

Technische Daten

## Anschweißverschraubung

**Ausführung in Edelstahl passend zu unserem Sensor P30**

---

### Technische Daten


---

Werkstoffnummer

1.4404

---

Halterung kpl. für DN 40



Halterung kpl. für Rohre ab 3 Zoll und bis zu einer Wandstärke von 25 mm



**Liebherr-Mischtechnik GmbH**

Im Elchgrund 12, 88427 Bad Schussenried, Germany

Postbox 145, Phone: +49 7583 949-807

www.liebherr.com, E-Mail: mt.lmt@liebherr.com

