

DE


Liebherr Transform

Ausleger- stapelvorrichtung

Entfalten Sie das volle Potential
www.liebherr.com

LIEBHERR

Liebherr-Werk Nenzing GmbH
Kundendienst



Auslegerstapelvorrichtung

Maßgeschneidert

Die Stapelvorrichtung ist flexibel und für alle Ausleger-Zwischenstücke bis zu einer Breite von 3000 mm ausgelegt. Geeignet für:

- Raupenkrane der LR-Serie mit Traglasten bis 400 t
- Hydroseilbagger der HS-Serie
- alle Ausleger mit passenden Abmessungen

Stapelvorrichtung für Auslegerbreite bis 2200 mm

Identnr.	Benennung	Größe	Stapelbare Auslegersysteme
14102730	Bodenträger	2200 mm	Hauptausleger: 1311, 1512, 2017, 2018 Verstellbare Nadelausleger: 1008, 1309, 1713
14102728	Zwischenträger	2200 mm	Feststehende Nadelausleger: 0806, 1008

Stapelvorrichtung für Auslegerbreite bis 3000 mm

Identnr.	Benennung	Größe	Stapelbare Auslegersysteme
13615207	Bodenträger	3000 mm	Hauptausleger: 2220, 2320, 2821, 2825 Verstellbare Nadelausleger: 1311, 1713, 1916, 2316, 2421
13612959	Zwischenträger	3000 mm	Feststehende Nadelausleger: 0806, 1008, 1713



Bessere Lagerung, einfache Handhabung

Die Auflagen sind aus Kunststoffspritzguss und laufen auf Aluminiumprofilen. Die Stapelvorrichtung ist in zwei Breiten erhältlich: 2200 mm und 3000 mm. Jedes Set besteht aus zwei Stapelvorrichtungen, die jeweils mit einem zur Betriebsanleitung verlinkten QR-Code versehen sind. Somit sind alle Informationen jederzeit verfügbar.

Sicherheit hat höchste Priorität

Im Gegensatz zu den üblichen schweren Holzklötzen, die von Hand auf die Ausleger-Zwischenstücke gelegt werden müssen, können die Vorrichtungen vor dem Stapeln vom Boden aus an den Ausleger-Zwischenstücken angebracht werden. Dadurch wird der Einsatz von Leitern vermieden und das Personal entlastet. Außerdem sind die Auflagen so konstruiert, dass sie genau auf die Ausleger-Zwischenstücke passen. So sind die Ausleger vor rauen Kanten und ungleichmäßiger Stapelung, die zu gefährlichen Situationen führen könnte, geschützt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Sicher: Die Ausleger sind stabil gestapelt
- Einfache Handhabung: Das Personal kann vom Boden aus arbeiten
- Geringere Abnutzung des Auslegers: keine scharfen Kanten oder unebenen Holzklötze
- Langlebig: robustes und beständiges Material
- Flexibel: für viele Auslegergrößen



Liebherr Transform



Überholungen

Je nach Bedarf bieten wir die Überholung einzelner Komponenten, maßgeschneiderte Pakete oder komplette Maschinenüberholungen an. Diese können als Rundum-Sorglos-Paket bestellt und durchgeführt werden - entweder in einem unserer weltweit zahlreich vorhandenen Servicezentren oder auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort.

Upgrades

Angefangen von der Beratung vor Ort über die Bedarfsplanung bis hin zum Einbau sind wir als starker Lösungspartner an Ihrer Seite. Damit Ihre Maschine auch weiterhin allen neuen Vorschriften und Normen gerecht wird und ihre Vielseitigkeit bewahrt, um auf den Baustellen der Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten wir eine Reihe von Upgrades an.

Nachrüstsätze

Wir bieten zahlreiche Nachrüstsätze an, die die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine deutlich verbessern und Ihren Mitarbeitern das Leben leichter machen. Diese Systeme wurden von Liebherr auf Basis jahrzehntelanger technologischer Erfahrung und als Reaktion auf Ihre Anforderungen entwickelt.

Hier geht es zum
Liebherr-Transform-Video:

