
R 926 Litronic

LIEBHERR

Гусеничный гидроэкскаватор



Поколение

7

Рабочий вес

26 350–27 700 кг

Двигатель

150 кВт / 204 л.с.
Stage IIIA / Tier 3

Объем ковша

0,55–1,75 м³

Ощутите прогресс R 926

① Безопасность

- Свободный панорамный обзор – видеокамеры заднего и бокового обзора как опция
- Откидная консоль для легкого и безопасного доступа в кабину
- Аварийный выход через заднее окно кабины
- Правое и лобовое стекла в исполнении из многослойного тонированного стекла

② Оснащение

- Большой выбор рукоятей
- Более долгий срок службы компонентов благодаря сгруппированным точкам смазывания
- Предохранительные обратные клапаны для цилиндров стрелы и рукояти (опция)

③ Обслуживание

- Инновационная концепция обслуживания, с сервисными точками с доступом с земли
- Индикация уровней моторного и гидравлического масла на дисплее в кабине

④ Комфорт

- Просторная рабочая зона с системой кондиционирования
- Сиденье с механическим приводом и вертикальной подвеской в стандартной комплектации
- Простой в использовании цветной сенсорный дисплей 9" с высоким разрешением
- Полностью убираемое лобовое стекло кабины
- Светодиодное освещение входит в стандартную комплектацию



⑤ Двигатель

- Двигатель Liebherr, эквивалентный EU Stage IIIA и EPA Tier 3
- Автоматический режим холостого хода двигателя / увеличение частоты вращения, джойстик с сенсорным управлением

⑥ Ходовая тележка

- Прочная и надежная опорная тележка с крестообразной рамой, с легкой фиксацией благодаря встроенным проушинам
- Простое техническое обслуживание
- Не требующие обслуживания гусеничные цепи и опорные катки со смазыванием на весь срок службы



Технические данные

Двигатель

Мощность по ISO 9249	150 кВт (204 л.с.) при 1 800 ¹ /мин
Крутящий момент	1 245 Нм при 1 100 ¹ /мин
Модель	Liebherr D934 A7-23
Конструкция	4-цилиндровый рядный
Диаметр	122 мм
Ход поршня	150 мм
Рабочий объем	7,0 л
Принцип действия	4-тактный дизельный двигатель Common-Rail Турбонаддувом и интеркулером
Обработка выхлопа	Двигатель, эквивалентный EU Stage IIIA / EPA Tier 3: с EGR
Система охлаждения	Жидкостное охлаждение и масляный радиатор, охлаждение наддувочного воздуха и топлива
Воздухоочиститель	Сухого типа, с предочистителем
Топливный бак	620 л
Электросистема	
Напряжение сети	24 В
Аккумуляторы	2 x 135 Ач / 12 В
Генератор	3-фазный переменного тока 24 В / 140 А
Холостой ход	С автоматическим сенсорным управлением

Управление гидравликой

Распределение энергии	Распредблок золотникового типа, обеспечивающий одновременную и независимую работу приводов хода, поворотного круга и рабочего оборудования
Электрический привод	Электروهидравлический
Рабочее оборудование и поворотный круг	Джойстиком пропорционального действия
Ходовой привод	– Педали пропорционального действия или вставляемые в них рычаги – Автоматическое или ручное переключение скорости
Дополнительные функции	Пропорциональная активация с помощью ножных педалей или миниджойстика

Гидросистема

Гидросистема	Positive Control – 2-контурная гидросистема упрещдающего объемного регулирования с сенсорным управлением дифференцированной гидрорподачей для разных потребителей Имеет повышенную скорость и точность реакции благодаря интегрированной системе управления Независимый приводов поворотного круга
Гидронасосы	
Рабочего оборудования и привода хода	Двойной регулируемый насос Liebherr в исполнении с наклонным диском
Объем подачи, макс.	2 x 265 л/мин.
Давление, макс.	380 бар
Поворотного круга	Работающий в замкнутом контуре, с наклонной шайбой
Объем подачи, макс.	200 л/мин.
Давление, макс.	365 бар
Управление насосами	Электронное управление синхронно с блоком управления
Объем гидробака	239 л
Объем гидросистемы	макс. 475 л
Фильтрация	1 полнопоточный фильтр с микрофильтрацией (10 мкм) в сливной магистрали
Система охлаждения	Комбинированный охладитель, включающий блок охлаждения воды, рабочей жидкости гидросистемы, редукторного масла, топлива, наддувочного воздуха и гидростатический привод вентилятора
Режимы работы (MODE)	Выбираемые селектором настройки гидросистемы и двигателя для разных условий работы, например, особо экономичной и экологичной работы или тяжелой работы с максимальной мощностью
Регулирование оборотов и производительности	Бесступенчатое изменение мощности двигателя и гидравлики в любом выбранном режиме за счет изменения оборотов двигателя

Поворот платформы

Привод	Гидромотор Liebherr с наклонной шайбой с контролем момента и встроенными тормозными клапанами
Редуктор привода	Компактные планетарные редукторы Liebherr
Поворотный круг	Liebherr, с шарикоподшипниковой опорой и внутренним зубчатым венцом, герметизированный
Скорость поворота	0–10,1 ¹ /мин изменяемая бесступенчато
Крутящий момент	90 кНм
Стояночный тормоз	Многодисковый в масляной ванне (негативного действия)



Кабина

Кабина	Кабина с встроенной защитой (при опрокидывании отвечает нормам ISO 12117-2:2008, опция), сплошным лобовым стеклом или нижним отсеком, сдвигаемым под крышу, встроенными в крышу светодиодными рабочими прожекторами, окном двери со сдвижными стеклами (открывается в обе стороны), емкими вещевыми отсеками, амортизирующей подвеской, многослойными стеклами правого и верхнего окон, тонировкой всех стекол, отдельными удлиняемыми шторками лобового и верхнего окон, прикуривателем и розеткой на 24 В, подстаканником, сетчатое отделение для телефона
Сиденье машиниста	Сиденье Liebherr «Стандарт» с механической подвеской, регулировкой по весу, вертикальным демпфированием, встроенными консолями и джойстиком. Сиденье и подлокотники регулируются отдельно или совместно (по длине, высоте и наклону)
Опция	Сиденье Liebherr «Комфорт» с пневмоподвеской, авторегулировкой по весу, вертикальным и горизонтальным демпфированием, встроенными консолями и джойстиком, подогревом
Опоры для рук	Консоли, колеблющиеся совместно с сиденьем, откидная левая консоль
Система контроля	Монитор машиниста с большим цветным сенсорным экраном высокого разрешения, способным выводить видео, и обширным набором понятных и удобных средств для настройки, управления и мониторинга систем машины, к примеру, задания параметров подключения рабочего инструмента, управления кондиционером и контроля расхода топлива
Климат-контроль	Автоматический кондиционер с притоком, оборотом и фильтрацией воздуха, регулированием с учетом температуры внутри и вне кабины и нагрева солнцем, с блоком нагрева / охлаждения для экстремальных внешних температур, функциями быстрого размораживания / осушения и контролем подачи воздуха по меню, простой заменой фильтров снаружи кабины
Уровень шума	
ISO 6396	80 дБ(A) = L _{ра} (в кабине)
2000/14/EG	105 дБ(A) = L _{вн} (снаружи)



Ходовая тележка


LC	С шириной колеи 2 590 мм
Ходовой привод	По одному регулируемому гидромотору Liebherr с наклонной шайбой и встроенными тормозными клапанами двойного действия на каждую сторону
Трансмиссия	Планетарный редуктор Liebherr
Макс. скорость движения	3,9 км/ч нижний диапазон 6,1 км/ч верхний диапазон
Тяговое усилие гусеницы	236 кН
Гусеничные цепи	V60, D6C, необслуживаемые
Катки опорные / поддержив.	9 / 2
Гусеницы	Уплотненные и заправленные смазкой
Траки	Трехреберные
Стояночный тормоз	Многодисковый в масляной ванне (негативного действия)
Тормозные клапаны	Встроены в гидромоторы хода
Крепежные проушины	Встроенные в тележку



Оборудование

Конструкция	Комбинация панелей из высокопрочной стали с литыми стальными элементами
Гидроцилиндры	Liebherr, с специальной системой уплотнения и направляющих
Шарнирные соединения	Герметизированные, малообслуживаемые
Система смазки	Система централизованной смазки Liebherr
Гидросоединения	С разъемными фланцами типа SAE
Ковши	Стандартно оснащены системой зубьев Liebherr

Габаритные размеры



		LC	MM			
A	Ширина поворотной платформы		2 990 ²⁾			
B	Высота по верху поворотной платформы		3 510			
B1	Высота по верху поворотной платформы (поручень сложен)		3 075			
C	Высота по верху кабины		3 090			
D	Дорожный просвет по противовесу		1 115			
E	Длина задней части поворотной платформы		3 075			
F	Радиус поворота задней части поворотной платформы		3 200			
G	Длина опорной тележки по осям		3 830			
H	Длина опорной тележки		4 625			
I	Дорожный просвет по ходовой тележке		495			
J	Высота по гусенице		965			
K	Ширина колеи		2 590			
L	Ширина гусеничного трака		600	700	800	900
M	Ширина по гусеницам		3 190	3 290	3 390	3 490
N	Ширина по ступени		3 125	3 325 ¹⁾	3 325 ¹⁾	3 425 ¹⁾

¹⁾ ширина по демонтируемой лестнице

²⁾ без стопора и фиксатора двери

		Длина рукояти м	Моноблочная стрела 6,00 м монтаж на рукоять мм			
R	Радиус поворота передней части поворотной платформы		3 650			
S	Высота по верху поднятой стрелы		8 350			
T	Высота по верху стрелы	2,50	3 200			
		3,00	3 150			
		3,50	3 150			
U	Длина по уровню грунта	2,50	6 050			
		3,00	5 200			
		3,50	4 700			
V	Общая длина		10 100			
	Ковш		1,55 м ³			

Транспортировочные размеры


съёмные детали демонтированы

	Моноблочная стрела 6,00 м			
	MM			
Ширина гусеничного трака	600	700	800	900
Транспортировочная ширина	3 190	3 290	3 390	3 490

	Рукояти м	MM
Транспортировочная длина		10 100
Транспортировочная высота	2,50	3 200
	3,00	3 150
	3,50	3 150
Ковш		1,55 м ³

Обратная лопата

с моноблочной стрелой 6,00 м



Рабочая зона

без быстросменного адаптера	1	2	3	
Длина рукояти	м	2,50	3,00	3,50
A Вылет на уровне стояния макс.	м	9,55	10,02	10,45
B Глубина копания макс.	м	6,47	6,97	7,47
C Высота разгрузки мин.	м	3,26	2,76	2,26
D Высота разгрузки макс.	м	6,72	6,94	7,07
E Высота копания макс.	м	9,49	9,72	9,84

Усилия копания

без быстросменного адаптера	1	2	3	
Усилия резания макс. (ISO 6015)	кН	152	134	120
Усилия отрыва макс. (ISO 6015)	кН	187	187	187
Усилия резания макс. (SAE J1179)	кН	145	129	116
Усилия отрыва макс. (SAE J1179)	кН	166	166	166

Рабочий вес и давление на грунт

Рабочий вес включает базовую машину с противовесом 4,6 т, моноблочной стрелой 6,00 м, рукоятью 3,00 м и ковшом обратной лопаты 1,55 м³ (950 кг).

Ходовая тележка	LC				
Ширина траков	мм	600	700	800	900
Рабочий вес	кг	26 350	26 600	26 900	27 200
Давление на грунт	кг/см²	0,53	0,46	0,41	0,37

Рабочий вес включает базовую машину с противовесом 5,1 т, моноблочной стрелой 6,00 м, рукоятью 3,00 м и ковшом обратной лопаты 1,55 м³ (950 кг).

Ходовая тележка	LC				
Ширина траков	мм	600	700	800	900
Рабочий вес	кг	26 850	27 100	27 400	27 700
Давление на грунт	кг/см²	0,54	0,47	0,42	0,37

Выбор ковшей (согласно ISO 10567*)

	Ширина ковша мм	Объем по ISO 7451 м ³	Вес ³⁾ кг	Вес ⁴⁾ кг	Ходовая тележка LC (с траками 600 мм)							
					без быстросменного адаптера			с быстросменным адаптером				
					Длина рукоятки (м)							
					2,50	3,00	3,50	2,50	3,00	3,50		
с противовесом 4,6т												
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 250	1,25	890	910	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 400	1,35	850	880	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 500	1,45	910	910	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 600	1,55	950	970	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	
	1 500	1,65	1 020	1 020	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	
	1 600	1,75	1 060	1 080	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	
	HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1 050		0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250		1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250		1,25	1 010	1 030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 400		1,35	970	990	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 500		1,45	1 030	1 030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
1 600		1,55	1 070	1 090	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	
1 500		1,65	1 160	1 160	▲	■	▲	▲	▲	■	■	
1 600		1,75	1 220	1 230	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	
с противовесом 5,1т												
STD ¹⁾		650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 250	1,25	890	910	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 400	1,35	850	880	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 500	1,45	910	910	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1 600	1,55	950	970	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
	1 500	1,65	1 020	1 020	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	
	1 600	1,75	1 060	1 080	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	
	HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1 050		0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250		1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250		1,25	1 010	1 030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 400		1,35	970	990	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 500		1,45	1 030	1 030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 600		1,55	1 070	1 090	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
1 500		1,65	1 160	1 160	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	
1 600		1,75	1 220	1 230	▲	■	▲	▲	▲	■	■	

* Грузоподъемность учитывается на макс. вылете при вращении платформы на 360° и согласно ISO 10567 не превышает 75% опрокидывающей нагрузки

¹⁾ Стандартные ковши с зубьями Z 40

²⁾ Ковши HD с зубьями Z 40

³⁾ Ковши с монтажом на рукоять

⁴⁾ Ковши с монтажом на быстросменный адаптер SWA 48 (250 кг)

Информация по другим ковшам предоставляется по запросу

Макс. насыпной вес материала ▲ = ≤ 2,0т/м³, ■ = ≤ 1,8т/м³, ▲ = ≤ 1,65т/м³, ■ = ≤ 1,5т/м³

Грузоподъемность

с моноблочной стрелой 6,00 м, противовесом 4,6 т и с траками 600 мм

При рукояти 2,50 м

Холодовая тележка	м	3,0 м		4,5 м		6,0 м		7,5 м		9,0 м		м
		←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	
7,5						7,1	7,9*			7,0	7,7*	6,0
6,0						6,8	8,6*			5,3	7,5*	7,1
4,5		17,5*	17,5*	10,5	11,7*	6,4	9,4*	4,8	6,9	4,5	6,5	7,8
3,0				9,7	14,0*	6,4	9,5	4,7	6,8	4,2	6,0	8,1
LC												
1,5				9,1	14,6	6,1	9,2	4,5	6,6	4,0	5,9	8,1
0				8,9	14,3	6,0	9,0	4,4	6,5	4,1	6,1	7,9
-1,5		12,9*	12,9*	8,9	14,3	5,9	9,0			4,5	6,7	7,3
-3,0		15,7*	15,7*	9,1	12,3*	6,0	9,1			5,5	8,3	6,4
-4,5		10,5*	10,5*	8,2*	8,2*					7,6*	7,6*	4,8

При рукояти 3,00 м

Холодовая тележка	м	3,0 м		4,5 м		6,0 м		7,5 м		9,0 м		м		
		←	→	←	→	←	→	←	→	←	→			
7,5						7,2	7,7*					6,1	6,3*	6,6
6,0						6,8	8,9*	4,9	6,7*			4,8	6,1*	7,6
4,5				10,7	10,7*	6,5	9,6	4,7	6,8			4,1	6,0	8,3
3,0				9,8	13,1*	6,5	9,6	4,7	6,8			3,8	5,5	8,6
LC														
1,5				9,2	14,7	6,1	9,2	4,5	6,6			3,7	5,4	8,6
0		6,5*	6,5*	8,9	14,3	5,9	9,0	4,4	6,5			3,8	5,5	8,4
-1,5		12,0*	12,0*	8,8	14,2	5,8	8,9	4,3	6,4			4,1	6,0	7,9
-3,0		17,5*	17,5*	8,9	13,1*	5,9	8,9					4,8	7,2	7,0
-4,5		12,9*	12,9*	9,2	9,9*							6,8	7,8*	5,6

При рукояти 3,50 м

Холодовая тележка	м	3,0 м		4,5 м		6,0 м		7,5 м		9,0 м		м		
		←	→	←	→	←	→	←	→	←	→			
7,5										5,2*	5,2*	7,2		
6,0								5,0	6,6*			4,4	5,1*	8,1
4,5						6,9	8,2*	4,9	7,0			3,8	5,2*	8,7
3,0		12,9*	12,9*	10,0	12,2*	6,5	9,4*	4,7	6,8			3,5	5,1	9,0
LC										3,4	5,0	9,0		
1,5		5,5*	5,5*	9,3	14,3*	6,1	9,2	4,5	6,6			3,4	5,0	9,0
0		7,6*	7,6*	8,8	14,3	5,9	8,9	4,3	6,4			3,5	5,1	8,8
-1,5		11,5*	11,5*	8,7	14,1	5,7	8,8	4,2	6,3			3,7	5,5	8,3
-3,0		17,0*	17,0*	8,7	13,8*	5,7	8,8					4,3	6,4	7,5
-4,5		14,9*	14,9*	8,9	11,1*	5,9	8,2*					5,7	7,8*	6,2

 Высота
  При вращении платформы на 360°
  Стрела вдоль ходовой тележки
  Макс. вылет
 * Ограничено мощностью гидравлики

Грузоподъемности указаны в тоннах (т) на конце рукояти без рабочего инструмента и действительны при вращении поворотной платформы на 360°, если машина стоит на ровной твердой поверхности. Соседние значения действуют лишь при установке стрелового оборудования вдоль продольной оси ходовой тележки. Значения даны для траков шириной 600 мм и согласно ISO 10567 не превосходят 75% статической опрокидывающей нагрузки или 87% гидромощности рабочего оборудования (помечено *). При снятии гидроцилиндра, кулисы и рычага ковша грузоподъемность увеличивается на 345 кг. Грузоподъемность машины лимитируется ее устойчивостью и гидравлической мощностью оборудования.

По европейским нормам EN 474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидрокран должен быть оснащен аварийными запорными клапанами гидроцилиндров стрелы и рукояти, сигнализатором перегрузки и таблицами грузоподъемности.

Сообщите максимальную грузоподъемность, которая указана в таблице грузоподъемности в кабине оператора или в руководстве эксплуатации, которое было поставлено вместе с машиной.

Грузоподъемность

с моноблочной стрелой 6,00 м, противовесом 5,1 т и с траками 600 мм

При рукояти 2,50 м

Холодовая тележка	м	3,0 м		4,5 м		6,0 м		7,5 м		9,0 м		м
7,5						7,5	7,9*			7,4	7,7*	6,0
6,0						7,4	8,6*			5,6	7,5*	7,1
4,5		17,5*	17,5*	11,0	11,7*	7,1	9,4*	5,1	7,3	4,8	6,8	7,8
3,0				10,2	14,0*	6,8	10,0	4,9	7,1	4,4	6,3	8,1
LC												
1,5				9,6	15,3	6,5	9,6	4,8	6,9	4,3	6,1	8,1
0				9,4	15,0	6,3	9,4	4,7	6,8	4,4	6,4	7,9
-1,5		12,9*	12,9*	9,4	14,4*	6,3	9,4			4,8	7,0	7,3
-3,0		15,7*	15,7*	9,6	12,3*	6,4	9,3*			5,9	8,5*	6,4
-4,5		10,5*	10,5*	8,2*	8,2*					7,6*	7,6*	4,8

При рукояти 3,00 м

Холодовая тележка	м	3,0 м		4,5 м		6,0 м		7,5 м		9,0 м		м
7,5						7,6	7,7*			6,3*	6,3*	6,6
6,0						7,5	8,0*	5,2	6,7*	5,0	6,1*	7,6
4,5				10,7*	10,7*	7,2	8,9*	5,1	7,3	4,4	6,2*	8,3
3,0				10,3	13,1*	6,8	10,0*	4,9	7,1	4,0	5,8	8,6
LC												
1,5				9,7	14,9*	6,5	9,7	4,7	6,9	3,9	5,6	8,6
0		6,5*	6,5*	9,4	15,0	6,3	9,4	4,6	6,8	4,0	5,8	8,4
-1,5		12,0*	12,0*	9,3	14,8*	6,2	9,3	4,6	6,7	4,3	6,3	7,9
-3,0		17,5*	17,5*	9,4	13,1*	6,2	9,4			5,1	7,5	7,0
-4,5		12,9*	12,9*	9,7	9,9*					7,1	7,8*	5,6

При рукояти 3,50 м

Холодовая тележка	м	3,0 м		4,5 м		6,0 м		7,5 м		9,0 м		м
7,5										5,2*	5,2*	7,2
6,0								5,3	6,6*	4,6	5,1*	8,1
4,5						7,3	8,2*	5,1	7,3	4,0	5,2*	8,7
3,0		12,9*	12,9*	10,5	12,2*	6,9	9,4*	4,9	7,1	3,7	5,4	9,0
LC										3,6	5,2	9,0
1,5		5,5*	5,5*	9,8	14,3*	6,5	9,7	4,7	6,9	3,6	5,2	9,0
0		7,6*	7,6*	9,3	15,0	6,2	9,4	4,6	6,7	3,7	5,3	8,8
-1,5		11,5*	11,5*	9,2	14,8	6,1	9,2	4,5	6,6	3,9	5,8	8,3
-3,0		17,0*	17,0*	9,2	13,8*	6,1	9,2			4,5	6,7	7,5
-4,5		14,9*	14,9*	9,4	11,1*	6,3	8,2*			6,0	7,8*	6,2


Высота При вращении платформы на 360° Стрела вдоль ходовой тележки Макс. вылет * Ограничено мощностью гидравлики

Грузоподъемности указаны в тоннах (т) на конце рукояти без рабочего инструмента и действительны при вращении поворотной платформы на 360°, если машина стоит на ровной твердой поверхности. Соседние значения действуют лишь при установке стрелового оборудования вдоль продольной оси ходовой тележки. Значения даны для траков шириной 600 мм и согласно ISO 10567 не превосходят 75% статической опрокидывающей нагрузки или 87% гидромощности рабочего оборудования (помечено *). При снятии гидроцилиндра, кулисы и рычага ковша грузоподъемность увеличивается на 345 кг. Грузоподъемность машины лимитируется ее устойчивостью и гидравлической мощностью оборудования.

По европейским нормам EN 474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидрокран должен быть оснащен аварийными запорными клапанами гидроцилиндров стрелы и рукояти, сигнализатором перегрузки и таблицами грузоподъемности.

Сообщите максимальную грузоподъемность, которая указана в таблице грузоподъемности в кабине оператора или в руководстве эксплуатации, которое было поставлено вместе с машиной.

Варианты рабочего инструмента




Планировочный ковш без привода наклона

GRL 04, с монтажом на рукоять

Ширина резания	мм	1 500	2 000	2 010	2 400
Объем	м³	0,50	0,70	0,85	0,85
Рабочий вес	кг	400	500	530	580

GRL 04, с креплением под быстросменный адаптер SWA 48

Ширина резания	мм	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400
Объем	м³	0,50	0,95	0,70	1,20	1,25	0,85	1,15
Рабочий вес	кг	430	560	400	640	600	600	650




Планировочный ковш с приводом наклона

GRL 90, с приводом наклона 2 x 50°, с монтажом на рукоять

Ширина резания	мм	1 600	2 000	2 000	2 000	2 200	2 400	2 800
Объем	м³	0,80	0,50	0,70	1,00	1,15	0,85	1,45
Рабочий вес	кг	798	686	819	883	920	885	1 009

GRL 90, с приводом наклона 2 x 50°, с креплением под быстросменный адаптер SWA 48

Ширина резания	мм	1 600	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 400	2 400	2 800
Объем	м³	0,80	0,50	0,70	1,00	0,80	1,15	1,40	0,85	1,25
Рабочий вес	кг	850	690	880	940	880	980	1 000	890	1 000




Наклонный ковш

SL 90, с приводом наклона 2 x 50°, с монтажом на рукоять

Ширина резания	мм	1 600	1 600	1 600
Объем	м³	0,80	1,00	1,35
Рабочий вес	кг	768	820	918

SL 90, с приводом наклона 2 x 50°, с креплением под быстросменный адаптер SWA 48

Ширина резания	мм	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Объем	м³	0,60	1,20	0,80	1,00	1,35	1,55	1,00	1,35
Рабочий вес	кг	680	970	820	890	970	1 035	1 006	1 184
HD-исполнение							X	X	X




Грейферный ковш

GMZ 30, землеройные челюсти, с креплением под быстросменный адаптер SWA 48 (имеется версия с монтажом на рукоять)

Ширина резания	мм	600	800	1 000	1 200
Объем	м³	0,38	0,52	0,65	0,80
Рабочий вес	кг	1 020	1 100	1 180	1 260


GMZ 40, землеройные челюсти, с креплением под быстросменный адаптер SWA 48 (имеется версия с монтажом на рукоять)

Ширина резания	мм	800	1 000	1 200	1 400	1 600
Объем	м³	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40
Рабочий вес	кг	1 320	1 405	1 495	1 580	1 670



Сортировочный грейфер

		перфорация		ребра		сплошная		захват для камней
SG 30, с монтажом на рукоять								
Ширина резания	мм	1 000	1 200	1 400	1 000	1 200	1 400	1 020
Объем	м³	0,85	1,00	1,15	0,75	0,90	1,05	0,85
Рабочий вес	кг	1 700	1 570	1 850	1 775	1 885	1 990	1 765
SG 30, с креплением под быстросменный адаптер SWA 48								
Ширина резания	мм	1 000	1 200	1 400	1 000	1 200	1 400	1 020
Объем	м³	0,85	1,00	1,15	0,75	0,90	1,05	0,85
Рабочий вес	кг	1 700	1 570	1 850	1 775	1 885	1 990	1 765



Тилтотатор

TR 25, с креплением под быстросменный адаптер SWA 48

Рабочий вес	кг	720
Поворот		360°
Наклон		2 x 50°

Серийное исполнение

Ходовая тележка

Грузовые проушины
Цепные звездочки с выталкивателями загрязнений
Опорные катки, герметизированные и смазанные на весь срок службы
Цели, герметизированные и смазанные консистентной смазкой

Поворотная платформа

Площадки без выступающих элементов
Противоскользящие покрытия
Автоматический тормоз механизма поворота
Капот моторного отсека с газовыми подъемными стойками
Фильтр, с доступом с земли
Поручни
Индикатор уровня рабочей жидкости гидросистемы, с доступом с земли
Дверцы отсеков, запираемые
Отделение для хранения принадлежностей, запираемое
Главный выключатель аккумуляторной батареи, с доступом с земли
Главный выключатель аккумуляторной батареи, электрический, с таймером
Главный выключатель аккумуляторной батареи, ручной, с ключом
Ручной тормоз позиционирования пов. платформы
Защитная решетка вентилятора
Шумоизоляция
Радиатор, откидной
Комплект оборудования, включая сумку с инструментом
Бак стеклоомывателя, с доступом с земли

Гидросистема

Отдельный контур системы поворота
Гидрофильтр с встроенной зоной микрофилтрации
Контрольные точки для замера гидродавлений
Система управления Liebherr Positive с 2 независимыми схемами переключения
Магнитный стержень
Гидроаккумулятор для управляемого опускания рабочего оборудования при выключенном двигателе

Двигатель

Воздухоочиститель с автоопорожнением предочистителя
Автоматика холостого хода / увеличение частоты вращения, джойстик с сенсорным управлением
Система впрыска топлива с общей магистрали (Common-Rail)
Масломерный щуп ДВС
Система обработки ОГ - EGR
Турбоагнетатель с фиксированной геометрией наддува
Фильтр тонкой очистки топлива
Фильтр грубой очистки топлива и водоотделитель
Всасывающий топливный насос
Охладитель наддувочного воздуха (интеркулер)
Двигатель, эквивалентный EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Кабина

Ремень безопасности 2" с механизмом втягивания
Многофункциональный сенсорный цветной дисплей 9"
Кондиционер автоматический с 3 зонами и управлением через дисплей
Подлокотники с регулировкой по длине, высоте и наклону
Держатель для напитков
Корпус фильтра для очистки воздуха в кабине, с доступом с земли
Сдвижное окно двери
Прикуриватель
Крючок для одежды
Розетка в кабине (24 В)
Аварийный молоток
Индикатор уровня охлаждающей жидкости, с обзором из кабины
Индикатор уровня масла в двигателе на дисплее
Опора для ноги
Индикатор расхода топлива на дисплее
Индикатор уровня топлива на дисплее
Индикатор уровня рабочей жидкости в гидросистеме на дисплее
Внутреннее освещение кабины
Стекло правое, многослойное
Стекло крыши, многослойное стекло
Система LiDAT Plus (система передачи данных Liebherr)
Механический индикатор часов работы, с доступом с земли
Сетка для хранения малых предметов (напр., телефона)
Селектор приоритета стрелы или ОПУ с управлением через дисплей
Активация приоритета движения на рукояти ковша, с регулировкой на дисплее
Режимы работы
Режимы мощности
Козырек водоотражательный на лобовом окне
Аварийный выход через заднее окно
Зеркало заднего вида
Лобовое стекло, из двух частей, убираемое, многослойное стекло
Шторки солнцезащитные на окнах лобовом и верхнем
Резиновый коврик, съемный, с фиксаторами
Клавиши на джойстике настраиваемые
Бесступенчатое регулирование оборотов
Сетки для хранения
Отсеки для хранения
Тормозной момент механизма поворота, с регулировкой на дисплее
Индикатор уровня масла в редукторе механизма поворота, с обзором из кабины
Консоль откидная, левая
Стекла тонированные
Опоры эластичные, противовибрационные
Омыватель и очиститель лобового стекла

Оборудование

Система защиты от смещения гидроцилиндров стрелы
Система защиты от смещения гидроцилиндра рукояти
Система регенерации гидроцилиндров стрелы
Шарнирные соединения, литая сталь
Фланцевые соединения SAE на трубопроводах высокого давления
Система регенерации гидроцилиндра рукояти

Стандартная комплектация / опции

Ходовая тележка

Направляющие гусеничных цепей (по 1 на раму)	●
Направляющие гусеничных цепей (по 2 на раму)	+
Направляющие гусеничных цепей (по 3 на раму)	+
Листы обшивки и днища центральной секции ходовой тележки	●
Армированные листы обшивки и днища центральной секции ходовой тележки	+
Ступенька	●
Широкая ступенька	+
Гусеничные башмаки с тройным грунтозацепом 600 мм	●
Гусеничные башмаки с тройным грунтозацепом 700/800/900 мм	+
Ходовая тележка LC	+

Поворотная платформа

Аккумуляторы увеличенной ёмкости	+
Аккумуляторы стандартной ёмкости	●
Система централизованной смазки автоматическая	+
Система централизованной смазки ручной	●
Противовес, утяжеленный 5,1 т	+
Противовес, стандартный 4,6 т	●
Розетка для запуска от внешнего источника (24 В)	+
Наружное зеркало заднего вида, спереди справа	● ¹⁾
Защита от кражи топлива	+
Прожектор светодиодный LED с защитной рамкой, спереди справа, 1 шт.	● ¹⁾
Прожектор светодиодный LED+ с защитной рамкой, спереди справа, 1 шт.	+ ¹⁾
Прожектор светодиодный LED+, справа, 1 шт.	+ ¹⁾
Прожектор светодиодный LED+, слева, 1 шт.	+ ¹⁾
Прожекторы светодиодные LED+, сзади, 2 шт.	+ ¹⁾
Крышка топливного бака, запираемая	●
Крышка топливного бака, запираемая на висячий замок	+
Ящик для хранения, запираемый	+
Наружное зеркало заднего вида на противовесе	●
Подножка для безопасного подъема на поворотную платформу, боковая	+
Заправочный насос, топливный	+
Затворная крышка поворотной платформы снизу	●

Гидросистема

Гидрофильтр в сливной магистрали контура гидромолота	+
Суммирование мощности насосов для контура высокого давления	+
Контур высокого давления с функцией Tool Control (20 настроек инструментов на дисплее)	+
Гидромасло Liebherr	●
Гидромасло Liebherr для экстремальных климатических условий	+
Гидромасло Liebherr биоразлагаемое	+
Гидроконтур среднего давления	+

Двигатель

Фильтр предварительной очистки воздуха с центробежным пылеотделителем	+
Фильтр предварительной очистки воздуха с удалением пыли через масляную ванну	+
Система предпускового подогрева топлива	+

Кабина

Звуковой предупредительный сигнал хода, отключаемый	+
Вспомогательный отопитель, программируемый	+
Стекла с темной тонировкой	+
Розетка в кабине (12 В)	+
Кнопка аварийной остановки в кабине	+
Решетка защитная FGPS, передняя	+
Решетка защитная FGPS, передняя, откидная	+
Защита от падающих предметов FOPS	+
Подлокотники с регулировкой высоты и консолями джойстиков	+
Прожекторы светодиодные LED, спереди, 2 шт.	● ¹⁾
Прожекторы светодиодные LED+, спереди, 2 шт.	+ ¹⁾
Регулировка яркости (прожекторы LED+)	+ ¹⁾
Миниджойстик, пропорциональный	+
Сиденье машиниста «Комфорт»	+
Сиденье машиниста «Стандарт»	●
Сигнализатор перегрузки	+
Радиосистема Comfort	+
Радиоподготовка	●
Видеокамера заднего обзора	+
Видеокамера бокового обзора, справа	+
Защитная решетка стекла крыши	+
Система безопасности кабины ROPS (ISO 12117-2)	+
Маячок проблесковый, светодиодный LED, 1 шт.	+
Солнцезащитный козырек	+
Защитная решетка нижней зоны лобового стекла	+

Оборудование

Плавающее положение стрелы	+
Прожектор на стреле, правый, LED, 1 шт.	● ¹⁾
Прожектор на стреле, правый, LED+, 1 шт.	+ ¹⁾
Линейка ковшей Liebherr	+
Система зубьев Liebherr	+
Моноблочная стрела 6,00 м	+
Аварийный запорный клапан гидроцилиндра рукояти	+
Аварийные запорные клапаны гидроцилиндров стрелы	+
Быстросменный адаптер SWA 48, гидравлический	+
Быстросменный адаптер SWA 48, механический	+
Рукоять 2,50 м	+
Рукоять 3,00 м	+
Рукоять 3,50 м	+
Защита рукояти, нижняя	+

● = Стандартная комплектация, + = Опция

¹⁾ Элементы оборудования предлагаются не по отдельности, а только в виде предварительно сформированных пакетов. Перечень не исчерпывающий, за подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, на завод-изготовитель.

Установка на машину оборудования и дополнительного оснащения сторонних производителей без письменного согласования с компанией Либхерр не допускается и ведет к аннулированию гарантий.

Группа компаний Liebherr



Глобальность и независимость:

70-летняя история успеха

Концерн Liebherr был основан в 1949 году. Создав первый в мире мобильный башенный кран, Ганс Либхерр заложил основы успешного семейного предприятия. Сегодня концерн включает более 140 компаний и объединяет около 51 000 сотрудников на всех континентах. Головной офис холдинговой компании Liebherr International AG находится в городе Бюль, Швейцария. По сей день концерн остаётся под управлением членов семьи Либхерр.

Передовые технологии и новаторство

Компания Liebherr активно способствует техническому прогрессу. Наши сотрудники осваивают и развивают новые технологии так же смело, как это делал основатель компании Ганс Либхерр. Нами движет страсть к технике и желание предложить Заказчикам лучшие решения.

Широкий спектр продукции

Группа компаний Liebherr входит в число крупнейших производителей горной и строительной техники. Наряду с этим Liebherr специализируется на высокотехнологичных решениях и услугах для множества других отраслей. Компания работает в производственных направлениях «Землеройная техника», «Перевалочная техника», «Фундаментостроительная техника», «Горная техника», «Мобильные краны», «Башенные краны», «Бетоносмесительная техника», «Морские краны», «Аэропейс и транспортные технологии», «Зубообрабатывающая техника и системы автоматизации», «Холодильная и морозильная техника», а также «Компоненты» и «Гостиницы».

Преимущества для Заказчиков

Решения Liebherr отличаются высокой точностью, превосходным качеством и исключительной долговечностью. По каждому из выпускаемых видов техники Liebherr предлагает полную линейку моделей и множество специализированных версий, адаптированных под потребности Заказчиков.

www.liebherr.ru

ООО «Либхерр-Русланд»

Россия, 121059, Москва • ул. 1-я Бородинская, 5 • Тел. +7 (495) 710-83-65, 645-63-40 • факс +7 (495) 710-83-66
office.lru@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction