
R 945 Litronic

LIEBHERR

Pelle sur chenilles

Génération
8

Poids en ordre de marche
46 900 kg / 103 400 lb

Moteur
220 kW / 295 ch
Tier 4 Final

Capacité du godet
2,00–3,00 m³ /
2,62–3,92 yd³



Vivre le progrès

R 945

① Sécurité

- Visibilité panoramique entièrement dégagée et caméras de surveillance arrière et latérale
- Console relevable pour un accès cabine aisé et sécurisé
- Structure cabine certifiée ROPS résistante au retournement
- Sortie de secours par la vitre arrière quelle que soit la configuration de la pelle
- Vitre de droite et pare-brise en verre feuilleté et teinté

② Equipement


- Choix entre 3 types de flèches et de multiples longueurs d'équipements
- Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche et balancier
- Longévité des pièces et productivité accrue grâce au dispositif de graissage centralisé automatique (option)

③ Maintenance

- Concept d'entretien innovant avec éléments accessibles depuis le sol
- Accès latéral à la tourelle et plate-forme de maintenance large
- Niveaux d'huile moteur, huile hydraulique, carburant et urée visibles au display

④ Confort

- Espace de travail climatisé et spacieux
- Siège pneumatique à amortissement vertical et horizontal
- Ecran couleur tactile 9" haute résolution simple d'utilisation
- Ceinture 3" de couleur orange
- Eclairage LED de série



⑤ Moteur

- Moteur Liebherr répondant à la norme US EPA Tier 4 Final
- Mise au ralenti et arrêt moteur automatiques

⑥ Châssis

- Choix entre un châssis en forme de X robuste et un châssis à voie variable, faciles à arrimer grâce aux œillets intégrés
- Facilité d'entretien
- Trains de chenilles sans entretien et galets de roulement graissés à vie



Caractéristiques techniques



Moteur

Puissance	
selon norme SAE J1349	295 ch (220 kW) à 1,800 tr/min
selon norme ISO 9249	299 ch (220 kW) à 1,800 tr/min
Couple	1,421 Nm à 1,350 tr/min / 1,048 lbf ft à 1,350 tr/min
Type	Liebherr D944 A7-24
Conception	4 cylindres en ligne
Alésage	130 mm / 5.1 in
Course	150 mm / 5.9 in
Cylindrée	8.0 l / 488 in³
Mode de combustion	Diesel 4 temps Common-Rail Suralimenté avec refroidissement de l'air d'admission
Traitement des gaz d'échappement	Tier 4 Final SCR Filter Régénération passive par thermo management
Système de refroidissement	Refroidissement par eau et radiateur à huile, refroidissement de l'air d'admission et du carburant
Filtration	Filtre à air sec avec séparateur primaire
Réservoir de carburant	729 l / 193 gal
Réservoir d'urée	90 l / 24 gal
Circuit électrique	
Tension	24 V
Batteries	2 x 135 Ah / 12 V
Alternateur	Triphasé 28 V / 140 A
Ralenti automatique	Contrôlé par capteur



Commande

Système de répartition d'énergie	A l'aide de distributeurs hydrauliques, permettant une commande simultanée et indépendante de la translation, de l'orientation et de l'équipement
Commandes électriques	Contrôle électro-hydraulique
Rotation et équipement	Pilotage proportionnel par manipulateur en croix
Translation	- Pilotage proportionnel par pédales ou par leviers démontables - Changement automatique ou manuel des vitesses
Fonctions supplémentaires	Pilotage proportionnel par pédale ou par mini-joystick



Circuit hydraulique

Système hydraulique	Système hydraulique Positive Control à deux circuits indépendants. Débit des pompes hydrauliques proportionnel à la demande Dynamique et précision élevée grâce à un système de pilotage fin et une utilisation optimale des pompes Circuit indépendant pour la rotation
Pompes hydrauliques	
Pour l'équipement et la translation	Double pompe Liebherr à débit variable et plateau oscillant
Débit max.	2 x 315 l/min / 2 x 83 gpm
Pression max.	380 bar / 5,511 psi
Pour l'orientation	Pompe à plateau oscillant en circuit fermé
Débit max.	205 l/min / 54 gpm
Pression max.	400 bar / 5,802 psi
Gestion des pompes	Gestion électronique synchronisée avec le bloc de commande
Capacité du réservoir hydr.	239 l / 63 gal
Capacité du circuit hydr.	max. 475 l / max. 126 gal
Filtration	1 filtre dans le circuit retour, avec haute précision de filtration (10 µm / 1,250 mesh)
Système de refroidissement	Radiateur compact, composé d'une unité de refroidissement de l'eau, de l'huile hydraulique, du carburant, de l'air d'admission, de l'huile du réducteur de pompes et d'un ventilateur à entraînement hydrostatique
Modes de travail	Adaptation de la puissance du moteur et de l'hydraulique selon les applications, à l'aide d'un présélecteur du mode de fonctionnement. Par exemple pour des travaux particulièrement économiques et non nuisibles à l'environnement ou pour des rendements d'extraction maximaux et des applications difficiles
Réglage du régime et de la puissance	Adaptation en continu de la puissance du moteur et de l'hydraulique par l'intermédiaire du régime moteur



Orientation

Entraînement	Moteur hydraulique Liebherr à plateau incliné avec clapet de freinage intégré et commande du couple
Réducteur	Liebherr, compact à trains planétaires
Couronne de rotation	Liebherr, étanche, à billes et denture intérieure
Vitesse de rotation	0-8.6 tr/min en continu
Couple de rotation	117 kNm / 86,295 lbf ft
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)



Cabine

Cabine	Structure de cabine de sécurité ROPS (système de protection au retournement selon ISO 12117-2:2008) avec pare-brise entièrement ou partiellement escamotable sous le toit, projecteurs de travail LED intégrés dans le toit, porte avec deux vitres latérales coulissantes, grand coffre de rangement et nombreux vide-poches, montage sur plots viscoélastiques anti-vibrations, vitres droite et de toit feuilletées, toutes vitres teintées, pare-soleils extensibles indépendants pour le pare-brise et vitre de toit, allume-cigare et prise 24 V, prise 12 V, porte-bouteille, filet support téléphone portable
Siège du conducteur	Siège Liebherr-Comfort à suspension pneumatique équipé d'une adaptation automatique à la corpulence du conducteur, amortissement vertical et longitudinal du siège (pupitre et manipulateurs inclus), réglage indépendant ou combiné du siège et des accoudoirs (réglables en longueur, en hauteur et en inclinaison), chauffage du siège de série
Consoles	Consoles oscillantes avec le siège, console gauche relevable
Commande et affichages	Grand écran couleur haute définition avec commande explicite par écran tactile, apte à la vidéo, de nombreuses possibilités de réglage, de contrôle et de surveillance (p. ex. climatisation, consommation de carburant, paramètres de la machine et des accessoires)
Climatisation	Climatisation automatique, fonction de ventilation, dégivrage et déshumidification rapides par simple pression sur un bouton, commande des clapets de ventilation par menu. Filtres pour l'air frais et l'air de circulation faciles à remplacer et accessibles de l'extérieur. Unité de climatisation conçue pour des températures extérieures extrêmes, capteurs de rayonnement solaire et de températures extérieure et intérieure
Niveau sonore	
ISO 6396	72 dB(A) = L_{pA} (intérieur)
2000/14/CE	105 dB(A) = L_{WA} (extérieur)



Châssis


Variantes	
S-HD	Voie 2,890 mm / 9'6"
LC-V	Voie 2,390 mm / 2,890 mm / 7'10" / 9'6"
Entraînement	Moteur hydraulique Liebherr à plateau oscillant avec clapets de freinage des deux côtés
Réducteur	Liebherr à train planétaire
Vitesse de translation maximale	2.9 km/h / 1.8 mph standard 4.6 km/h / 2.9 mph rapide
Force de traction à la chenille	363 kN / 81,610 lbf
Train de chenilles	D7G, sans entretien
Galets de roulement /	10 / 2 (S-HD)
Galets porteurs	10 / 3 (LC-V)
Chenilles	Etanches et graissées
Tuiles	A triples nervures
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)
Clapets de freinage	Intégrés dans le moteur de translation
Oeillets d'arrimage	Intégrés



Equipement

Conception	Combinaison de tôles d'acier et de pièces en acier moulé
Vérins hydrauliques	Vérins Liebherr avec système d'étanchéité et de guidage spécial
Paliers	Etanches et d'entretien réduit
Graissage	Graissage centralisé Liebherr
Assemblage hydraulique	Par brides SAE
Godets	Equipés de série avec système de dents Liebherr

Dimensions



	S-HD			mm / ft in			LC-V			mm / ft in		
A	Largeur de la tourelle			2,990 ²⁾ / 9'10" ²⁾						2,990 ²⁾ / 9'10" ²⁾		
B	Hauteur à la tourelle			3,635 / 11'11"						3,760 / 12' 4"		
B1	Hauteur à la tourelle (mains courantes repliées)			3,195 / 10' 6"						3,320 / 10'11"		
C	Hauteur à la cabine			3,215 / 10' 7"						3,340 / 10'11"		
D	Garde au sol au contrepoids			1,240 / 4' 1"						1,365 / 4' 6"		
E	Longueur arrière			3,350 / 11'						3,350 / 11'00"		
F	Rayon de giration arrière			3,450 / 11' 4"						3,450 / 11' 4"		
G	Empattement			4,400 / 14' 5"						4,400 / 14' 5"		
H	Longueur du châssis			5,365 / 17' 7"						5,350 / 17' 7"		
I	Garde au sol au châssis			550 / 1'10"						740 / 2' 5"		
J	Hauteur aux chenilles			1,145 / 3' 9"						1,185 / 3'11"		
K	Voie			2,890 / 9' 6"						2,390 / 2,890 ³⁾ / 7'10" / 9' 6" ³⁾		
L	Largeur des tuiles			600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"	600 /	24"	750 /	30"	900 /	35"
M	Largeur aux chenilles			3,490 / 11' 5"	3,640 / 11'11"	3,790 / 12' 5"	2,990 / 3,490 ³⁾ / 9'10" / 11' 5" ³⁾	3,140 / 3,640 ³⁾ / 10'4" / 11'11" ³⁾	3,290 / 3,790 ³⁾ / 10'10" / 12' 5" ³⁾	3,200 / 3,700 ¹⁾³⁾ / 10' 6" / 12' 2" ¹⁾³⁾	3,200 / 3,700 ¹⁾³⁾ / 10' 6" / 12' 2" ¹⁾³⁾	
N	Largeur aux marchepieds			3,695 ¹⁾ / 12' 1" ¹⁾	3,695 ¹⁾ / 12' 1" ¹⁾	3,845 ¹⁾ / 12' 7" ¹⁾	3,200 / 3,700 ¹⁾³⁾ / 10' 6" / 12' 2" ¹⁾³⁾	3,200 / 3,700 ¹⁾³⁾ / 10' 6" / 12' 2" ¹⁾³⁾	3,200 / 3,700 ¹⁾³⁾ / 10' 6" / 12' 2" ¹⁾³⁾	3,200 / 3,700 ¹⁾³⁾ / 10' 6" / 12' 2" ¹⁾³⁾	3,200 / 3,700 ¹⁾³⁾ / 10' 6" / 12' 2" ¹⁾³⁾	

¹⁾ largeur avec marchepieds démontables

²⁾ sans butée et maintien de porte

³⁾ en position de travail

	Longueur de balancier m / ft in	Flèche monobloc 6.45 m / 21'2" montage direct			Flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2" montage direct			Flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2" montage direct		
		mm / ft in			mm / ft in			mm / ft in		
		S-HD	LC-V		S-HD	LC-V		S-HD	LC-V	
R	Rayon de giration avant	4,250 / 13'11"			4,050 / 13'3"			4,250		
S	Hauteur avec flèche relevée	8,950 / 29'4"	9,050 / 29' 8"	8,750 / 28'8"	8,850 / 29'	8,950 / 29'4"	9,050 / 29'8"			
T	Hauteur à la flèche	2.60 / 8'6"	3,350 / 11'	3,650 / 12'	-	-	-			
		2.90 / 9'6"	3,750 / 12'4"	3,850 / 12' 8"	-	-	-			
		3.25 / 10'8"	3,800 / 12'6"	3,900 / 12'10"	-	-	-			
		3.95 / 13'	3,400 ¹⁾ / 11'2" ¹⁾	3,450 ¹⁾ / 11' 4" ¹⁾	-	-	-			
		2.15 / 7'1" SME	-	-	3,550 / 11' 8"	3,600 / 11'10"	3,500 / 11' 6"	3,550 / 11'8"		
		2.60 / 8'6" SME	-	-	3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,400 ¹⁾ / 11' 2" ¹⁾	3,300 ¹⁾ / 10'10" ¹⁾	3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾		
					3,900 / 12'10"	3,950 / 13'	3,700 / 12' 2"	3,750 / 12'4"		
					3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,450 ¹⁾ / 11' 4" ¹⁾	3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,400 ¹⁾ / 11'2" ¹⁾		
U	Longueur au sol	2.60 / 8'6"	7,000 / 23'	7,000 / 23'	-	-	-			
		2.90 / 9'6"	6,700 / 22'	7,000 / 23'	-	-	-			
		3.25 / 10'8"	6,250 / 20'6"	7,000 / 23'	-	-	-			
		3.95 / 13'	8,050 ¹⁾ / 26'5" ¹⁾	8,000 ¹⁾ / 26' 3" ¹⁾	-	-	-			
		2.15 / 7'1" SME	-	-	7,050 / 23' 2"	6,850 / 22' 6"	7,400 / 24'3"			
		2.60 / 8'6" SME	-	-	9,550 ¹⁾ / 31' 4" ¹⁾	9,500 ¹⁾ / 31' 2" ¹⁾	7,800 ¹⁾ / 25'7" ¹⁾			
					6,850 / 22' 6"	6,850 / 22' 6"	7,050 / 23'2"			
					9,100 ¹⁾ / 29'10" ¹⁾	9,100 ¹⁾ / 29'10" ¹⁾	7,550 ¹⁾ / 24'9" ¹⁾			
V	Longueur hors-tout	2.60 / 8'6"	11,200 / 36'9"	-	-	-	-			
		2.90 / 9'6"	11,200 / 36'9"	-	-	-	-			
		3.25 / 10'8"	11,200 / 36'9"	-	-	-	-			
		3.95 / 13'	11,000 ¹⁾ / 36'1" ¹⁾	-	-	-	-			
		2.15 / 7'1" SME	-	-	10,900 / 35'9"	-	11,200 / 36'9"			
		2.60 / 8'6" SME	-	-	10,800 ¹⁾ / 35'5" ¹⁾	-	11,100 ¹⁾ / 36'5" ¹⁾			
					10,900 / 35'9"	-	11,200 / 36'9"			
					10,800 ¹⁾ / 35'5" ¹⁾	-	11,100 ¹⁾ / 36'5" ¹⁾			
	Godet	2.15 m ³ / 2.81 yd ³			2.50 m ³ / 3.27 yd ³			2.25 m ³ / 2.94 yd ³		

¹⁾ sans godet

Dimensions de transport


éléments démontables enlevés

	Châssis	Flèche monobloc 6.45 m / 21'2" mm / ft in			Flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2" mm / ft in			Flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2" mm / ft in		
		600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Largeur des tuiles		600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Largeur de transport	S-HD	3,490 / 11' 5"	3,640 / 11'11"	3,790 / 12' 5"	3,490 / 11' 5"	3,640 / 11'11"	3,790 / 12' 5"	3,490 / 11' 5"	3,640 / 11'11"	3,790 / 12' 5"
	LC-V	2,990 / 9'10"	3,140 / 10' 4"	3,290 / 10'10"	2,990 / 9'10"	3,140 / 10' 4"	3,290 / 10'10"	2,990 / 9'10"	3,140 / 10' 4"	3,290 / 10'10"
	Châssis / Balancier m / ft in	S-HD	LC-V		S-HD	LC-V		S-HD	LC-V	
		mm / ft in			mm / ft in			mm / ft in		
Longueur de transport		11,200 / 36'9" / 11,000 ¹⁾ / 36'1" ¹⁾			10,900 / 35'9" / 10,800 ¹⁾ / 35'5" ¹⁾			11,200 / 36'9" / 11,100 ¹⁾ / 36'5" ¹⁾		
Hauteur de transport	2.60 / 8'6"	3,350 / 11'	3,650 / 12'	-	-	-	-	-	-	-
	2.90 / 9'6"	3,750 / 12'4"	3,850 / 12' 8"	-	-	-	-	-	-	-
	3.25 / 10'8"	3,800 / 12'6"	3,900 / 12'10"	-	-	-	-	-	-	-
	3.95 / 13'	3,400 ¹⁾ / 11'2" ¹⁾	3,450 ¹⁾ / 11' 4" ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	2.15 / 7'1" SME	-	-	3,550 / 11' 8"	3,600 / 11'10"	3,500 / 11' 6"	3,550 / 11'8"			
	2.60 / 8'6" SME	-	-	3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,400 ¹⁾ / 11' 2" ¹⁾	3,300 ¹⁾ / 10'10" ¹⁾	3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾			
				3,900 / 12'10"	3,950 / 13'	3,700 / 12' 2"	3,750 / 12'4"			
				3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,450 ¹⁾ / 11' 4" ¹⁾	3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,400 ¹⁾ / 11'2" ¹⁾			
	Godet	2.15 m ³ / 2.81 yd ³			2.50 m ³ / 3.27 yd ³			2.25 m ³ / 2.94 yd ³		

¹⁾ sans godet

Équipement rétro

avec flèche monobloc 6.45 m / 21'2"



Débâtements

sans attache rapide	1	2	3	4
Longueur de balancier	m / ft in 2.60 / 8' 6"	2.90 / 9'6"	3.25 / 10' 8"	3.95 / 13'
A Portée max. au sol	m / ft in 10.60 / 34' 9"	10.85 / 35'7"	11.17 / 36' 8"	11.70 / 38' 5"
B Profondeur de fouille max.	m / ft in 6.95 / 22'10"	7.25 / 23'9"	7.60 / 24'11"	8.30 / 27' 3"
C Hauteur de déversement min.	m / ft in 3.14 / 10' 4"	2.84 / 9'4"	2.49 / 8' 2"	1.79 / 5'10"
D Hauteur de déversement max.	m / ft in 6.73 / 22' 1"	6.80 / 22'4"	6.93 / 22' 9"	6.95 / 22'10"
E Hauteur d'attaque max.	m / ft in 10.35 / 33'11"	10.40 / 34'1"	10.53 / 34' 7"	10.47 / 34' 4"

Forces

sans attache rapide	1	2	3	4
Force de pénétration (ISO 6015)	kN / lbf 212 / 47,660	198 / 44,510	183 / 41,140	159 / 35,750
Force de cavage (ISO 6015)	kN / lbf 238 / 53,510	238 / 53,510	238 / 53,510	238 / 53,510
Force de pénétration (SAE J1179)	kN / lbf 202 / 45,410	189 / 42,490	176 / 39,570	154 / 34,620
Force de cavage (SAE J1179)	kN / lbf 210 / 47,210	210 / 47,210	210 / 47,210	210 / 47,210

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepois de 8.4 t / 18,520 lb, la flèche monobloc de 6.45 m / 21'2", le balancier de 3.25 m / 10'8" et le godet de 2.15 m³ / 2.81 yd³ (1,730 kg / 3,810 lb).

Châssis	S-HD		
Largeur des tuiles	mm / in 600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb 41,200 / 90,830	42,450 / 93,590	43,300 / 95,460
Pression au sol	kg/cm ² / psi 0.72 / 10.2	0.60 / 8.5	0.51 / 7.3

Châssis	LC-V		
Largeur des tuiles	mm / in 600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb 43,600 / 96,120	44,850 / 98,880	45,700 / 100,750
Pression au sol	kg/cm ² / psi 0.77 / 11.0	0.63 / 9.0	0.54 / 7.7

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepois de 9.4 t / 20,720 lb, la flèche monobloc de 6.45 m / 21'2", le balancier de 3.25 m / 10'8" et le godet de 2.15 m³ / 2.81 yd³ (1,730 kg / 3,810 lb).

Châssis	S-HD		
Largeur des tuiles	mm / in 600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb 42,200 / 93,040	43,450 / 95,790	44,300 / 97,670
Pression au sol	kg/cm ² / psi 0.74 / 10.5	0.61 / 8.7	0.52 / 7.4

Châssis	LC-V		
Largeur des tuiles	mm / in 600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb 44,600 / 98,330	45,850 / 101,080	46,700 / 102,960
Pression au sol	kg/cm ² / psi 0.79 / 11.2	0.65 / 9.2	0.55 / 7.8

Godets rétro Stabilité (limitation à 75% de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

Largeur de coupe	Capacité ISO 7451	Poids ²⁾	Poids ⁴⁾	Châssis S-HD (avec tuiles de 750 mm / 30")								Châssis LC-V (avec tuiles de 750 mm / 30")								
				Longueur de balancier (m / ft in)				Longueur de balancier (m / ft in)				Longueur de balancier (m / ft in)				Longueur de balancier (m / ft in)				
				sans attache rapide		avec attache rapide		sans attache rapide		avec attache rapide		sans attache rapide		avec attache rapide		sans attache rapide		avec attache rapide		
mm	m ³	kg	kg	2.60	2.90	3.25	3.95	2.60	2.90	3.25	3.95	2.60	2.90	3.25	3.95	2.60	2.90	3.25	3.95	
ft in	yd ³	lb	lb	8'6"	9'6"	10'8"	13'	8'6"	9'6"	10'8"	13'	8'6"	9'6"	10'8"	13'	8'6"	9'6"	10'8"	13'	
avec contrepois de 8.4t / 18,520 lb																				
STD ¹⁾	1,650	2.00	1,730	1,690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.62	3,810	3,730	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,600	2.15	1,770	1,730	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'3"	2.81	3,900	3,810	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,650	2.25	1,810	1,770	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.94	3,990	3,900	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,800	2.50	1,900	1,860	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲
	5'11"	3.27	4,190	4,100	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1,800	2.75	1,970	1,930	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲
	5'11"	3.60	4,340	4,260	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲
1,850	3.00	2,020	1,980	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	
6'1"	3.92	4,450	4,370	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	
HD ²⁾	1,650	2.00	1,830	1,790	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.62	4,030	3,950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'3"	2.81	4,120	4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,650	2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.94	4,210	4,120	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,800	2.50	2,000	1,960	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■
	5'11"	3.27	4,410	4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	■
	5'11"	3.60	4,590	4,500	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	■
1,850	3.00	2,130	2,090	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	
6'1"	3.92	4,700	4,610	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	
avec contrepois de 9.4t / 20,720 lb																				
STD ¹⁾	1,650	2.00	1,730	1,690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.62	3,810	3,730	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,600	2.15	1,770	1,730	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'3"	2.81	3,900	3,810	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,650	2.25	1,810	1,770	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.94	3,990	3,900	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,800	2.50	1,900	1,860	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'11"	3.27	4,190	4,100	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1,800	2.75	1,970	1,930	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲
	5'11"	3.60	4,340	4,260	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
1,850	3.00	2,020	1,980	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	
6'1"	3.92	4,450	4,370	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	
HD ²⁾	1,650	2.00	1,830	1,790	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.62	4,030	3,950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'3"	2.81	4,120	4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,650	2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.94	4,210	4,120	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,800	2.50	2,000	1,960	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	5'11"	3.27	4,410	4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	■
	5'11"	3.60	4,590	4,500	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
1,850	3.00	2,130	2,090	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	
6'1"	3.92	4,700	4,610	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	

* Indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

¹⁾ Godet rétro standard avec dents Liebherr Z 50

²⁾ Godet rétro HD avec dents Liebherr Z 50

³⁾ Godet pour montage direct


⁴⁾ Godet pour montage à l'attache rapide SWA 66 (430 kg / 950 lb)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux ▲ = ≤ 2.0t/m³ / 3,400 lb/yd³, ■ = ≤ 1.8t/m³ / 3,000 lb/yd³, ▲ = ≤ 1.65t/m³ / 2,800 lb/yd³, ■ = ≤ 1.5t/m³ / 2,500 lb/yd³, △ = ≤ 1.2t/m³ / 2,000 lb/yd³

Équipement rétro

avec flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2"



Débattements

sans attache rapide		1	2
Longueur de balancier	m / ft in	2.15 / 7'1"	2.60 / 8' 6"
		SME	SME
A Portée max. au sol	m / ft in	9.86 / 32'4"	10.28 / 33' 9"
B Profondeur de fouille max.	m / ft in	6.23 / 20'5"	6.68 / 21'11"
C Hauteur de déversement min.	m / ft in	3.37 / 11'1"	2.92 / 9' 7"
D Hauteur de déversement max.	m / ft in	6.32 / 20'9"	6.61 / 21' 8"
E Hauteur d'attaque max.	m / ft in	9.86 / 32'4"	10.06 / 33'

Forces

sans attache rapide		1	2
Force de pénétration (ISO 6015)	kN / lbf	238 / 53,510	212 / 47,660
Force de cavage (ISO 6015)	kN / lbf	264 / 59,350	264 / 59,350
Force de pénétration (SAE J1179)	kN / lbf	226 / 50,810	202 / 45,410
Force de cavage (SAE J1179)	kN / lbf	233 / 52,380	233 / 52,380

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 8.4 t / 18,520 lb, la flèche monobloc SME de 6.15 m / 20'2", le balancier SME de 2.15 m / 7'1" et le godet HD de 2.50 m³ / 3.27 yd³ (2,000 kg / 4,410 lb).

Châssis		S-HD		
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb	41,400 / 91,270	42,650 / 94,030	43,500 / 95,900
Pression au sol	kg/cm ² / psi	0.73 / 10.4	0.60 / 8.5	0.51 / 7.3

Châssis		LC-V		
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb	43,800 / 96,560	45,050 / 99,320	45,900 / 101,190
Pression au sol	kg/cm ² / psi	0.77 / 11.0	0.63 / 9.0	0.54 / 7.7

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 9.4 t / 20,720 lb, la flèche monobloc SME de 6.15 m / 20'2", le balancier SME de 2.15 m / 7'1" et le godet HD de 2.50 m³ / 3.27 yd³ (2,000 kg / 4,410 lb).

Châssis		S-HD		
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb	42,400 / 93,480	43,650 / 96,230	44,500 / 98,110
Pression au sol	kg/cm ² / psi	0.75 / 10.7	0.61 / 8.7	0.52 / 7.4

Châssis		LC-V		
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb	44,800 / 98,770	46,050 / 101,520	46,900 / 103,400
Pression au sol	kg/cm ² / psi	0.79 / 11.2	0.65 / 9.2	0.55 / 7.8

Godets rétro Stabilité (limitation à 75% de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

Largeur de coupe mm ft in	Capacité ISO 7451 m ³ yd ³	Poids ²⁾ kg lb	Poids ⁴⁾ kg lb	Châssis S-HD (avec tuiles de 750 mm / 30")				Châssis LC-V (avec tuiles de 750 mm / 30")			
				Longueur de balancier (m / ft in)				Longueur de balancier (m / ft in)			
				sans attache rapide		avec attache rapide		sans attache rapide		avec attache rapide	
				2.15 7'1"	2.60 8'6"	2.15 7'1"	2.60 8'6"	2.15 7'1"	2.60 8'6"	2.15 7'1"	2.60 8'6"
avec contreponds de 8,4 t / 18,520 lb											
HD ¹⁾	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'3"	2.81	4,120	4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.94	4,210	4,120	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,800	2.50	2,000	1,960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'11"	3.27	4,410	4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDR ²⁾	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'11"	3.60	4,590	4,500	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,850	3.00	2,130	2,090	▲	■	▲	■	▲	▲	
	6'1"	3.92	4,700	4,610	▲	■	▲	■	▲	▲	
	1,650	2.00	2,490	2,530	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.62	5,490	5,580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HD ¹⁾	1,650	2.25	2,570	2,610	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.94	5,670	5,750	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.50	2,660	2,700	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	3.27	5,860	5,950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	HDR ²⁾	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		5'3"	2.81	4,120	4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1,650		2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
5'5"		2.94	4,210	4,120	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1,800		2.50	2,000	1,960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
5'11"		3.27	4,410	4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDR ²⁾	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'11"	3.60	4,590	4,500	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,850	3.00	2,130	2,090	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	6'1"	3.92	4,700	4,610	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.00	2,490	2,530	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.62	5,490	5,580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

* Indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

¹⁾ Godet rétro HD avec dents Liebherr Z 50

²⁾ Godet rétro HDR avec dents Z 70

³⁾ Godet pour montage direct


⁴⁾ Godet pour montage à l'attache rapide SWA 66 (430 kg / 950 lb)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux ▲ = ≤ 2.0 t/m³ / 3,400 lb/yd, ■ = ≤ 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd³

Équipement rétro

avec flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2"



Débattements

sans attache rapide		1	2
Longueur de balancier	m / ft in	2.15 / 7'1"	2.60 / 8' 6"
		SME	SME
A Portée max. au sol	m / ft in	10.17 / 33'4"	10.58 / 34' 9"
B Profondeur de fouille max.	m / ft in	6.44 / 21'2"	6.89 / 22' 7"
C Hauteur de déversement min.	m / ft in	3.65 / 12'	3.20 / 10' 6"
D Hauteur de déversement max.	m / ft in	6.60 / 21'8"	6.79 / 22' 3"
E Hauteur d'attaque max.	m / ft in	10.13 / 33'3"	10.34 / 33'11"

Forces

sans attache rapide		1	2
Force de pénétration (ISO 6015)	kN / lbf	238 / 53,510	212 / 47,660
Force de cavage (ISO 6015)	kN / lbf	264 / 59,350	264 / 59,350
Force de pénétration (SAE J1179)	kN / lbf	226 / 50,810	202 / 45,410
Force de cavage (SAE J1179)	kN / lbf	233 / 52,380	233 / 52,380

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 8.4 t / 18,520 lb, la flèche monobloc SME de 6.45 m / 21'2", le balancier SME de 2.60 m / 8'6" et le godet HD de 2.25 m³ / 2.94 yd³ (1,910 kg / 4,210 lb).

Châssis		S-HD	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	41,550 / 91,600	42,800 / 94,360
Pression au sol	kg/cm ² / psi	0.73 / 10.4	0.60 / 8.5

Châssis		LC-V	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	43,950 / 96,890	45,200 / 99,650
Pression au sol	kg/cm ² / psi	0.77 / 11.0	0.64 / 9.1

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 9.4 t / 20,720 lb, la flèche monobloc SME de 6.45 m / 21'2", le balancier SME de 2.60 m / 8'6" et le godet HD de 2.25 m³ / 2.94 yd³ (1,910 kg / 4,210 lb).

Châssis		S-HD	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	42,550 / 93,810	43,800 / 96,560
Pression au sol	kg/cm ² / psi	0.75 / 10.7	0.62 / 8.8

Châssis		LC-V	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	44,950 / 99,100	46,200 / 101,850
Pression au sol	kg/cm ² / psi	0.79 / 11.3	0.65 / 9.2

Godets rétro Stabilité (limitation à 75% de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

Largeur de coupe mm ft in	Capacité ISO 7461 m ³ yd ³	Poids ²⁾ kg lb	Poids ⁴⁾ kg lb	Châssis S-HD (avec tuiles de 750 mm / 30")				Châssis LC-V (avec tuiles de 750 mm / 30")			
				Longueur de balancier (m / ft in)				Longueur de balancier (m / ft in)			
				sans attache rapide		avec attache rapide		sans attache rapide		avec attache rapide	
				2.15 7'1"	2.60 8'6"	2.15 7'1"	2.60 8'6"	2.15 7'1"	2.60 8'6"	2.15 7'1"	2.60 8'6"
avec contreponds de 8,4 t / 18,520 lb											
HD ¹⁾	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'3"	2.81	4,120	4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.94	4,210	4,120	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,800	2.50	2,000	1,960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'11"	3.27	4,410	4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDR ²⁾	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	■	▲	■	▲	▲	
	5'11"	3.60	4,590	4,500	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,850	3.00	2,130	2,090	■	▲	■	▲	▲	■	
	6'1"	3.92	4,700	4,610	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.00	2,490	2,530	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.62	5,490	5,580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HD ¹⁾	1,650	2.25	2,570	2,610	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.94	5,670	5,750	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.50	2,660	2,700	▲	■	▲	■	▲	▲	
	5'5"	3.27	5,860	5,950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'3"	2.81	4,120	4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDR ²⁾	1,650	2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.94	4,210	4,120	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,800	2.50	2,000	1,960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'11"	3.27	4,410	4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'11"	3.60	4,590	4,500	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDR ²⁾	1,850	3.00	2,130	2,090	▲	■	▲	■	▲	▲	
	6'1"	3.92	4,700	4,610	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.00	2,490	2,530	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.62	5,490	5,580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.25	2,570	2,610	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.94	5,670	5,750	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDR ²⁾	1,650	2.50	2,660	2,700	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	3.27	5,860	5,950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

* Indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

¹⁾ Godet rétro HD avec dents Liebherr Z 50

²⁾ Godet rétro HDR avec dents Z 70

³⁾ Godet pour montage direct

⁴⁾ Godet pour montage à l'attache rapide SWA 66 (430 kg / 950 lb)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux ▲ = ≤ 2.0 t/m³ / 3,400 lb/yd, ■ = ≤ 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd³, ▲ = ≤ 1.65 t/m³ / 2,800 lb/yd³

Forces de levage

avec flèche monobloc 6.45 m / 21'2", contrepoids 8.4 t / 18,520 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier 2.60 m / 8'6"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
9.0m t											
30ft lb											
7.5m t					10.0*	10.0			9.8*	9.8*	7.1
25ft lb					22.0*	22.0*			21.8*	21.8*	22'11"
6.0m t					10.6*	10.6*	9.1	9.7*	8.3	9.6*	8.0
20ft lb					23.1*	23.1*	19.5	21.3*	18.5	21.2*	26'
4.5m t			15.4*	15.4*	11.9*	11.9*	8.8	10.2*	7.3	9.6*	8.5
15ft lb			33.0*	33.0*	25.7*	25.7*	19.1	22.2*	16.2	21.1*	27'11"
3.0m t			17.6	18.5*	11.7	13.3*	8.6	10.9*	6.8	9.7*	8.8
10ft lb			38.1	39.8*	25.3	28.8*	18.5	23.6*	15.1	21.3*	28'10"
1.5m t			16.6*	16.6*	11.2	14.3*	8.3	11.4*	6.7	9.8*	8.8
5ft lb			36.4	40.3*	24.2	31.1*	17.9	24.8*	14.7	21.6*	28'10"
0m t			16.7	19.6*	11.0	14.7*	8.1	11.6*	6.9	10.0*	8.5
0ft lb			35.9	42.6*	23.7	31.8*	17.5	25.1*	15.1	22.0*	27'11"
-1.5m t	15.4*	15.4*	16.8	18.3*	10.9	14.1*	8.1	11.1*	7.5	10.1*	7.9
-5ft lb	35.0*	35.0*	36.0	39.8*	23.6	30.6*	17.5	23.9*	16.5	22.3*	26'
-3.0m t	20.0*	20.0*	16.0*	16.0*	11.1	12.5*			8.9	10.1*	7.0
-10ft lb	43.5*	43.5*	34.7*	34.7*	23.9	27.0*			19.7	22.3*	22'11"
-4.5m t			11.9*	11.9*					9.4*	9.4*	5.5
-15ft lb			25.4*	25.4*					20.5*	20.5*	17'10"
-6.0m t											
-20ft lb											

Balancier 2.90 m / 9'6"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
9.0m t											
30ft lb											
7.5m t											9.3*
25ft lb											20.5*
6.0m t					10.2*	10.2*	9.1	9.3*			7.9
20ft lb					22.2*	22.2*	19.6	20.5*			17.6
4.5m t			14.6*	14.6*	11.5*	11.5*	8.9	9.9*			7.0
15ft lb			31.5*	31.5*	24.9*	24.9*	19.1	21.5*			15.5
3.0m t			17.8	17.8*	11.8	13.0*	8.6	10.6*	6.6	9.3*	6.5
10ft lb			38.4*	38.4*	25.4	28.0*	18.5	23.1*			14.4
1.5m t			16.9	19.6*	11.2	14.1*	8.3	11.2*	6.4	9.5*	6.4
5ft lb			36.5	42.4*	24.3	30.6*	17.9	24.4*			14.1
0m t			16.6	19.7*	10.9	14.6*	8.1	11.5*			6.5
0ft lb			35.8	42.8*	23.6	31.6*	17.4	24.9*			14.4
-1.5m t	15.4*	15.4*	16.6	18.7*	10.9	14.2*	8.0	11.2*			7.1
-5ft lb	34.8*	34.8*	35.8	40.6*	23.4	30.8*	17.3	24.2*			15.6
-3.0m t	21.5*	21.5*	16.6*	16.6*	11.0	12.9*					8.3
-10ft lb	46.7*	46.7*	36.0*	36.0*	23.6	27.8*					18.4
-4.5m t	16.2*	16.2*	13.0*	13.0*	9.6*	9.6*					9.5*
-15ft lb	34.8*	34.8*	27.7*	27.7*							20.8*
-6.0m t											
-20ft lb											

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 495 kg / 1,090 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Balancier 3.25 m / 10'8"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
9.0m t											6.5
30ft lb											
7.5m t							8.8* 8.8*		8.1* 8.1*	7.8	
25ft lb									18.0* 18.0*	25'2"	
6.0m t							8.9* 8.9*		7.4 8.0*	8.6	
20ft lb							19.5* 19.5*		16.5 17.6*	28'1"	
4.5m t	20.8* 20.8*						8.9 9.5*	6.7 8.7*	6.6 8.1*	9.1	
15ft lb							29.5* 29.5*		14.6 17.9*	29'10"	
3.0m t		17.0* 17.0*					8.5 10.3*	6.5 9.0*	6.2 8.5*	9.4	
10ft lb		36.6* 36.6*					18.4 22.3*	14.1 19.7*	13.6 18.7*	30'8"	
1.5m t		17.0 19.2*					8.2 11.0*	6.4 9.3*	6.0 9.0*	9.3	
5ft lb		36.6 41.4*					17.3 23.8*	13.8 20.2*	13.3 19.8*	30'8"	
0m t	7.5* 7.5*	16.5 19.7*					8.0 11.4*	6.3 9.4*	6.2 9.2*	9.1	
0ft lb	17.4* 17.4*	35.6 42.6*					17.3 24.6*		13.6 20.3*	29'10"	
-1.5m t	14.8* 14.8*	16.5 18.9*					7.9 11.2*		6.6 9.4*	8.6	
-5ft lb	33.5* 33.5*	35.4 41.1*					17.1 24.2*		14.6 20.8*	28'	
-3.0m t	22.9* 22.9*	16.6 17.2*					8.0 10.1*		7.6 9.6*	7.7	
-10ft lb	49.8* 49.8*	35.7 37.2*					17.3 21.7*		16.9 21.1*	25'2"	
-4.5m t	18.0* 18.0*	13.9* 13.9*					10.6* 10.6*		9.4* 9.4*	6.4	
-15ft lb	38.7* 38.7*	29.9* 29.9*					22.4* 22.4*		20.6* 20.6*	20'8"	
-6.0m t											
-20ft lb											
9.0m t									8.6* 8.6*	6.5	
30ft lb											
7.5m t							8.7* 8.7*		8.1* 8.1*	7.8	
25ft lb							18.6* 18.6*		17.9* 17.9*	25'2"	
6.0m t							9.7* 9.7*		7.7 8.0*	8.6	
20ft lb							21.2* 21.2*		17.1 17.6*	28'1"	
4.5m t	21.7* 21.7*	14.0* 14.0*					9.3 9.6*	7.1 8.7*	6.9 8.1*	9.1	
15ft lb	45.9* 45.9*	30.1* 30.1*					20.1 20.8*		15.3 17.9*	29'10"	
3.0m t		17.2* 17.2*					9.0 10.3*	6.9 9.0*	6.5 8.6*	9.4	
10ft lb		37.1* 37.1*					19.4 22.5*	14.9 19.7*	14.4 18.8*	30'8"	
1.5m t		17.9 19.3*					8.7 11.0*	6.7 9.3*	6.4 9.0*	9.3	
5ft lb		38.5 41.6*					18.7 23.9*	14.5 20.3*	14.1 19.8*	30'8"	
0m t	8.2* 8.2*	17.5 19.6*					8.5 11.4*	6.6 9.3*	6.6 9.2*	9.1	
0ft lb	18.8* 18.8*	37.6 42.6*					18.3 24.7*		14.5 20.3*	29'10"	
-1.5m t	15.5* 15.5*	17.4 18.8*					8.4 11.2*		7.1 9.4*	8.6	
-5ft lb	34.9* 34.9*	37.4 40.9*					18.1 24.1*		15.6 20.8*	28'	
-3.0m t	22.6* 22.6*	17.0* 17.0*					8.5 10.0*		8.2 9.6*	7.7	
-10ft lb	49.1* 49.1*	36.7* 36.7*					18.3 21.3*		18.2 21.1*	25'2"	
-4.5m t	17.5* 17.5*	13.6* 13.6*					10.2* 10.2*		9.3* 9.3*	6.4	
-15ft lb	37.5* 37.5*	29.1* 29.1*					21.6* 21.6*		20.5* 20.5*	20'8"	
-6.0m t											
-20ft lb											

Balancier 3.95 m / 13'

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
9.0m t											6.7* 6.7*
30ft lb											7.2
7.5m t									7.7* 7.7*		6.4* 6.4*
25ft lb									17.0* 17.0*		14.1* 14.1*
6.0m t									8.0* 8.0*	6.8* 6.8*	6.3* 6.3*
20ft lb									17.5* 17.5*		13.9* 13.9*
4.5m t									9.8* 9.8*	8.7* 8.7*	6.0 6.5*
15ft lb									21.3* 21.3*	18.9* 18.9*	14.4 17.5*
3.0m t	13.0* 13.0*	15.3* 15.3*							11.5* 11.5*	8.6 9.6*	5.6 6.8*
10ft lb	33.1* 33.1*	32.9* 32.9*							24.9* 24.9*	18.5 20.8*	12.4 14.9*
1.5m t	7.1* 7.1*	17.2 18.0*							11.3 13.0*	8.2 10.4*	5.5 7.3*
5ft lb	16.6* 16.6*	37.0 38.9*							24.3 28.2*	17.7 22.6*	12.1 16.2*
0m t	10.0* 10.0*	16.5 19.3*							10.8 14.0*	7.9 11.0*	5.6 8.3*
0ft lb	22.8* 22.8*	35.4 41.8*							23.3 30.3*	17.1 23.9*	12.3 18.2*
-1.5m t	14.7* 14.7*	16.2 19.2*							10.6 14.2*	7.8 11.1*	5.9 8.8*
-5ft lb	33.1* 33.1*	34.9 41.7*							22.8 30.8*	16.7 24.1*	13.1 19.5*
-3.0m t	20.6* 20.6*	16.3 18.0*							10.5 13.6*	7.7 10.6*	6.7 9.1*
-10ft lb	46.6* 46.6*	35.0 39.0*							22.7 29.4*	16.7 22.9*	14.8 20.0*
-4.5m t	21.2* 21.2*	15.6* 15.6*							10.7 11.8*		8.3 9.3*
-15ft lb	45.7* 45.7*	33.5* 33.5*							23.1 25.4*		18.5 20.4*
-6.0m t		11.0* 11.0*									8.9* 8.9*
-20ft lb		22.9* 22.9*									19.5* 19.5*
9.0m t											6.7* 6.7*
30ft lb											7.2
7.5m t									7.7* 7.7*		6.4* 6.4*
25ft lb									17.0* 17.0*		14.1* 14.1*
6.0m t									8.1* 8.1*	7.0* 7.0*	6.3* 6.3*
20ft lb									17.6* 17.6*		13.9* 13.9*
4.5m t									10.0* 10.0*	8.8* 8.8*	6.3 6.5*
15ft lb									21.6* 21.6*	19.1* 19.1*	14.0 14.2*
3.0m t									11.6* 11.6*	9.0 9.7*	5.9 6.8*
10ft lb									25.2* 25.2*	19.4 21.0*	13.1 15.0*
1.5m t									11.9 13.1*	8.6 10.5*	5.8 7.4*
5ft lb									25.6 28.4*	18.6 22.8*	12.8 16.3*
0m t									11.4 14.0*	8.4 11.0*	5.9 8.4*
0ft lb									23.5* 23.5*	37.4 41.9*	13.1 18.4*
-1.5m t									11.2 14.2*	8.2 11.1*	6.3 8.8*
-5ft lb									24.1 30.7*	17.7 24.1*	14.0 19.4*
-3.0m t									11.2 13.5*	8.2 10.5*	7.2 9.1*
-10ft lb									17.7 22.6*		15.9 20.1*
-4.5m t									11.4 11.6*		9.0 9.3*
-15ft lb									32.9* 32.9*	24.5 24.8*	20.1 20.4*
-6.0m t									10.4* 10.4*		8.8* 8.8*
-20ft lb									21.6* 21.6*		19.2* 19.2*

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 495 kg / 1,090 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc 6.45 m / 21'2", contrepoids 9.4 t / 20,720 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier 2.60 m / 8'6"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
9.0m t											
30ft lb											
7.5m t					10.0*	10.0*			9.8*	9.8*	7.1
25ft lb					22.0*	22.0*			21.8*	21.8*	22'11"
6.0m t					10.6*	10.6*	9.6	9.7*	8.8	9.6*	8.0
20ft lb					23.1*	23.1*	20.8	21.3*	19.7	21.2*	26'
4.5m t			15.4*	15.4*	11.9*	11.9*	9.4	10.2*	7.8	9.6*	8.5
15ft lb			33.0*	33.0*	25.7*	25.7*	20.3	22.2*	17.3	21.1*	27'11"
3.0m t			18.5*	18.5*	12.5	13.3*	9.1	10.9*	7.3	9.7*	8.8
10ft lb			39.8*	39.8*	26.9	28.8*	19.7	23.6*	16.1	21.3*	28'10"
1.5m t			16.6*	16.6*	12.0	14.3*	8.9	11.4*	7.1	9.8*	8.8
5ft lb			38.8	40.3*	25.9	31.1*	19.1	24.8*	15.7	21.6*	28'10"
0m t			17.8	19.6*	11.7	14.7*	8.7	11.6*	7.3	10.0*	8.5
0ft lb			38.4	42.6*	25.3	31.8*	18.8	25.1*	16.2	22.0*	27'11"
-1.5m t	15.4*	15.4*	17.9	18.3*	11.7	14.1*	8.7	11.1*	8.0	10.1*	7.9
-5ft lb	35.0*	35.0*	38.5	39.8*	25.2	30.6*	18.7	23.9*	17.7	22.3*	26'
-3.0m t	20.0*	20.0*	16.0*	16.0*	11.8	12.5*			9.5	10.1*	7.0
-10ft lb	43.5*	43.5*	34.7*	34.7*	25.5	27.0*			21.0	22.3*	22'11"
-4.5m t			11.9*	11.9*					9.4*	9.4*	5.5
-15ft lb			25.4*	25.4*					20.5*	20.5*	17'10"
-6.0m t											
-20ft lb											

Balancier 2.90 m / 9'6"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
9.0m t											
30ft lb											
7.5m t											9.3*
25ft lb											20.5*
6.0m t									10.2*	10.2*	9.3*
20ft lb									22.2*	22.2*	20.5*
4.5m t									11.5*	11.5*	9.4
15ft lb									24.9*	24.9*	20.4
3.0m t									17.8*	17.8*	12.5
10ft lb									38.4*	38.4*	27.0
1.5m t									18.1	19.6*	12.0
5ft lb									39.0	42.4*	25.9
0m t									17.8	19.7*	11.7
0ft lb									38.3	42.8*	25.3
-1.5m t	15.4*	15.4*	17.8	18.7*	11.6	14.2*	8.6	11.2*	8.0	10.1*	7.9
-5ft lb	34.8*	34.8*	38.2	40.6*	25.0	30.8*	18.6	24.2*	17.7	22.3*	26'
-3.0m t	21.5*	21.5*	16.6*	16.6*	11.7	12.9*			9.5	10.1*	7.0
-10ft lb	46.7*	46.7*	36.0*	36.0*	25.3	27.8*			21.0	22.3*	22'11"
-4.5m t	16.2*	16.2*	13.0*	13.0*	9.6*	9.6*			9.4*	9.4*	5.5
-15ft lb	34.8*	34.8*	27.7*	27.7*					20.5*	20.5*	17'10"
-6.0m t											
-20ft lb											

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 495 kg / 1,090 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Balancier 3.25 m / 10'8"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
9.0m t											6.5
30ft lb											
7.5m t							8.8* 8.8*		8.1* 8.1*	7.8	
25ft lb									18.0* 18.0*	25.2"	
6.0m t							8.9* 8.9*		7.9 8.0*	8.6	
20ft lb							19.5* 19.5*		17.6 17.6*	28.1"	
4.5m t	20.8* 20.8*	13.7* 13.7*	10.9* 10.9*	9.5 9.5*	7.1 8.7*				7.0 8.1*	9.1	
15ft lb		29.5* 29.5*	23.7* 23.7*	20.4 20.7*					15.6 17.9*	29.10"	
3.0m t		17.0* 17.0*	12.5* 12.5*	9.1 10.3*	7.0 9.0*				6.6 8.5*	9.4	
10ft lb		36.6* 36.6*	27.0* 27.0*	19.7 22.3*	15.1 19.7*				14.6 18.7*	30.8"	
1.5m t		18.1 19.2*	12.0 13.8*	8.8 11.0*	6.8 9.3*				6.5 9.0*	9.3	
5ft lb		39.0 41.4*	25.9 29.8*	19.0 23.8*	14.7 20.2*				14.3 19.8*	30.8"	
0m t	7.5* 7.5*	17.7 19.7*	11.6 14.4*	8.6 11.4*	6.7 9.4*				6.6 9.2*	9.1	
0ft lb	17.4* 17.4*	38.0 42.6*	25.1 31.2*	18.5 24.6*					14.6 20.3*	29.10"	
-1.5m t	14.8* 14.8*	17.6 18.9*	11.5 14.3*	8.5 11.2*					7.1 9.4*	8.6	
-5ft lb	33.5* 33.5*	37.9 41.1*	24.8 30.9*	18.3 24.2*					15.7 20.8*	28"	
-3.0m t	22.9* 22.9*	17.2* 17.2*	11.6 13.2*	8.6 10.1*					8.2 9.6*	7.7	
-10ft lb	49.8* 49.8*	37.2* 37.2*	24.9 28.5*	18.5 21.7*					18.1 21.1*	25.2"	
-4.5m t	18.0* 18.0*	13.9* 13.9*	10.6* 10.6*						9.4* 9.4*	6.4	
-15ft lb	38.7* 38.7*	29.9* 29.9*	22.4* 22.4*						20.6* 20.6*	20.8"	
-6.0m t											
-20ft lb											
9.0m t									8.6* 8.6*	6.5	
30ft lb											
7.5m t							8.7* 8.7*		8.1* 8.1*	7.8	
25ft lb							18.6* 18.6*		17.9* 17.9*	25.2"	
6.0m t							9.7* 9.7*	8.9* 8.9*	8.0* 8.0*	8.6	
20ft lb							21.2* 21.2*	19.5* 19.5*	17.6* 17.6*	29.10"	
4.5m t	21.7* 21.7*	14.0* 14.0*	11.1* 11.1*	9.6* 9.6*	7.5 8.7*				7.4 8.1*	9.1	
15ft lb	45.9* 45.9*	30.1* 30.1*	24.0* 24.0*	20.8* 20.8*					16.3 17.9*	29.10"	
3.0m t		17.2* 17.2*	12.6* 12.6*	9.6 10.3*	7.4 9.0*				6.9 8.6*	9.4	
10ft lb		37.1* 37.1*	27.3* 27.3*	20.6 22.5*	15.8 19.7*				15.3 18.8*	30.8"	
1.5m t		19.0 19.3*	12.6 13.8*	9.3 11.0*	7.2 9.3*				6.8 9.0*	9.3	
5ft lb		40.9 41.6*	27.2 30.0*	20.0 23.9*	15.5 20.3*				15.1 19.8*	30.8"	
0m t	8.2* 8.2*	18.6 19.6*	12.2 14.4*	9.0 11.4*	7.1 9.3*				7.0 9.2*	9.1	
0ft lb	18.8* 18.8*	40.0 42.6*	26.4 31.3*	19.5 24.7*					15.4 20.3*	29.10"	
-1.5m t	15.5* 15.5*	18.6 18.8*	12.1 14.2*	9.0 11.2*					7.6 9.4*	8.6	
-5ft lb	34.9* 34.9*	39.9 40.9*	26.1 30.8*	19.3 24.1*					16.7 20.8*	28"	
-3.0m t	22.6* 22.6*	17.0* 17.0*	12.2 13.0*	9.0 10.0*					8.8 9.6*	7.7	
-10ft lb	49.1* 49.1*	36.7* 36.7*	26.3 28.1*	19.6 21.3*					19.4 21.1*	25.2"	
-4.5m t	17.5* 17.5*	13.6* 13.6*	10.2* 10.2*						9.3* 9.3*	6.4	
-15ft lb	37.5* 37.5*	29.1* 29.1*	21.6* 21.6*						20.5* 20.5*	20.8"	
-6.0m t											
-20ft lb											

Balancier 3.95 m / 13'

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
9.0m t											7.2
30ft lb											
7.5m t									7.7* 7.7*		6.4* 6.4*
25ft lb									17.0* 17.0*		14.1* 14.1*
6.0m t									8.0* 8.0*	6.8* 6.8*	6.3* 6.3*
20ft lb									17.5* 17.5*		13.9* 13.9*
4.5m t									9.8* 9.8*	8.7* 8.7*	7.2 8.0*
15ft lb									21.3* 21.3*	18.9* 18.9*	15.4 17.5*
3.0m t	13.0* 13.0*	15.3* 15.3*	11.5* 11.5*	9.1 9.6*	7.0 8.5*				6.0 6.8*	9.9	
10ft lb	33.1* 33.1*	32.9* 32.9*	24.9* 24.9*	19.7 20.8*	15.0 18.4*				13.3 14.9*	32.5"	
1.5m t	7.1* 7.1*	18.0* 18.0*	12.0 13.0*	8.8 10.4*	6.8 8.9*				5.9 7.3*	9.9	
5ft lb	16.6* 16.6*	38.9* 38.9*	26.0 28.2*	18.9 22.6*	14.6 19.3*				13.0 16.2*	32.5"	
0m t	10.0* 10.0*	17.6 19.3*	11.6 14.0*	8.5 11.0*	6.6 9.1*				6.0 8.3*	9.6	
0ft lb	22.8* 22.8*	37.9 41.8*	25.0 30.3*	18.3 23.9*	14.2 19.8*				13.2 18.2*	31.7"	
-1.5m t	14.7* 14.7*	17.4 19.2*	11.3 14.2*	8.3 11.1*	6.5 9.0*				6.4 8.8*	9.1	
-5ft lb	33.1* 33.1*	37.3 41.7*	24.4 30.8*	18.0 24.1*	14.1 19.5*				14.0 19.4*	29.11"	
-3.0m t	20.6* 20.6*	17.4 18.0*	11.3 13.6*	8.3 10.6*					7.2 9.1*	8.3	
-10ft lb	46.6* 46.6*	37.4 39.0*	24.4 29.4*	17.9 22.9*					15.9 20.0*	27.2"	
-4.5m t	21.2* 21.2*	15.6* 15.6*	11.5 11.8*						8.9 9.3*	7.1	
-15ft lb	45.7* 45.7*	33.5* 33.5*	24.8 25.4*						19.8 20.4*	23.2"	
-6.0m t		11.0* 11.0*							8.9* 8.9*	5.2	
-20ft lb		22.9* 22.9*							19.5* 19.5*	16.8"	
9.0m t											6.7* 6.7*
30ft lb											
7.5m t									7.7* 7.7*		6.4* 6.4*
25ft lb									17.0* 17.0*		14.1* 14.1*
6.0m t									8.1* 8.1*	7.0* 7.0*	6.3* 6.3*
20ft lb									17.6* 17.6*		13.9* 13.9*
4.5m t									10.0* 10.0*	8.8* 8.8*	7.5 8.1*
15ft lb									21.6* 21.6*	19.1* 19.1*	16.2 17.6*
3.0m t	11.4* 11.4*	15.6* 15.6*	11.6* 11.6*	9.6 9.7*	7.3 8.5*				6.4 6.8*	9.9	
10ft lb	28.7* 28.7*	33.5* 33.5*	25.2* 25.2*	20.7 21.0*	15.8 18.5*				14.0 15.0*	32.5"	
1.5m t	7.2* 7.2*	18.2* 18.2*	12.6 13.1*	9.2 10.5*	7.1 8.9*				6.2 7.4*	9.9	
5ft lb	16.8* 16.8*	39.3* 39.3*	27.2 28.4*	19.9 22.8*	15.3 19.4*				13.7 16.3*	32.5"	
0m t	10.4* 10.4*	18.5 19.3*	12.2 14.0*	8.9 11.0*	7.0 9.2*				6.4 8.4*	9.6	
0ft lb	23.5* 23.5*	39.9 41.9*	26.2 30.4*	19.3 23.9*	15.0 19.9*				14.0 18.4*	31.7"	
-1.5m t	15.1* 15.1*	18.3 19.2*	12.0 14.2*	8.8 11.1*	6.9 9.0*				6.8 8.8*	9.1	
-5ft lb	34.1* 34.1*	39.4 41.5*	25.8 30.7*	19.0 24.1*					15.0 19.4*	29.11"	
-3.0m t	21.2* 21.2*	17.9* 17.9*	11.9 13.5*	8.8 10.5*					7.7 9.1*	8.3	
-10ft lb	47.9* 47.9*	38.7* 38.7*	25.7 29.2*	19.0 22.6*					17.0 20.1*	27.2"	
-4.5m t	20.7* 20.7*	15.3* 15.3*	11.6* 11.6*						9.3* 9.3*	7.1	
-15ft lb	44.7* 44.7*	32.9* 32.9*	24.8* 24.8*						20.4* 20.4*	23.2"	
-6.0m t		10.4* 10.4*							8.8* 8.8*	5.2	
-20ft lb		21.6* 21.6*							19.2* 19.2*	16.8"	

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 495 kg / 1,090 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2", contreponds 8.4 t / 18,520 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier SME 2.15 m / 7'1"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in		
7.5m t					11.2*	11.2*					11.2*	11.2*	6.2
25ft lb					24.9*	24.9*					24.9*	24.9*	19'10"
6.0m t					11.4*	11.4*					9.7	10.7*	7.2
20ft lb					24.9*	24.9*					21.6	23.7*	23'5"
4.5m t			16.1*	16.1*	12.2	12.5*	8.7	10.8*			8.3	10.6*	7.8
15ft lb			34.6*	34.6*	26.4	27.0*	18.8	23.6*			18.4	23.4*	25'6"
3.0m t			17.5	19.0*	11.6	13.7*	8.5	11.3*			7.7	10.7*	8.1
10ft lb			37.8	40.8*	25.1	29.7*	18.3	24.5*			16.9	23.5*	26'6"
S-HD													
1.5m t			16.9	19.2*	11.2	14.6*	8.3	11.6*			7.5	10.8*	8.1
5ft lb			36.3	43.2*	24.2	31.5*	17.9	25.2*			16.5	23.8*	26'5"
0m t			16.8	19.3*	11.0	14.6*	8.2	11.5*			7.8	10.9*	7.8
0ft lb			36.0	41.9*	23.7	31.7*	17.6	24.8*			17.1	24.1*	25'6"
-1.5m t	19.7*	19.7*	16.9	17.6*	11.0	13.7*					8.7	11.0*	7.1
-5ft lb	44.9*	44.9*	36.3	38.3*	23.7	29.6*					19.1	24.2*	23'4"
-3.0m t	17.4*	17.4*	14.6*	14.6*	11.1*	11.1*					10.6*	10.6*	6.1
-10ft lb	37.9*	37.9*	31.5*	31.5*	23.6*	23.6*					23.4*	23.4*	19'10"
-4.5m t													
-15ft lb													
LCV													
7.5m t					11.2*	11.2*					11.2*	11.2*	6.2
25ft lb					24.7*	24.7*					24.7*	24.7*	19'10"
6.0m t			13.6*	13.6*	11.5*	11.5*					10.0	10.7*	7.2
20ft lb			29.3*	29.3*	25.0*	25.0*					22.4	23.7*	23'5"
4.5m t			16.4*	16.4*	12.6*	12.6*	9.2	10.8*			8.7	10.6*	7.8
15ft lb			35.2*	35.2*	27.3*	27.3*	19.8	23.6*			19.2	23.4*	25'6"
3.0m t			18.4	19.2*	12.2	13.8*	8.9	11.3*			8.1	10.7*	8.1
10ft lb			39.7	41.2*	26.4	29.9*	19.3	24.6*			17.8	23.5*	26'6"
1.5m t			17.8	19.5*	11.8	14.6*	8.7	11.6*			7.9	10.8*	8.1
5ft lb			38.3	43.2*	25.5	31.6*	18.8	25.2*			17.5	23.8*	26'5"
0m t			17.7	19.2*	11.6	14.6*	8.6	11.4*			8.3	10.9*	7.8
0ft lb			38.1	41.7*	25.1	31.6*	18.6	24.7*			18.2	24.1*	25'6"
-1.5m t	20.4*	20.4*	17.4*	17.4*	11.6	13.5*					9.3	11.0*	7.1
-5ft lb	44.9*	44.9*	37.9*	37.9*	25.1	29.3*					20.5	24.2*	23'4"
-3.0m t	17.0*	17.0*	14.2*	14.2*	10.7*	10.7*					10.5*	10.5*	6.1
-10ft lb	37.0*	37.0*	30.8*	30.8*							23.2*	23.2*	19'10"
-4.5m t													
-15ft lb													

Balancier SME 2.60 m / 8'6"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in		
7.5m t					10.3*	10.3*					10.3*	10.3*	6.7
25ft lb					22.8*	22.8*					22.7*	22.7*	21'7"
6.0m t					10.7*	10.7*	9.0	10.0*			8.8	9.9*	7.6
20ft lb					23.4*	23.4*					19.7	22.0*	24'11"
4.5m t			15.0*	15.0*	11.9*	11.9*	8.8	10.3*			7.7	9.9*	8.2
15ft lb			32.4*	32.4*	25.7*	25.7*	18.9	22.5*			17.0	21.8*	26'11"
3.0m t			17.8	18.1*	11.7	13.2*	8.5	10.9*			7.1	10.0*	8.5
10ft lb			38.5	38.9*	25.3	28.6*	18.3	23.7*			15.7	22.0*	27'10"
S-HD													
1.5m t			17.0	19.7*	11.2	14.3*	8.2	11.4*			6.9	10.1*	8.5
5ft lb			36.5	42.7*	24.2	30.9*	17.8	24.7*			15.3	22.3*	27'10"
0m t			16.7	19.6*	10.9	14.6*	8.1	11.5*			7.2	10.3*	8.2
0ft lb			35.9	42.6*	23.6	31.6*	17.4	24.9*			15.8	22.7*	26'10"
-1.5m t	18.5*	18.5*	16.7	18.3*	10.9	14.0*	8.1	10.8*			7.9	10.4*	7.6
-5ft lb	41.9*	41.9*	35.9	39.8*	23.5	30.3*	17.5	23.1*			17.4	23.0*	24'11"
-3.0m t	20.0*	20.0*	15.7*	15.7*	11.1	12.1*					9.5	10.3*	6.6
-10ft lb	43.4*	43.4*	34.0*	34.0*	23.9	25.9*					21.2	22.7*	21'6"
-4.5m t			10.8*	10.8*							9.2*	9.2*	
-15ft lb			22.7*	22.7*							20.1*	20.1*	
LCV													
7.5m t					10.3*	10.3*					10.2*	10.2*	6.7
25ft lb					22.7*	22.7*					22.6*	22.6*	21'7"
6.0m t					10.8*	10.8*	9.4	10.0*			9.1	9.9*	7.6
20ft lb					23.5*	23.5*					20.4	21.9*	24'11"
4.5m t			15.3*	15.3*	12.0*	12.0*	9.2	10.3*			8.0	9.9*	8.2
15ft lb			32.9*	32.9*	26.0*	26.0*	19.9	22.6*			17.8	21.8*	26'11"
3.0m t			18.3*	18.3*	12.3	13.3*	8.9	10.9*			7.5	10.0*	8.5
10ft lb			39.4*	39.4*	26.5	28.9*	19.3	23.8*			16.5	22.0*	27'10"
1.5m t			17.9	19.8*	11.8	14.3*	8.7	11.4*			7.4	10.1*	8.5
5ft lb			38.5	42.8*	25.5	31.0*	18.7	24.8*			16.2	22.3*	27'10"
0m t			17.6	19.6*	11.6	14.6*	8.5	11.5*			7.6	10.3*	8.2
0ft lb			37.9	42.5*	24.9	31.6*	18.4	24.8*			16.8	22.7*	26'10"
-1.5m t	19.4*	19.4*	17.7	18.2*	11.5	13.9*	8.6	10.6*			8.4	10.4*	7.6
-5ft lb	44.0*	44.0*	38.0	39.4*	24.9	30.0*					18.6	23.0*	24'11"
-3.0m t	19.6*	19.6*	15.4*	15.4*	11.7	11.8*					10.3*	10.3*	6.6
-10ft lb	42.5*	42.5*	33.4*	33.4*	25.3*	25.3*					22.7*	22.7*	21'6"
-4.5m t													
-15ft lb													

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 590 kg / 1,300 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2", contreponds 9.4 t / 20,720 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier SME 2.15 m / 7'1"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in		
7.5m t					11.2*	11.2*					11.2*	11.2*	6.2
25ft lb					24,9*	24,9*					24,9*	24,9*	19'10"
6.0m t					11.4*	11.4*					10.3	10.7*	7.2
20ft lb					24,9*	24,9*					23,0	23,7*	23'5"
4.5m t			16.1*	16.1*	12.5*	12.5*	9.3	10.8*			8.9	10.6*	7.8
15ft lb			34,6*	34,6*	27,0*	27,0*	20,1	23,6*			19,6	23,4*	25'6"
3.0m t			18.7	19.0*	12.4	13.7*	9.1	11.3*			8.2	10.7*	8.1
10ft lb			40,3	40,8*	26,8	29,7*	19,6	24,5*			18,1	23,5*	26'6"
S-HD 1.5m t			18.0	19.2*	12.0	14.6*	8.8	11.6*			8.0	10.8*	8.1
5ft lb			38,8	43,2*	25,8	31,5*	19,1	25,2*			17,7	23,8*	26'5"
0m t			17.9	19.3*	11.8	14.6*	8.7	11.5*			8.3	10.9*	7.8
0ft lb			38,5	41,9*	25,4	31,7*	18,9	24,8*			18,3	24,1*	25'6"
-1.5m t	19.7*	19.7*	17.6*	17.6*	11.8	13.7*					9.3	11.0*	7.1
-5ft lb	44,9*	44,9*	38,3*	38,3*	25,4	29,6*					20,5	24,2*	23'4"
-3.0m t	17.4*	17.4*	14.6*	14.6*	11.1*	11.1*					10.6*	10.6*	6.1
-10ft lb	37,9*	37,9*	31,5*	31,5*	23,6*	23,6*					23,4*	23,4*	19'10"
-4.5m t													
-15ft lb													
LCV 7.5m t					11.2*	11.2*					11.2*	11.2*	6.2
25ft lb					24,7*	24,7*					24,7*	24,7*	19'10"
6.0m t			13.6*	13.6*	11.5*	11.5*					10.6	10.7*	7.2
20ft lb			29,3*	29,3*	25,0*	25,0*					23,7*	23,7*	23'5"
4.5m t			16.4*	16.4*	12.6*	12.6*	9.8	10.8*			9.2	10.6*	7.8
15ft lb			35,2*	35,2*	27,3*	27,3*	21,0	23,6*			20,4	23,4*	25'6"
3.0m t			19.2*	19.2*	13.0	13.8*	9.5	11.3*			8.6	10.7*	8.1
10ft lb			41,2*	41,2*	28,0	29,9*	20,5	24,6*			18,9	23,5*	26'6"
1.5m t			18.9	19.5*	12.6	14.6*	9.3	11.6*			8.4	10.8*	8.1
5ft lb			40,8	43,2*	27,1	31,6*	20,1	25,2*			18,6	23,8*	26'5"
0m t			18.8	19.2*	12.4	14.6*	9.2	11.4*			8.8	10.9*	7.8
0ft lb			40,5	41,7*	26,7	31,6*	19,9	24,7*			19,4	24,1*	25'6"
-1.5m t	20.4*	20.4*	17.4*	17.4*	12.4	13.5*					9.9	11.0*	7.1
-5ft lb	44,9*	44,9*	37,9*	37,9*	26,8	29,3*					21,9	24,2*	23'4"
-3.0m t	17.0*	17.0*	14.2*	14.2*	10.7*	10.7*					10.5*	10.5*	6.1
-10ft lb	37,0*	37,0*	30,8*	30,8*							23,2*	23,2*	19'10"
-4.5m t													
-15ft lb													

Balancier SME 2.60 m / 8'6"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in		
7.5m t					10.3*	10.3*					10.3*	10.3*	6.7
25ft lb					22,8*	22,8*					22,7*	22,7*	21'7"
6.0m t					10.7*	10.7*	9.5	10.0*			9.4	9.9*	7.6
20ft lb					23,4*	23,4*					20,9	22,0*	24'11"
4.5m t			15.0*	15.0*	11.9*	11.9*	9.3	10.3*			8.2	9.9*	8.2
15ft lb			32,4*	32,4*	25,7*	25,7*	20,1	22,5*			18,1	21,8*	26'11"
3.0m t			18.1*	18.1*	12.5	13.2*	9.1	10.9*			7.6	10.0*	8.5
10ft lb			38,9*	38,9*	26,9	28,6*	19,5	23,7*			16,8	22,0*	27'10"
S-HD 1.5m t			18.1	19.7*	12.0	14.3*	8.8	11.4*			7.4	10.1*	8.5
5ft lb			39,0	42,7*	25,9	30,9*	19,0	24,7*			16,4	22,3*	27'10"
0m t			17.8	19.6*	11.7	14.6*	8.6	11.5*			7.7	10.3*	8.2
0ft lb			38,4	42,6*	25,3	31,6*	18,7	24,9*			16,9	22,7*	26'10"
-1.5m t	18.5*	18.5*	17.9	18.3*	11.7	14.0*	8.6	10.8*			8.4	10.4*	7.6
-5ft lb	41,9*	41,9*	38,4	39,8*	25,1	30,3*	18,7	23,1*			18,6	23,0*	24'11"
-3.0m t	20.0*	20.0*	15.7*	15.7*	11.8	12.1*					10.2	10.3*	6.6
-10ft lb	43,4*	43,4*	34,0*	34,0*	25,5	25,9*					22,7	22,7*	21'6"
-4.5m t			10.8*	10.8*							9.2*	9.2*	
-15ft lb			22,7*	22,7*							20,1*	20,1*	
LCV 7.5m t					10.3*	10.3*					10.2*	10.2*	6.7
25ft lb					22,7*	22,7*					22,6*	22,6*	21'7"
6.0m t					10.8*	10.8*	10.0*	10.0*			9.7	9.9*	7.6
20ft lb					23,5*	23,5*					21,6	21,9*	24'11"
4.5m t			15.3*	15.3*	12.0*	12.0*	9.8	10.3*			8.5	9.9*	8.2
15ft lb			32,9*	32,9*	26,0*	26,0*	21,1	22,6*			18,9	21,8*	26'11"
3.0m t			18.3*	18.3*	13.1	13.3*	9.5	10.9*			8.0	10.0*	8.5
10ft lb			39,4*	39,4*	28,2	28,9*	20,5	23,8*			17,6	22,0*	27'10"
1.5m t			19.0	19.8*	12.6	14.3*	9.3	11.4*			7.8	10.1*	8.5
5ft lb			41,0	42,8*	27,1	31,0*	20,0	24,8*			17,3	22,3*	27'10"
0m t			18.8	19.6*	12.3	14.6*	9.1	11.5*			8.1	10.3*	8.2
0ft lb			40,4	42,5*	26,6	31,6*	19,7	24,8*			17,9	22,7*	26'10"
-1.5m t	19.4*	19.4*	18.2*	18.2*	12.3	13.9*	9.1	10.6*			9.0	10.4*	7.6
-5ft lb	44,0*	44,0*	39,4*	39,4*	26,5	30,0*					19,9	23,0*	24'11"
-3.0m t	19.6*	19.6*	15.4*	15.4*	11.8*	11.8*					10.3*	10.3*	6.6
-10ft lb	42,5*	42,5*	33,4*	33,4*	25,3*	25,3*					22,7*	22,7*	21'6"
-4.5m t													
-15ft lb													

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 590 kg / 1,300 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2", contrepoids 8.4 t / 18,520 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier SME 2.15 m / 7'1"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
7.5m t					10.6* 10.6*					10.5* 10.5*	6.6
25ft lb					23.4* 23.4*					23.3* 23.3*	21'2"
6.0m t					11.1* 11.1*					8.9 10.1*	7.5
20ft lb					24.1* 24.1*					19.9 22.4*	24'6"
4.5m t		16.2* 16.2*			12.0 12.2*		8.7 10.4*			7.7 10.0*	8.1
15ft lb		34.8* 34.8*			26.0 26.5*		18.7 22.7*			17.1 22.1*	26'6"
3.0m t					11.4 13.5*		8.4 11.0*			7.2 10.1*	8.4
10ft lb			34.8* 34.8*		24.7 29.2*		18.1 23.8*			15.8 22.2*	27'6"
S-HD											
1.5m t					11.0 14.3*		8.1 11.4*			7.0 10.2*	8.4
5ft lb					23.7 31.0*		17.5 24.7*			15.4 22.5*	27'6"
0m t					10.8 14.4*		8.0 11.4*			7.2 10.3*	8.1
0ft lb		16.5 18.7*			23.2 31.2*		17.3 24.6*			15.9 22.8*	26'6"
-1.5m t	15.3* 15.3*	16.6 17.2*			10.8 13.6*		8.0 10.5*			8.0 10.4*	7.5
-5ft lb	35.2* 35.2*	35.7 37.5*			23.3 29.4*		17.6 23.0*			17.6 23.0*	24'6"
-3.0m t	17.0* 17.0*	14.7* 14.7*			11.0 11.5*					9.8 10.2*	6.5
-10ft lb	37.1* 37.1*	31.7* 31.7*			23.8 24.7*					21.7 22.4*	21'1"
-4.5m t											
-15ft lb											
LCV											
7.5m t					10.6* 10.6*					10.5* 10.5*	6.6
25ft lb					23.3* 23.3*					23.2* 23.2*	21'2"
6.0m t		13.5* 13.5*			11.2* 11.2*		9.3 10.1*			9.3 10.1*	7.5
20ft lb		29.0* 29.0*			24.3* 24.3*		20.6 22.3*			20.6 22.3*	24'6"
4.5m t		16.5* 16.5*			12.4* 12.4*		9.1 10.5*			8.1 10.0*	8.1
15ft lb		35.3* 35.3*			26.7* 26.7*		19.6 22.8*			17.9 22.1*	26'6"
3.0m t					12.0 13.6*		8.8 11.0*			7.5 10.1*	8.4
10ft lb					25.9 29.4*		19.0 23.9*			16.6 22.2*	27'6"
1.5m t					11.6 14.4*		8.6 11.4*			7.4 10.2*	8.4
5ft lb					25.0 31.1*		18.5 24.7*			16.3 22.5*	27'6"
0m t		17.4 18.6*			11.4 14.3*		8.5 11.3*			7.7 10.4*	8.1
0ft lb		37.4 40.6*			24.6 31.1*		18.3 24.5*			17.0 22.8*	26'6"
-1.5m t	16.8* 16.8*	17.1* 17.1*			11.4 13.5*					8.5 10.4*	7.5
-5ft lb	38.4* 38.4*	37.2* 37.2*			24.6 29.2*					18.9 22.9*	24'6"
-3.0m t	16.7* 16.7*	14.4* 14.4*			11.3* 11.3*					10.1* 10.1*	6.5
-10ft lb	36.4* 36.4*	31.1* 31.1*			24.1* 24.1*					22.3* 22.3*	21'1"
-4.5m t											
-15ft lb											

Balancier SME 2.60 m / 8'6"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in	
7.5m t										9.8* 9.8*	9.6* 9.6*	7.1
25ft lb										21.6* 21.6*	21.3* 21.3*	22'11"
6.0m t								8.9 9.5*		10.4* 10.4*	8.1 9.4*	8.0
20ft lb								19.2 20.9*		22.7* 22.7*	18.2 20.7*	26'
4.5m t			15.1* 15.1*					8.7 10.0*		11.7* 11.7*	7.1 9.4*	8.5
15ft lb			32.5* 32.5*					18.7 21.7*		25.2* 25.2*	15.8 20.6*	27'11"
3.0m t			17.4 18.2*					8.4 10.6*		11.5 13.0*	6.6 9.4*	8.8
10ft lb			37.5 39.1*					18.1 23.1*		24.8 28.2*	14.7 20.8*	28'10"
S-HD												
1.5m t			16.5* 16.5*					8.1 11.2*		11.0 14.1*	6.5 9.6*	8.8
5ft lb			35.7 40.2*					17.5 24.2*		23.7 30.4*	14.3 21.1*	28'10"
0m t			16.4 19.2*					7.9 11.3*		10.7 14.4*	6.7 9.8*	8.5
0ft lb			35.2 41.8*					17.1 24.5*		23.1 31.1*	14.7 21.5*	27'11"
-1.5m t	15.3* 15.3*	16.4 18.0*						7.9 10.8*		10.7 13.8*	7.3 9.9*	7.9
-5ft lb	34.8* 34.8*	35.3 39.1*						17.1 23.3*		23.0 30.0*	16.1 21.8*	26'
-3.0m t	19.5* 19.5*	15.7* 15.7*						10.8 12.2*		10.8 12.2*	8.7 9.8*	7.0
-10ft lb	42.5* 42.5*	34.0* 34.0*						23.4 26.3*		23.4 26.3*	19.2 21.7*	22'11"
-4.5m t										11.6* 11.6*	9.1* 9.1*	5.5
-15ft lb										24.7* 24.7*	19.9* 19.9*	17'10"
LCV												
7.5m t										9.9* 9.9*	9.6* 9.6*	7.1
25ft lb										21.6* 21.6*	21.3* 21.3*	22'11"
6.0m t								9.4 9.5*		10.5* 10.5*	8.5 9.4*	8.0
20ft lb								20.2 20.9*		22.9* 22.9*	18.9 20.7*	26'
4.5m t			15.4* 15.4*					9.1 10.0*		11.8* 11.8*	7.5 9.4*	8.5
15ft lb			33.0* 33.0*					19.7 21.8*		25.5* 25.5*	16.6 20.6*	27'11"
3.0m t			18.2 18.4*					8.8 10.7*		12.1 13.2*	7.0 9.4*	8.8
10ft lb			39.3 39.5*					19.0 23.2*		26.1 28.4*	15.5 20.8*	28'10"
1.5m t			16.6* 16.6*					8.5 11.2*		11.6 14.1*	6.9 9.6*	8.8
5ft lb			37.6 40.3*					18.4 24.3*		25.0 30.6*	15.2 21.2*	28'10"
0m t			17.3 19.1*					8.4 11.3*		11.3 14.3*	7.1 9.8*	8.5
0ft lb			37.2 41.6*					18.1 24.5*		24.5 31.1*	15.7 21.5*	27'11"
-1.5m t	16.3* 16.3*	17.4 17.8*						8.4 10.7*		11.3 13.7*	7.8 9.9*	7.9
-5ft lb	36.9* 36.9*	37.4 38.7*						18.1 23.1*		24.4 29.8*	17.2 21.8*	26'
-3.0m t	19.2* 19.2*	15.4* 15.4*						11.5 12.0*		11.5 12.0*	9.3 9.8*	7.0
-10ft lb	41.8* 41.8*	33.4* 33.4*						24.8 25.9*		24.8 25.9*	20.8 21.6*	22'11"
-4.5m t										11.1* 11.1*	9.0* 9.0*	5.5
-15ft lb										23.6* 23.6*	19.5* 19.5*	17'10"

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 590 kg / 1,300 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2", contrepoids 9.4 t / 20,720 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier SME 2.15 m / 7'1"

Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
7.5m t					10.6* 10.6*					10.5* 10.5*	6.6
25ft lb					23.4* 23.4*					23.3* 23.3*	21'2"
6.0m t					11.1* 11.1*					9.5 10.1*	7.5
20ft lb					24.1* 24.1*					21.2 22.4*	24'6"
4.5m t		16.2* 16.2*			12.2* 12.2*	9.2 10.4*				8.2 10.0*	8.1
15ft lb		34.8* 34.8*			26.5* 26.5*	19.9 22.7*				18.3 22.1*	26'6"
3.0m t					12.2 13.5*	8.9 11.0*				7.7 10.1*	8.4
10ft lb			34.8* 34.8*		26.3 29.2*	19.3 23.8*				16.9 22.2*	27'6"
S-HD											
1.5m t					11.7 14.3*	8.7 11.4*				7.5 10.2*	8.4
5ft lb					25.3 31.0*	18.8 24.7*				16.5 22.5*	27'6"
0m t					11.5 14.4*	8.6 11.4*				7.7 10.3*	8.1
0ft lb			17.6 18.7*		24.9 31.2*	18.5 24.6*				17.1 22.8*	26'6"
-1.5m t	15.3* 15.3*	17.2* 17.2*			11.5 13.6*	8.6 10.5*				8.5 10.4*	7.5
-5ft lb	35.2* 35.2*	37.5* 37.5*			24.9 29.4*					18.9 23.0*	24'6"
-3.0m t	17.0* 17.0*	14.7* 14.7*			11.5* 11.5*					10.2* 10.2*	6.5
-10ft lb	37.1* 37.1*	31.7* 31.7*			24.7* 24.7*					22.4* 22.4*	21'1"
-4.5m t											
-15ft lb											
LCV											
7.5m t					10.6* 10.6*					10.5* 10.5*	6.6
25ft lb					23.3* 23.3*					23.2* 23.2*	21'2"
6.0m t		13.5* 13.5*			11.2* 11.2*	9.9 10.1*				9.8 10.1*	7.5
20ft lb		29.0* 29.0*			24.3* 24.3*					21.9 22.3*	24'6"
4.5m t		16.5* 16.5*			12.4* 12.4*	9.7 10.5*				8.6 10.0*	8.1
15ft lb		35.3* 35.3*			26.7* 26.7*	20.9 22.8*				19.1 22.1*	26'6"
3.0m t					12.8 13.6*	9.4 11.0*				8.0 10.1*	8.4
10ft lb					27.6 29.4*	20.3 23.9*				17.7 22.2*	27'6"
1.5m t					12.3 14.4*	9.1 11.4*				7.9 10.2*	8.4
5ft lb					26.6 31.1*	19.8 24.7*				17.4 22.5*	27'6"
0m t		18.6 18.6*			12.2 14.3*	9.0 11.3*				8.2 10.4*	8.1
0ft lb		39.9 40.6*			26.2 31.1*	19.5 24.5*				18.1 22.8*	26'6"
-1.5m t	16.8* 16.8*	17.1* 17.1*			12.2 13.5*					9.1 10.4*	7.5
-5ft lb	38.4* 38.4*	37.2* 37.2*			26.3 29.2*					20.1 22.9*	24'6"
-3.0m t	16.7* 16.7*	14.4* 14.4*			11.3* 11.3*					10.1* 10.1*	6.5
-10ft lb	36.4* 36.4*	31.1* 31.1*			24.1* 24.1*					22.3* 22.3*	21'1"
-4.5m t											
-15ft lb											

Balancier SME 2.60 m / 8'6"


Châssis	3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft		m ft in
7.5m t										9.8* 9.8*	9.6* 9.6*
25ft lb										21.6* 21.6*	21.3* 21.3*
6.0m t								9.5 9.5*		10.4* 10.4*	8.7 9.4*
20ft lb								20.4 20.9*		22.7* 22.7*	19.3 20.7*
4.5m t			15.1* 15.1*							11.7* 11.7*	9.3 10.0*
15ft lb			32.5* 32.5*							25.2* 25.2*	20.0 21.7*
3.0m t			18.2* 18.2*							12.3 13.0*	8.9 10.6*
10ft lb			39.1* 39.1*							26.5 28.2*	19.3 23.1*
S-HD											
1.5m t			16.5* 16.5*							11.8 14.1*	8.7 11.2*
5ft lb			38.2 40.2*							25.4 30.4*	18.7 24.2*
0m t			17.5 19.2*							11.5 14.4*	8.5 11.3*
0ft lb			37.7 41.8*							24.8 31.1*	18.3 24.5*
-1.5m t	15.3* 15.3*	17.6 18.0*								11.4 13.8*	8.5 10.8*
-5ft lb	34.8* 34.8*	37.8 39.1*								24.7 30.0*	18.3 23.3*
-3.0m t	19.5* 19.5*	15.7* 15.7*								11.6 12.2*	9.3 9.8*
-10ft lb	42.5* 42.5*	34.0* 34.0*								25.0 26.3*	20.6 21.7*
-4.5m t										11.6* 11.6*	9.1* 9.1*
-15ft lb										24.7* 24.7*	19.9* 19.9*
LCV											
7.5m t										9.9* 9.9*	9.6* 9.6*
25ft lb										21.6* 21.6*	21.3* 21.3*
6.0m t										10.5* 10.5*	9.0 9.4*
20ft lb										22.9* 22.9*	20.0 20.7*
4.5m t			15.4* 15.4*							11.8* 11.8*	8.0 9.4*
15ft lb			33.0* 33.0*							25.5* 25.5*	20.9 21.8*
3.0m t			18.4* 18.4*							12.8 13.2*	9.4 10.7*
10ft lb			39.5* 39.5*							27.7 28.4*	20.3 23.2*
1.5m t			16.6* 16.6*							12.4 14.1*	9.1 11.2*
5ft lb			40.1 40.3*							26.7 30.6*	19.7 24.3*
0m t			18.5 19.1*							12.1 14.3*	9.0 11.3*
0ft lb			39.7 41.6*							26.1 31.1*	19.3 24.5*
-1.5m t	16.3* 16.3*	17.8* 17.8*								12.1 13.7*	8.9 10.7*
-5ft lb	36.9* 36.9*	38.7* 38.7*								26.0 29.8*	19.3 23.1*
-3.0m t	19.2* 19.2*	15.4* 15.4*								12.0* 12.0*	9.8* 9.8*
-10ft lb	41.8* 41.8*	33.4* 33.4*								25.9* 25.9*	21.6* 21.6*
-4.5m t										11.1* 11.1*	9.0* 9.0*
-15ft lb										23.6* 23.6*	19.5* 19.5*

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 590 kg / 1,300 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.


Accessoires



Godet de curage fixe

GRL 06, pour montage à l'attache rapide SWA 66


Largeur	mm / ft in	2,000 / 6'7"	2,200 / 7'3"	2,400 / 7'10"	2,800 / 9'2"	2,800 / 9'2"
Capacité	m ³ / yd ³	1.45 / 1.90	1.65 / 2.16	1.50 / 1.96	2.60 / 3.40	2.90 / 3.79
Poids	kg / lb	994 / 2,190	1,048 / 2,310	930 / 2,050	1,522 / 3,360	1,561 / 3,440



Godet de curage inclinable

GRL 100, inclinable 2 x 50°, pour montage à l'attache rapide SWA 66


Largeur	mm / ft in	2,000 / 6'7"	2,000 / 6'7"	2,000 / 6'7"	2,200 / 7'3"	2,400 / 7'10"	2,400 / 7'10"
Capacité	m ³ / yd ³	0.70 / 0.92	1.20 / 1.57	1.45 / 1.90	1.65 / 2.16	0.85 / 1.11	1.45 / 1.90
Poids	kg / lb	1,375 / 3,030	1,520 / 3,350	1,595 / 3,520	1,660 / 3,660	1,475 / 3,250	1,610 / 3,550



Godet inclinable

SL 100, inclinable 2 x 50°, pour montage à l'attache rapide SWA 66


Largeur	mm / ft in	1,600 / 5'3"	1,600 / 5'3"	1,700 / 5'7"	1,800 / 5'11"	1,800 / 5'11"	1,800 / 5'11"	1,800 / 5'11"
Capacité	m ³ / yd ³	1.45 / 1.90	1.75 / 2.29	1.85 / 2.42	1.60 / 2.09	2.00 / 2.62	1.60 / 2.09	2.00 / 2.62
Poids	kg / lb	1,520 / 3,350	1,635 / 3,610	1,695 / 3,740	1,620 / 3,570	1,690 / 3,730	1,749 / 3,860	1,757 / 3,870
Version HD						X		X



Benne preneuse

GMZ 80, coquilles de terrassement, pour montage à l'attache rapide SWA 66

Largeur	mm / ft in	1,200 / 3'11"	1,400 / 4'7"	1,650 / 5'5"	2,000 / 6'7"
Capacité	m ³ / yd ³	1.40 / 1.83	1.70 / 2.22	2.00 / 2.62	2.50 / 3.27
Poids	kg / lb	1,452 / 3,200	1,558 / 3,440	1,693 / 3,730	1,877 / 4,140



Grappin de tri

nervuré

perforé

SG 40, pour montage à l'attache rapide SWA 66

Largeur	mm / ft in	1,100 / 3'7"	1,300 / 4'3"	1,100 / 3'7"	1,300 / 4'3"
Capacité	m ³ / yd ³	1.10 / 1.44	1.40 / 1.83	1.30 / 1.70	1.60 / 2.09
Poids	kg / lb	2,320 / 5,120	2,895 / 6,380	2,230 / 4,920	2,800 / 6,170

Equipements de série

Châssis

Barbotins à denture auto-nettoyante
Galets de roulement et porteurs étanches et graissés à vie
Oeillets d'arrimage

Tourelle

Capot moteur à ouverture assistée pneumatique
Coffre de rangement verrouillable
Compartiment d'accessoires et de rangement verrouillable
Coupe-batterie accessible depuis le sol
Coupe-batterie électrique temporisé
Coupe-batterie manuel verrouillable
Filtres accessibles depuis le sol
Frein de blocage de rotation automatique
Frein de positionnement tourelle manuel
Grille de protection sur ventilateur de radiateur
Isolation acoustique
Mains courantes
Niveau d'huile hydraulique, visible depuis le sol
Plateforme d'accès à la tourelle, latéral et sécurisé
Portes de service verrouillables
Radiateurs pivotants
Réservoir de liquide lave-glace, accessible depuis le sol
Revêtement antidérapant
Surfaces d'accès sans éléments protubérants
Témoin de fin de remplissage du réservoir de solution d'urée
Trappe d'accès verrouillable au réservoir de solution d'urée

Circuit hydraulique

Accumulateur de pression pour descente contrôlée de l'équipement moteur coupé
Barreau magnétique
Circuit de rotation séparé
Filtre avec filtres fins intégrés
Points de mesure de la pression hydraulique
Système Positive Control Liebherr à 2 circuits indépendants

Moteur

Filtre à air avec extraction automatique des poussières
Filtre fin à carburant
Jauge de niveau d'huile moteur
Motorisation US EPA Tier 4 Final
Pompe d'amorçage de carburant
Préfiltre à carburant et séparateur d'eau
Ralenti / montée en régime automatique contrôlés par capteurs dans les joysticks
Refroidissement de l'air d'admission
Suralimentation turbocompresseur à géométrie fixe
Système de post-traitement des gaz d'échappement - SCR
Système d'injection Common-Rail

Cabine

Accoudoirs réglables en longueur, hauteur et inclinaison
Affichage mécanique des heures de fonctionnement, visible depuis le sol
Allume-cigare
Amortissement visco-élastique de la cabine
Boitier filtres à air cabine, accessible depuis le sol
Boutons raccourcis configurables sur joystick
Caméra de surveillance arrière
Caméra de surveillance côté droit
Climatisation automatique tri-zone réglable au display
Coffre de rangement
Console gauche relevable
Consommation carburant au display
Consommation de solution d'urée au display
Crochet portemanteau
Display multi-fonctions avec écran couleur 9" tactile
Eclairage intérieur
Espaces de rangement
Essuie-glace et lave-glace pare-brise
Filet support téléphone portable
Filets de rangement
Freinage de rotation réglable via display
LIDAT Plus (Système de transfert de données Liebherr)
Marteau brise-vitre
Modes de conduite
Modes de puissance
Niveau de carburant au display
Niveau de liquide de refroidissement, visible depuis la cabine
Niveau de solution d'urée au display
Niveau d'huile de réducteur d'orientation, visible depuis la cabine
Niveau d'huile hydraulique au display
Niveau d'huile moteur au display
Porte-bouteille
Priorité de mouvement entre rotation et flèche, réglable via display
Priorité de mouvement rentrée balancier, réglable via display
Prise électrique en cabine (12 V)
Prise électrique en cabine (24 V)
Réglage continu du régime moteur
Rétroviseur
Sortie de secours par la vitre arrière
Stores à enrouleur pour pare-brise et vitre de toit
Structure cabine homologuée ROPS (ISO 12117-2)
Tapis de sol caoutchouc fixé au sol et démontable
Visière anti-pluie
Vitre de droite feuilletée
Vitres de porte coulissantes
Vitres teintées

Equipement

Brides de fixation SAE pour les conduites haute pression
Dispositif anti-fuite vérin de balancier
Dispositif anti-fuite vérins de flèche
Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérin de balancier
Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche
Pièces d'articulation en acier moulé
Régénération vérin de balancier
Régénération vérins de flèche

Equipements standard / option

Châssis

Chaînes étanches et graissées, renforcées	●
Châssis LC-V	+
Châssis S-HD	+
Coffre de rangement châssis (châssis S-HD)	+
Couvercle renforcé pour pièce centrale (châssis LC-V)	+
Guide-chaînes 3 pièces	●
Guide-chaînes 4 pièces	+
Guide-chaînes continu	+
Marchepieds	●
Marchepieds larges	+
Peinture spéciale	+
Protection carter moteur de translation	+
Protection des vis longerons (châssis LC-V)	+
Protection réducteur de translation	+
Racleur de chenilles (châssis S-HD)	+
Tôle de fond et couvercle pour pièce centrale châssis	●
Tôle de fond et couvercle renforcés pour pièce centrale (châssis LC-V)	+
Tuiles à 3 nervures renforcées 600mm / 24" / 900mm / 35"	+
Tuiles à 3 nervures renforcées 750mm / 30"	●

Tourelle

Autocollants d'avertissement réfléchissants	+
Batteries capacité standard	●
Batteries haute capacité	+
Bouchon de réservoir carburant verrouillable	●
Bouchon de réservoir carburant verrouillable à cadenas	+
Boxing ring	+
Contrepoids lourd 9.4t / 20,720lb	+
Contrepoids standard 8.4t / 18,520lb	●
Dispositif anti-siphonnage carburant	+
Dispositif d'aide au démarrage externe (24V)	+
Eclairage accès tourelle	+U
Eclairage zone de remplissage réservoirs	+U
Graissage centralisé automatique	●
Graissage centralisé manuel	+
Gyrophares tourelle, arrière, LED, 2 pièces	+
Kit d'outillage étendu incluant caisse à outils	+
Kit d'outillage incluant trousse de rangement	●
Passerelle rabattable avant gauche	+
Peinture spéciale	+
Phare tourelle, avant droit, LED, 1 pièce, protection incluse	●U
Phare tourelle, avant droit, LED+, 1 pièce, protection incluse	+U
Phare tourelle, avant gauche, LED+, 1 pièce, protection incluse	+U
Phare tourelle, côté droit, LED+, 1 pièce	+U
Phare tourelle, côté gauche, LED+, 1 pièce	+U
Phares tourelle, arrière, LED+, 2 pièces	+U
Pompe de remplissage carburant	+
Prise électrique sur tourelle (24V)	+
Protection tourelle inférieure et latérale	+
Rétroviseur avant-droit	+U
Skyview 360°	+
Tôles de fermeture tourelle inférieures	●



Circuit hydraulique

Bypass pour circuit haute pression	+
Circuit haute pression avec Tool Control (20 réglages d'accessoires à l'écran)	+
Circuit moyenne pression	+
Commande circuit haute pression commutable aux pédales ou au mini-joystick	+
Cumul de débit pour circuit haute pression	+
Filtre en dérivation pour huile hydraulique	+
Filtre retour marteau	+
Huile hydraulique Liebherr	●
Huile hydraulique Liebherr, biodégradable	+
Huile hydraulique Liebherr, spéciale climats extrêmes	+
Tuyauterie retour de fuites pour accessoire	+



Moteur

Arrêt moteur automatique après ralenti	+
Eclairage compartiment moteur	+U
Grille de protection fine radiateur	+
Préchauffage du carburant	+
Préfiltre à air avec extracteur de poussière cyclonique	+
Retardateur arrêt moteur	+
Ventilateur réversible	+



Cabine

Anti-démarrage électronique	+
Arrêt d'urgence en cabine	+
Avertisseur de surcharge	+
Avertisseur sonore de déplacement désactivable	+
Ceinture de sécurité 3* avec enrouleur, de couleur orange	●
Ceinture de sécurité 4 points	+
Chauffage auxiliaire programmable	+
Coming / Leaving Home	+ ¹⁾
Eclairage accès cabine	+ ¹⁾
Essuie-glace inférieur pare-brise	+
Essuie-glace vitre de toit	+
Extincteur	+
Gestion de la vitesse de translation	+ ¹⁾
Glacière (12 V)	+
Grillage de protection partie basse du pare-brise	+
Grille de protection avant FGPS	+
Grille de protection avant FGPS pivotante	+
Grille de protection intégrale	+
Grille de protection toit FOPS	+
Grille de protection toit FOPS plate	+
Gyrophare cabine, LED, 1 pièce	+
Inversion de commande entre circuit haute pression et vérin de godet	+
Mini-joysticks proportionnels	●
Pare-brise 1 partie blindé	+
Pare-brise 2 parties feuilleté rétractable	●
Pare-soleil	+
Peinture spéciale	+
Phares cabine, avant, LED, 2 pièces	● ¹⁾
Phares cabine, avant, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Phares toit cabine, avant, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Préinstallation radio	●
Préparation pour tiltrotateur	+
Profil conducteur personnalisé	+
Radio Comfort	+
Rampe lumineuse sur cabine	+
Réglage de luminosité (phares LED+)	+
Repose-pieds	+
Repose-poignets rehaussés pour joysticks	+
Restriction de mouvement balancier	+
Restriction de mouvement flèche	+
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants	+ ¹⁾
Siège conducteur Comfort	●
Siège conducteur Premium	+
Smart Key	+ ¹⁾
Témoin bouclage ceinture	+
Toit pare-soleil	+
Translation droite via mini-joystick	+ ¹⁾
Translation indépendante	+ ¹⁾
Trousse de secours	+
Verrouillage cabine à distance	+ ¹⁾
Vitre de toit blindée	+
Vitre de toit feuilletée	●
Vitres surteintées	+



Equipement

Attache rapide SWA 66 hydraulique	+
Attache rapide SWA 66 mécanique	+
Balancier 2.60 m / 8'6"	+
Balancier 2.90 m / 9'6"	+
Balancier 3.25 m / 10'8"	+
Balancier 3.95 m / 13'	+
Balancier SME 2.15 m / 7'1"	+
Balancier SME 2.60 m / 8'6"	+
Clapet de maintien de charge pour vérin de godet	+
Conduites hydrauliques pour grappin (vérin godet inactif)	+
Flèche flottante	+
Flèche monobloc 6.45 m / 21'2"	+
Flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2"	+
Flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2"	+
Godets Liebherr	+
Graissage centralisé étendu pour biellette	+
LIKUFIX pour attache rapide SWA 66 hydraulique	+
Peinture spéciale	+
Phare balancier, dessous, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phare flèche, droite, LED, 1 pièce	● ¹⁾
Phare flèche, droite, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phare flèche, gauche, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Prise signal électrique LIKUFIX	+
Protection des conduites de graissage sur balancier	+
Protection dessous de balancier	+
Protection dessous de flèche	+
Protection phare flèche, droit	+
Protection phares flèche, droit et gauche	+
Protection tige de vérin de godet	+
Protection tiges des vérins de flèche	+
Protection tuyauterie pour LIKUFIX	+
Système de dents Liebherr	+
Tool Management	+



Système d'assistance

Préparation pour système de guidage machine	+
Préparation pour système de pesage	+
Système de guidage machine Leica 2D passif - « 3D ready »	+
Système de guidage machine Leica 2D semi-automatique - « 3D ready »	+
Système de guidage machine Leica 3D passif	+
Système de guidage machine Leica 3D semi-automatique	+


● = Standard, + = Option

¹⁾ Non disponible individuellement, mais sous forme de packs prédéfinis

Liste non exhaustive, nous consulter pour de plus amples renseignements.

Les équipements ou accessoires d'autres fabricants ne peuvent être montés qu'avec l'autorisation de Liebherr.

Le Groupe Liebherr



Un acteur mondial et indépendant : plus de 70 ans de succès

C'est en 1949 que fut fondée l'entreprise Liebherr : avec le développement de la première grue à tour mobile du monde, Hans Liebherr jeta les bases d'une entreprise familiale fructueuse qui compte aujourd'hui plus de 140 sociétés réparties sur tous les continents et près de 51 000 collaborateurs. La holding du Groupe est la Liebherr-International AG à Bulle (Suisse) dont les sociétaires sont exclusivement des membres de la famille Liebherr.

Leader technologique et esprit pionnier

Liebherr est un pionnier. C'est dans cet esprit que l'entreprise contribue à façonner l'histoire de la technologie dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui encore, des collaborateurs du monde entier partagent encore le courage du fondateur de l'entreprise d'explorer des voies jusqu'alors inconnues. Ils ont tous en commun la passion pour la technique et les produits fascinants, ainsi que la détermination à proposer des solutions exceptionnelles pour leurs clients.

Une gamme de produits très diversifiée

Liebherr compte parmi les plus grands fabricants mondiaux d'engins de construction, mais offre également, dans de nombreux autres domaines, des produits et services haut de gamme axés sur les besoins des utilisateurs. La gamme de produits comprend les segments suivants : terrassement, technologie de manutention, machines pour fondations spéciales, secteur minier, grues mobiles et sur chenilles, grues à tour, technique du béton, grues maritimes, aérospatial et ferroviaire, technique d'engrenages et systèmes d'automatisation, réfrigération et congélation, composants et hôtels.

Des solutions personnalisées et un avantage maximal pour le client

Les solutions Liebherr se distinguent par une précision maximale, une excellente mise en œuvre et une longévité remarquable. La maîtrise de technologies clés permet aussi à l'entreprise de proposer des solutions personnalisées à ses clients. Chez Liebherr, l'orientation client ne s'arrête pas au produit, mais englobe également des prestations de services qui font une véritable différence.

www.liebherr.com

Liebherr-Canada Ltd.

4250 Autoroute Chomedey • Laval, QC, H7R 6E9, Canada • Phone +1 450 963 7174 • Fax +1 450 963 4833
info.lca@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction