

Bohrgeräte

LB-Serie

DE

		LB 16 - 180	LB 20 - 230	LB 24 - 270	LB 28 - 320
Gewicht					
Einsatzgewicht*	t	52.8	68.7	76.4	99.3
Bohrantrieb					
Max. Drehmoment	kNm	180	230	270	320
Kellywinde					
Seilzug effektiv	kN	160	180	210	300
Vorschubsystem					
Vorschubkraft (push/pull)	kN	200/200	300/300	320/320	400/400
Kellybohren					
Max. Bohrdurchmesser (unverrohrt)	mm	1500	1500	1900	2300
Max. Bohrtiefe	m	34.5	52.6	64.6	70
Motor					
Modell Liebherr		D 944 A7-04	D 936 A7-04	D 936 A7-04	D 946 A7-04
Leistung nach ISO 9249	kW/PS bei 1700 U/min	230/313	320/435	320/435	390/530

		LB 36-410	LB 45	LB 44-510
Gewicht				
Einsatzgewicht*	t	115.7	116	155
Bohrantrieb				
Max. Drehmoment	kNm	410	450	510
Kellywinde				
Seilzug effektiv	kN	400	420	500
Vorschubsystem				
Vorschubkraft (push/pull)	kN	400/400	400/400	560/560
Kellybohren				
Max. Bohrdurchmesser (unverrohrt)	mm	3000	4500	3000
Max. Bohrtiefe	m	88	95	94.6
Motor				
Modell Liebherr		D 946 A7-04	D 946 A7-04 D 946 A7-05	D 9508 A7-04
Leistung nach ISO 9249	kW/PS bei 1700 U/min	390/530	390/530	505/687

* Die Gewichte können je nach Ausstattung abweichen.

