

Буровые установки

Серия LB

RU

		LB 16 - 180	LB 20 - 230	LB 24 - 270	LB 28 - 320
Вес					
Рабочий вес*	т	52.8	68.7	76.4	99.3
Буровой привод					
Макс. момент	кНм	180	230	270	320
Лебедка Келли					
Тяговое усилие на канате	кН	160	180	210	300
Канатная система рабочей подачи инструмента					
Усилие задавливания/ извлечения	кН	200/200	300/300	320/320	400/400
Бурение со штангой Келли					
Макс. диаметр бурового инструмента (без обсадки)	мм	1500	1500	1900	2300
Макс. глубина бурения	м	34.5	52.6	64.6	70
Двигатель					
Тип Liebherr		D 944 A7-04	D 936 A7-04	D 936 A7-04	D 946 A7-04
Мощность по ИСО 9249	кВт/л.с. при 1700 об/мин	230/313	320/435	320/435	390/530

		LB 36 - 410	LB 45	LB 44 - 510
Вес				
Рабочий вес*	т	115.7	116	155
Буровой привод				
Макс. момент	кНм	410	450	510
Лебедка Келли				
Тяговое усилие на канате	кН	400	420	500
Канатная система рабочей подачи инструмента				
Усилие задавливания/ извлечения	кН	400/400	400/400	560/560
Бурение со штангой Келли				
Макс. диаметр бурового инструмента (без обсадки)	мм	3000	4500	3000
Макс. глубина бурения	м	88	95	94.6
Двигатель				
Тип Liebherr		D 946 A7-04	D 946 A7-04 D 946 A7-05	D 9508 A7-04
Мощность по ИСО 9249	кВт/л.с. при 1700 об/мин	390/530	390/530	505/687

* В зависимости от исполнения установки вес может меняться.

