

Machine de forage

Gamme LB

FR

		LB 16 - 180	LB 20 - 230	LB 24 - 270	LB 28 - 320
Poids					
Poids en ordre de marche*	t	52.8	68.7	76.4	99.3
Table de forage					
Couple max.	kNm	180	230	270	320
Treuil Kelly					
Force au brin effective	kN	160	180	210	300
Système d'avance					
Force d'avance (push/pull)	kN	200/200	300/300	320/320	400/400
Forage Kelly					
Diamètre de forage max. (non tubé)	mm	1500	1500	1900	2300
Profondeur de forage max.	m	34.5	52.6	64.6	70
Moteur					
Modèle Liebherr		D 944 A7-04	D 936 A7-04	D 936 A7-04	D 946 A7-04
Puissance d'après norme ISO 9249	kW/ch à 1700 t/mn	230/313	320/435	320/435	390/530

		LB 36 - 410	LB 45	LB 44 - 510
Poids				
Poids en ordre de marche*	t	115.7	116	155
Table de forage				
Couple max.	kNm	410	450	510
Treuil Kelly				
Force au brin effective	kN	400	420	500
Système d'avance				
Force d'avance (push/pull)	kN	400/400	400/400	560/560
Forage Kelly				
Diamètre de forage max. (non tubé)	mm	3000	4500	3000
Profondeur de forage max.	m	88	95	94.6
Moteur				
Modèle Liebherr		D 946 A7-04	D 946 A7-04 D 946 A7-05	D 9508 A7-04
Puissance d'après norme ISO 9249	kW/ch à 1700 t/mn	390/530	390/530	505/687

* Les poids peuvent varier selon la composition de la machine.

