

Machine de forage

Gamme LB

FR

		LB 20.1	LB 25	LB 30
Poids				
Poids en ordre de marche*	t	52.8	72.2	78.5
Table de forage				
Couple max.	kNm	200	252	297
Treuil Kelly				
Force au brin effective	kN	200	200	230
Système d'avance				
Force d'avance (push/pull)	kN	200/200	300/300	320/320
Forage Kelly				
Diamètre de forage max. (non tubé)	mm	1500	3300	3400
Profondeur de forage max.	m	34.5	53.2	70.8
Moteur				
Modèle Liebherr		D 944 A7-05	D 936 A7-05	D 936 A7-05
Puissance d'après norme ISO 9249	kW/ch à 1700 t/mn	230/313	320/435	320/435

		LB 35	LB 45	LB 44-510
Poids				
Poids en ordre de marche*	t	101.1	116	155
Table de forage				
Couple max.	kNm	347	450	510
Treuil Kelly				
Force au brin effective	kN	300	420	500
Système d'avance				
Force d'avance (push/pull)	kN	400/400	400/400	560/560
Forage Kelly				
Diamètre de forage max. (non tubé)	mm	4100	4500	3000
Profondeur de forage max.	m	77	95	120
Moteur				
Modèle Liebherr		D 946 A7-05	D 946 A7-04 D 946 A7-05	D 9508 A7-04
Puissance d'après norme ISO 9249	kW/ch à 1700 t/mn	390/530	390/530	505/687

* Les poids peuvent varier selon la composition de la machine.

