

Pelles à câbles

Gamme HS

FR

		HS 8040.1	HS 8070.1	HS 8100.1	HS 8130.1	HS 8200	HS 8300.1
Levage							
Capacité de levage max.	t	40	70	100	130	200	300
Transport							
Poids de transport min.	t	41	35	40	51	47	69
Largeur de transport min.	mm	3000	3000	3500	3500	3500	3980
Moteur							
Modèle		Liebherr D 944 A7-05	Liebherr D 936 A7-05	Liebherr D 946 A7-05	Liebherr D 9508 A7-04	Liebherr D 9512 A7-05	Liebherr D 9512 A7
Puissance	kW/ch à t/mn	230/313 1700	320/435 1700	390/530 1700	565/768 1700	750/1020 1700	750/1020 1700
Treux principaux							
Treux principaux (2x)	kN	120	200	275	350	350	500
Diamètre de câble	mm	22	30	34	36	36	46
Flèche principale							
en utilisation levage	m	41	50	59	53	68	68
en utilisation pelle	m	26	32	32	38	50	68
en utilisation dragline	m	26	29	29	35	50	50
Modes d'opération							
Dragline		•	•	•	•	•	•
Grappin		•	•	•	•	•	•
Vibreux		○	•	•	•	•	•
Louvoyeuse		•	•	•	•	•	•
Benne à parois moulées		○	•	•	•	•	○
Hydrofraise		—	—	○	•	○	—
Machine de battage		○	○	•	•	•	•
Compactage dyn. du sol		○	•	•	•	•	•
Grue		•	•	•	•	•	•
Aimant		○	•	•	○	○	○
Ponton		•	•	•	•	•	•
Utilisation							
Dragline							
Profondeur max.	m	13	14	15	17	22	25
Capacité max.	m³/yd³	1.9/2.5	3.8/5	4.6/6	5.4/7.1	7.6/10	10.8/14.1
Benne							
Capacité max.	m³/yd³	3/3.9 à 10m	6/7.8 à 10m	7/9.2 à 12m	8/10.5 à 14m	14/18.3 à 20m	15/19.6 à 26m

- oui
- sur demande
- non

