

Pelles à câbles

Gamme HS

FR

		HS 8040.1	HS 8070	HS 8100	HS 8130.1	HS 895 HD	HS 8200	HS 8300
Levage								
Capacité de levage max.	t	40	70	100	130	200	200	300
Transport								
Poids de transport min.	t	41	47	40	51	61	47	69
Largeur de transport min.	mm	3000	3000	3500	3500	3500	3500	3980
Moteur								
Modèle		Liebherr D 944 A7-05	Liebherr D 936 A7-04	Liebherr D 946 A7-04	Liebherr D 9508 A7-04	MAN D 2842 LE	Liebherr D 9512 A7-05	Liebherr D 9512 A7
Puissance	kW/ch à t/mn	230/313 1700	320/435 1700	390/530 1700	565/768 1700	670/911 1900	750/1020 1700	750/1020 1700
Treuil principal								
Treuil principal (2x)	kN	120	200	275	350	350	350	500
Diamètre de câble	mm	22	30	34	36	36	36	46
Flèche principale								
en utilisation levage	m	41	56	59	53	84.2	68	68
en utilisation pelle	m	26	32	32	38	58.1	50	68
en utilisation dragline	m	26	29	29	35	55.1	50	50
Modes d'opération								
Dragline		•	•	•	•	•	•	•
Grappin		•	•	•	•	•	•	•
Vibreux		○	•	•	•	•	•	•
Louvoyeuse		•	•	•	•	•	•	•
Benne à parois moulées		○	•	•	•	•	•	○
Hydrofraise		—	—	○	•	○	○	—
Machine de battage		○	○	•	•	•	•	•
Compactage dyn. du sol		○	•	•	•	•	•	•
Grue		•	•	•	•	•	•	•
Aimant		○	•	•	○	○	○	○
Ponton		•	•	•	•	•	•	•
Utilisation								
Dragline								
Profondeur max.	m	13	14	15	17	22	22	25
Capacité max.	m³/yard³	1.9/2.5	3.1/4.1	4.6/6	5.4/7.1	6.9/9	7.6/10	10.8/14.1
Benne								
Capacité max.	m³/yard³	3/3.9 à 10m	6/7.8 à 10m	7/9.2 à 12m	8/10.5 à 14m	12/15.7 à 18m	14/18.3 à 20m	15/19.6 à 26m

- oui
- sur demande
- non

