

Pelles à câbles

Gamme HS

FR

		HS 8040.1	HS 8070.1	HS 8100.1	HS 8130.1	HS 895 HD	HS 8200	HS 8300.1
Levage								
Capacité de levage max.	t	40	70	100	130	200	200	300
Transport								
Poids de transport min.	t	41	35	40	51	61	47	69
Largeur de transport min.	mm	3000	3000	3500	3500	3500	3500	3980
Moteur								
Modèle		Liebherr D 944 A7-05	Liebherr D 936 A7-05	Liebherr D 946 A7-05	Liebherr D 9508 A7-04	MAN D 2842 LE	Liebherr D 9512 A7-05	Liebherr D 9512 A7
Puissance	kW/ch	230/313	320/435	390/530	565/768	670/911	750/1020	750/1020
	à t/mn	1700	1700	1700	1700	1900	1700	1700
Treux principaux								
Treux principaux (2x)	kN	120	200	275	350	350	350	500
Diamètre de câble	mm	22	30	34	36	36	36	46
Flèche principale								
en utilisation levage	m	41	50	59	53	84.2	68	68
en utilisation pelle	m	26	32	32	38	58.1	50	68
en utilisation dragline	m	26	29	29	35	55.1	50	50
Modes d'opération								
Dragline		•	•	•	•	•	•	•
Grappin		•	•	•	•	•	•	•
Vibreux		○	•	•	•	•	•	•
Louvoyeuse		•	•	•	•	•	•	•
Benne à parois moulées		○	•	•	•	•	•	○
Hydrofraise		—	—	○	•	○	○	—
Machine de battage		○	○	•	•	•	•	•
Compactage dyn. du sol		○	•	•	•	•	•	•
Grue		•	•	•	•	•	•	•
Aimant		○	•	•	○	○	○	○
Ponton		•	•	•	•	•	•	•
Utilisation								
Dragline								
Profondeur max.	m	13	14	15	17	22	22	25
Capacité max.	m³/yd³	1.9/2.5	3.8/5	4.6/6	5.4/7.1	6.9/9	7.6/10	10.8/14.1
Benne								
Capacité max.	m³/yd³	3/3.9	6/7.8	7/9.2	8/10.5	12/15.7	14/18.3	15/19.6
		à 10m	à 10m	à 12m	à 14m	à 18m	à 20m	à 26m

- oui
- sur demande
- non

