

# Grúas sobre cadenas

## Serie HS

ES

		HS 8040.1	HS 8070	HS 8100	HS 8130	HS 895 HD	HS 8200	HS 8300
<b>Capacidad</b>								
Máxima capacidad	t	40	70	100	130	200	200	300
<b>Transporte</b>								
Mín. peso de transporte	t	41	47	40	51	61	47	69
Mín. anchura de transporte	mm	3000	3000	3500	3500	3500	3500	3980
<b>Motor</b>								
Modelo		Liebherr D 944 A7-05	Liebherr D 936 A7-04	Liebherr D 946 A7-04	Liebherr D 9508 A7-04	MAN D 2842 LE	Liebherr D 9512 A7-05	Liebherr D 9512 A7
Potencia	kW/cv	230/313	320/435	390/530	505/687	670/911	750/1020	750/1020
	a rpm	1700	1700	1700	1700	1900	1700	1700
<b>Cabrestantes principales</b>								
Cabrestantes principales (2x)	kN	120	200	275	350	350	350	500
Diámetro del cable	mm	22	30	34	36	36	36	46
<b>Pluma principal</b>								
para modo elevación	m	41	56	59	53	84.2	68	68
para trabajos heavy duty	m	26	32	32	38	58.1	50	68
para trabajos de dragalina	m	26	29	29	35	55.1	50	50
<b>Tipos de aplicaciones</b>								
Dragalina		•	•	•	•	•	•	•
Cuchara		•	•	•	•	•	•	•
Vibrador		○	•	•	•	•	•	•
Entubadora		•	•	•	•	•	•	•
Cuchara de pantallas		○	•	•	•	•	•	○
Fresa para muros pantalla		—	—	○	•	○	○	—
Máquina de hinca		○	○	•	•	•	•	•
Compactación dinámica		○	•	•	•	•	•	•
Grúa		•	•	•	•	•	•	•
Imán		○	•	•	○	○	○	○
Pontón		•	•	•	•	•	•	•
<b>Aplicación</b>								
Dragalina								
Máxima profundidad	m	13	14	15	17	22	22	25
Máxima capacidad	m³/yd³	1.9/2.5	3.1/4.1	4.6/6	5.4/7.1	6.9/9	7.6/10	10.8/14.1
Cuchara								
Máxima capacidad	m³/yd³	3/3.9	6/7.8	7/9.2	8/10.5	12/15.7	14/18.3	15/19.6
		a 10m	a 10m	a 12m	a 14m	a 18m	a 20m	a 26m

- sí
- bajo pedido
- no



### Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/Austria  
 Tel.: +43 50809 41-473, Fax: +43 50809 41-499  
 crawler.crane@liebherr.com, www.liebherr.com  
 facebook.com/LiebherrConstruction

# LIEBHERR