

Grúas sobre cadenas

Serie HS

ES

	HS 8040.1	HS 8070.1	HS 8100.1	HS 8130.1	HS 895 HD	HS 8200	HS 8300.1
Capacidad							
Máxima capacidad	t	40	70	100	130	200	300
Transporte							
Mín. peso de transporte	t	41	35	40	51	61	69
Mín. anchura de transporte	mm	3000	3000	3500	3500	3500	3980
Motor							
Modelo		Liebherr	Liebherr	Liebherr	Liebherr	MAN	Liebherr
		D 944 A7-05	D 936 A7-05	D 946 A7-05	D 9508 A7-04	D 2842 LE	D 9512 A7-05
Potencia	kW/cv	230/313	320/435	390/530	565/768	670/911	750/1020
	a rpm	1700	1700	1700	1700	1900	1700
Cabrestantes principales							
Cabrestantes principales (2x)	kN	120	200	275	350	350	500
Diámetro del cable	mm	22	30	34	36	36	46
Pluma principal							
para modo elevación	m	41	50	59	53	84.2	68
para trabajos heavy duty	m	26	32	32	38	58.1	68
para trabajos de dragalina	m	26	29	29	35	55.1	50
Tipos de aplicaciones							
Dragalina		•	•	•	•	•	•
Cuchara		•	•	•	•	•	•
Vibrador		○	•	•	•	•	•
Entubadora		•	•	•	•	•	•
Cuchara de pantallas		○	•	•	•	•	○
Fresa para muros pantalla		—	—	○	•	○	—
Máquina de hinca		○	○	•	•	•	•
Compactación dinámica		○	•	•	•	•	•
Grúa		•	•	•	•	•	•
Imán		○	•	•	○	○	○
Pontón		•	•	•	•	•	•
Aplicación							
Dragalina							
Máxima profundidad	m	13	14	15	17	22	25
Máxima capacidad	m³/yard³	1.9/2.5	3.8/5	4.6/6	5.4/7.1	6.9/9	10.8/14.1
Cuchara							
Máxima capacidad	m³/yard³	3/3.9	6/7.8	7/9.2	8/10.5	12/15.7	14/18.3
		a 10m	a 10m	a 12m	a 14m	a 18m	a 26m

- sí
- bajo pedido
- no

