

# Grúas sobre cadenas

## Serie LR

ES

		LR 1110	LR 1130.1	LR 1160.1
<b>Capacidad</b>				
Máxima capacidad de elevación	t	115.5	137.2	160
<b>Cabrestantes</b>				
Tiro	kN	120 (4ª capa)	120 (7ª capa)	120 (7ª capa)
<b>Motor diésel</b>				
Modelo Liebherr		D 944 A7-04	D 944 A7-04	D 944 A7-04
Potencia controlada de acuerdo a ISO 9249	kW/cv a 1700 rpm	230/313	230/313	230/313
Certificado de emisión de gases		97/68 CE nivel IV EPA/CARB Tier 4f	97/68 CE nivel IV/V EPA/CARB Tier 4f	97/68 CE nivel IV/V EPA/CARB Tier 4f
<b>Pluma principal</b>				
Pluma principal	m	71 (No. 1512.xx)	80 (No. 2017.xx)	87.5 (No. 2018.xx)
<b>Plumín fijo</b>				
Plumín fijo	m	32 (No. 0806.xx)	32 (No. 0806.xx);	26 (No. 1008.xx); 32 (No. 0806.xx)
Máxima combinación con pluma principal	m	85; 53 + 32 (No. 0806.xx)	97; 65 + 32 (No. 0806.xx)	92.8; 66.8 + 26 (No. 1008.xx)
	m			107.5; 75.5 + 32 (No. 0806.xx)
<b>Plumín abatible</b>				
Plumín abatible	m	66.8 (No. 1309.xx)	78.5 (No. 1309.xx)	78.5 (No. 1309.xx), 83 (No. 1713.xx)
Máxima combinación con pluma principal	m	104.8; 38 + 66.8 (No. 1309.xx)	125.5; 47 + 78.5 (No. 1309.xx)	133.6; 55.1 + 78.5 (No. 1309.xx)
	m	98.8; 41 + 57.8 (No. 1309.xx)	102.1; 53 + 49.1 (No. 1309.xx)	124.9; 58.1 + 66.8 (No. 1309.xx)
	m			135.1; 52.1 + 83 (No. 1713.xx)
	m			123.1; 55.1 + 68 (No. 1713.xx)
<b>Plumín fijo de molino eólico</b>				
Equipo Derrick		–	–	–

		LR 1200.1	LR 1250.1	LR 1300.1 SX
<b>Capacidad</b>				
Máxima capacidad de elevación	t	220	250	300.5
<b>Cabrestantes</b>				
Tiro	kN	120 (7ª capa)	120 (7ª capa)	150 (7ª capa)
<b>Motor diésel</b>				
Modelo Liebherr		D 944 A7-04	D 944 A7-04	D 946 A7-04
Potencia controlada de acuerdo a ISO 9249	kW/cv a 1700 rpm	230/313	230/313	390/530
Certificado de emisión de gases		97/68 CE nivel IV/V EPA/CARB Tier 4f	97/68 CE nivel IV/V EPA/CARB Tier 4f	97/68 CE nivel IV EPA/CARB Tier 4f
<b>Pluma principal</b>				
Pluma principal	m	89 (No. 2320.xx)	86 (No. 2320.xx)	92 (No. 2821)
<b>Plumín fijo</b>				
Plumín fijo	m	7 (No. 0906.21); 26 (1008.xx)	7 (No. 0906.21); 26 (1008.xx)	7 (No. 0906.21), 8 (No. 1507.20)
	m	32 (No. 0806.xx)	32 (No. 0806.xx)	26 (No. 1008.xx), 35 (No. 1713.xx)
Máxima combinación con pluma principal	m	87; 80 + 7 (No. 0906.21)	84; 77 + 7 (No. 0906.21)	90; 83 + 7 (No. 0906.21)
	m	97; 71 + 26 (No. 1008.xx)	97; 71 + 26 (No. 1008.xx)	91; 83 + 8 (No. 1507.20)
	m	112; 80 + 32 (No. 0806.xx)	109; 77 + 32 (No. 0806.xx)	106; 80 + 26 (No. 1008.xx)
	m			109; 74 + 35 (No. 1713.xx)
<b>Plumín abatible</b>				
Plumín abatible	m	83 (No. 1713.xx); 95 (No. 1916.xx)	83 (No. 1713.xx); 95 (No. 1916.xx)	95 (No. 1916.xx), 113 (No. 2316.xx)
Máxima combinación con pluma principal	m	142; 59 + 83 (No. 1713.xx)	142; 59 + 83 (No. 1713.xx)	160; 65 + 95 (No. 1916.xx)
	m	136; 62 + 74 (No. 1713.xx)	127; 62 + 65 (No. 1713.xx)	115; 71 + 44 (No. 1916.xx)
	m	118; 65 + 53 (No. 1713.xx)	109; 65 + 44 (No. 1713.xx)	169; 56 + 113 (No. 2316.xx)
	m	148; 53 + 95 (No. 1916.xx)	148; 53 + 95 (No. 1916.xx)	106; 68 + 38 (No. 2316.xx)
	m	136; 56 + 80 (No. 1916.xx)	130; 56 + 74 (No. 1916.xx)	
	m	121; 59 + 62 (No. 1916.xx)	112; 59 + 53 (No. 1916.xx)	
<b>Plumín fijo de molino eólico</b>				
Equipo Derrick		–	–	✓

# Grúas sobre cadenas

## Serie LR *unplugged*

		LR 1200.1 unplugged	LR 1250.1 unplugged
<b>Capacidad</b>			
Máxima capacidad de elevación	t	220	250
<b>Cabrestantes</b>			
Tiro	kN	120 (7ª capa)	120 (7ª capa)
<b>Sistema de accionamiento</b>			
Potencia máxima	kW	255 (temp. 45° C de agua de refrigeración)	255 (temp. 45° C de agua de refrigeración)
Tipo batería		High Performance Battery System	High Performance Battery System
Tecnología		Li-Ion NMC (níquel, manganeso, cobalto)	Li-Ion NMC (níquel, manganeso, cobalto)
Capacidad máxima de batería	kWh	196	196
Potencia máxima de carga	kW	40 (enchufe CEE 63 A / 400 V AC)	40 (enchufe CEE 63 A / 400 V AC)
<b>Pluma principal</b>			
Pluma principal	m	89 (No. 2320.xx)	86 (No. 2320.xx)
<b>Plumín fijo</b>			
Plumín fijo	m	7 (No. 0906.21); 26 (1008.xx)	7 (No. 0906.21); 26 (1008.xx)
	m	32 (No. 0806.xx)	32 (No. 0806.xx)
Máxima combinación con pluma principal	m	87; 80 + 7 (No. 0906.21)	84; 77 + 7 (No. 0906.21)
	m	97; 71 + 26 (No. 1008.xx)	97; 71 + 26 (No. 1008.xx)
	m	112; 80 + 32 (No. 0806.xx)	109; 77 + 32 (No. 0806.xx)
<b>Plumín abatible</b>			
Plumín abatible	m	83 (No. 1713.xx); 95 (No. 1916.xx)	83 (No. 1713.xx); 95 (No. 1916.xx)
Máxima combinación con pluma principal	m	142; 59 + 83 (No. 1713.xx)	142; 59 + 83 (No. 1713.xx)
	m	136; 62 + 74 (No. 1713.xx)	127; 62 + 65 (No. 1713.xx)
	m	118; 65 + 53 (No. 1713.xx)	109; 65 + 44 (No. 1713.xx)
	m	148; 53 + 95 (No. 1916.xx)	148; 53 + 95 (No. 1916.xx)
	m	136; 56 + 80 (No. 1916.xx)	130; 56 + 74 (No. 1916.xx)
	m	121; 59 + 62 (No. 1916.xx)	112; 59 + 53 (No. 1916.xx)
<b>Plumín fijo de molino eólico</b>		✓	✓
<b>Equipo Derrick</b>		–	–