

70E

Elektrische Anhängerbetonpumpe

Electric trailer concrete pump
Remorque pompe à béton électrique



LIEBHERR


70E

Elektrische Anhängerbetonpumpe

Electric trailer concrete pump
Remorque pompe à béton électrique

Typ / Type / Type	70E	
Motor / Engine / Moteur		
Motorleistung Engine power Puissance moteur	kW	75
Pumpleistung / Pump performance / Puissance de la pompe		
Max. Fördermenge (stangenseitig / kolbenseitig) Max. concrete output (rod side / piston side) Débit max. (côté tige / côté piston)	m³/h	66 / 40
Max. Betondruck (stangenseitig / kolbenseitig) Max. concrete pressure (rod side / piston side) Pression béton max. (côté tige / côté piston)	bar	75 / 125
Pumpzyklen (stangenseitig / kolbenseitig) Pump cycles (rod side / piston side) Nombre de cycles (côté tige / côté piston)	U/min rpm 1/min	25 / 15
Abmessungen / Dimensions / Dimensions		
Förderzylinder (Ø x Hub) Conveying cylinder (Ø x stroke) Vérin de pompage (Ø x course)	mm	200 x 1400
Antriebszylinder (Ø Zylinder / Ø Stange x Hub) Drive cylinder (Ø cylinder / Ø rod x stroke) Vérin d'entraînement (Ø cylindre / Ø tige x course)	mm	125 / 80 x 1400
Beton / Concrete / Béton		
Betonfördervolumen, Doppelhub Stroke volume, double stroke Volume de béton, double course	L	88
Trichterkapazität Hopper capacity Capacité de la trémie	L	600
Hydraulik / Hydraulic / Hydraulique		
Öltank Oil tank Réservoir d'huile	L	350
Max. Hydraulikdruck Max. hydraulic pressure Pression hydraulique maxi	bar	320
Wasser / Water / L'eau		
Wassertank Water tank Réservoir d'eau	L	500
Wasserpumpe Water pump Pompe à eau	bar	20
Maschinendaten / Machine data / Les données de la machine		
Max. Fahrgeschwindigkeit auf Baustelle Max. travel speed on job site Vitesse max. de déplacement sur chantier	km/h	6
Geräuschemission, L _{WA} Noise emission level, L _{WA} Taux d'émission, L _{WA}	dB(A)	110
Gesamtgewicht (betriebsbereit, je nach Ausstattung) Total weight (ready for operation, depending on the equipment) Poids total (prêt à l'emploi, en fonction de l'équipement)	kg	5200

Pumpleistung / Pump performance / Puissance de la pompe




Stangenseitig Rod side Côté tige

Kolben läuft schneller bei etwas weniger Kraft
= hohe Betonfördermenge

Piston runs faster with a little less power
= high concrete output

Piston rapide avec un peu moins de force
= gros volume de béton



Kolbenseitig Piston side Côté piston

Kolben läuft langsamer mit mehr Kraft
= hoher Betondruck für große Höhen

Piston runs slow with more power
= high concrete pressure for greater heights

Piston lent avec plus de force
= pression du béton élevée pour grandes hauteurs

70E

Elektrische Anhängerbetonpumpe

Electric trailer concrete pump
Remorque pompe à béton électrique

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm) / Dimensions (mm)

