

Máquinas de hinca y perforación

Serie LRB

ES

		LRB 16	LRB 18	LRB 355.1
Peso				
Peso operativo**	t	50	52	101.7
Mástil				
Longitud de mástil	m	12.8	15.0	27.0
Par de rotación				
Par de rotación máx.	kNm	120	120	450
Par de empuje/tiro				
Par de empuje máx.	kN	150	150	400
Par de tiro máx.	kN	200	200	400
Motor				
Modelo Liebherr		D 946 A7-04	D 946 A7-04	D 9512 A7-04
Potencia controlada de acuerdo a ISO 9249	kW/cv a 1700 rpm	390/530	390/530	750/1020
Certificado de emisión de gases		EPA/CARB Tier 4f	EPA/CARB Tier 4f	EPA/CARB Tier 4f

* con equipo opcional

** Los pesos pueden variar con la configuración final de la máquina.

