

# Perfuratrizes

## Série LB

PT-BR

		LB 16 - 180	LB 20 - 230	LB 24 - 270	LB 28 - 320
<b>Peso</b>					
Peso operacional*	t	52.8	68.7	76.4	99.3
<b>Acionamento rotativo</b>					
Torque máx.	kNm	180	230	270	320
<b>Guincho Kelly</b>					
Tração efetiva do cabo	kN	160	180	210	300
<b>Sistema de avanço</b>					
Força de penetração (push/pull)	kN	200/200	300/300	320/320	400/400
<b>Operação Kelly</b>					
Diâmetro máx. de perfuração (sem camisa)	mm	1500	1500	1900	2300
Profundidade máx.	m	34.5	52.6	64.6	70
<b>Motor</b>					
Tipo Liebherr		D 944 A7-04	D 936 A7-04	D 936 A7-04	D 946 A7-04
Potência de acordo com ISO 9249	kW/hp a 1700 rpm	230/308	320/429	320/429	390/523

		LB 36 - 410	LB 45	LB 44 - 510
<b>Peso</b>				
Peso operacional*	t	115.7	116	155
<b>Acionamento rotativo</b>				
Torque máx.	kNm	410	450	510
<b>Guincho Kelly</b>				
Tração efetiva do cabo	kN	400	420	500
<b>Sistema de avanço</b>				
Força de penetração (push/pull)	kN	400/400	400/400	560/560
<b>Operação Kelly</b>				
Diâmetro máx. de perfuração (sem camisa)	mm	3000	4500	3000
Profundidade máx.	m	88	95	94.6
<b>Motor</b>				
Tipo Liebherr		D 946 A7-04	D 946 A7-04 D 946 A7-05	D 9508 A7-04
Potência de acordo com ISO 9249	kW/hp a 1700 rpm	390/523	390/523	505/677

\* Os pesos podem variar dependendo da configuração final da máquina.

