

Perfuratrizes

Série LB

PT-BR

		LB 16 - 180	LB 20 - 230	LB 24 - 270
Peso				
Peso operacional*	t	52.8	68.7	76.4
Acionamento rotativo				
Torque máx.	kNm	180	230	270
Guincho Kelly				
Tração efetiva do cabo	kN	160	180	210
Sistema de avanço				
Força de penetração (push/pull)	kN	200/200	300/300	320/320
Operação Kelly				
Diâmetro máx. de perfuração (sem camisa)	mm	1500	1500	1900
Profundidade máx.	m	34.5	52.6	64.6
Motor				
Tipo Liebherr		D 944 A7-04	D 936 A7-04	D 936 A7-04
Potência de acordo com ISO 9249	kW/hp a 1700 rpm	230/308	320/429	320/429

		LB 35	LB 45	LB 44 - 510
Peso				
Peso operacional*	t	101.1	116	155
Acionamento rotativo				
Torque máx.	kNm	347	450	510
Guincho Kelly				
Tração efetiva do cabo	kN	300	420	500
Sistema de avanço				
Força de penetração (push/pull)	kN	400/400	400/400	560/560
Operação Kelly				
Diâmetro máx. de perfuração (sem camisa)	mm	4100	4500	3000
Profundidade máx.	m	77	95	120
Motor				
Tipo Liebherr		D 946 A7-05	D 946 A7-04 D 946 A7-05	D 9508 A7-04
Potência de acordo com ISO 9249	kW/hp a 1700 rpm	390/523	390/523	505/677

* Os pesos podem variar dependendo da configuração final da máquina.

