

# Perfuratrizes

## Série LB

PT-BR

		LB 20.1	LB 25	LB 30
<b>Peso</b>				
Peso operacional*	t	52.8	72.2	78.5
<b>Acionamento rotativo</b>				
Torque máx.	kNm	200	252	297
<b>Guincho Kelly</b>				
Tração efetiva do cabo	kN	200	200	230
<b>Sistema de avanço</b>				
Força de penetração (push/pull)	kN	200/200	300/300	320/320
<b>Operação Kelly</b>				
Diâmetro máx. de perfuração (sem camisa)	mm	1500	3300	3400
Profundidade máx.	m	34.5	53.2	70.8
<b>Motor</b>				
Tipo Liebherr		D 944 A7-05	D 936 A7-05	D 936 A7-05
Potência de acordo com ISO 9249	kW/hp a 1700 rpm	230/308	320/429	320/429

		LB 35	LB 45	LB 44-510
<b>Peso</b>				
Peso operacional*	t	101.1	116	155
<b>Acionamento rotativo</b>				
Torque máx.	kNm	347	450	510
<b>Guincho Kelly</b>				
Tração efetiva do cabo	kN	300	420	500
<b>Sistema de avanço</b>				
Força de penetração (push/pull)	kN	400/400	400/400	560/560
<b>Operação Kelly</b>				
Diâmetro máx. de perfuração (sem camisa)	mm	4100	4500	3000
Profundidade máx.	m	77	95	120
<b>Motor</b>				
Tipo Liebherr		D 946 A7-05	D 946 A7-04 D 946 A7-05	D 9508 A7-04
Potência de acordo com ISO 9249	kW/hp a 1700 rpm	390/523	390/523	505/677

\* Os pesos podem variar dependendo da configuração final da máquina.

