

Guindastes sobre esteiras heavy-duty

Série HS

PT-BR

	HS 8040.1	HS 8070.1	HS 8100.1	HS 8130.1	HS 895 HD	HS 8200	HS 8300.1
Capacidade							
Capacidade máx.	t	40	70	100	130	200	300
Transporte							
Peso mín.	t	41	35	40	51	61	69
Largura mín.	mm	3000	3000	3500	3500	3500	3980
Motor							
Tipo		Liebherr	Liebherr	Liebherr	Liebherr	MAN	Liebherr
		D 944 A7-05	D 936 A7-05	D 946 A7-05	D 9508 A7-04	D 2842 LE	D 9512 A7-05
Potência	kW/hp	230/308	320/429	390/523	565/757	670/898	750/1005
	a rpm	1700	1700	1700	1700	1900	1700
Guinchos principais							
Guinchos principais (2x)	kN	120	200	275	350	350	500
Diâmetro do cabo	mm	22	30	34	36	36	46
Lança principal							
para operação de elevação	m	41	50	59	53	84.2	68
para a operação heavy-duty	m	26	32	32	38	58.1	68
para operação de dragline	m	26	29	29	35	55.1	50
Modo de aplicação							
Dragline		•	•	•	•	•	•
Garra		•	•	•	•	•	•
Unidade de vibração	o		•	•	•	•	•
Entubadora		•	•	•	•	•	•
Garra parede diafragma	o		•	•	•	•	o
Hidrofresa	–		–	o	•	o	–
Bate-estaca	o		o	•	•	•	•
Compactação do solo	o		•	•	•	•	•
Operação de elevação		•	•	•	•	•	•
Eletroímã	o		•	•	o	o	o
Barcaça		•	•	•	•	•	•
Aplicação							
Dragline							
Profundidade máx.	m	13	14	15	17	22	25
Capacidade máx.	m³ / yd³	1.9/2.5	3.8/5	4.6/6	5.4/7.1	6.9/9	10.8/14.1
Clamshell							
Capacidade máx.	m³ / yd³	3/3.9	6/7.8	7/9.2	8/10.5	12/15.7	15/19.6
		em 10m	em 10m	em 12m	em 14m	em 18m	em 20m

- sim
- o mediante solicitação
- não

