

LCM 1.0

Centrale à béton horizontale



La LCM 1.0 est une centrale à béton mobile avantageuse aux atouts uniques

- Transport économique dans 2 containers 40"HC
- L'exécution galvanisée de la centrale garantit une longue durée d'utilisation
- Montage simple et rapide avec peu de travaux de génie civil
- Centrale avec éléments prémontés et rabattables
- Accessibilité optimale au malaxeur grâce aux grandes ouvertures et à la plateforme surélevée
- Automatisation de commande simplifiée et intuitive via ordinateur portable



Données techniques

	LCM 1.0
Débit théorique en béton frais compacté	60 m ³ /h
Type de malaxeur	Malaxeur à cuve annulaire
Taille du malaxeur	1,0 m ³
Nombre max. de compartiments à granulats, trémies en ligne	4
Volume max. de stockage des granulats de la trémie en ligne	100 m ³
Volume max. de stockage des granulats par compartiment de la trémie en ligne	25 m ³
Nombre max. de compartiments à granulats en silos à poches	4
Volume max. de stockage des granulats en silos à poches	40 m ³
Nombre max. de types de ciment	3
Capacité max. de remplissage par silos à ciment	100 t