

Máquinas de rotación

Serie LB

ES

		LB 16 - 180	LB 20 - 230	LB 24 - 270
Peso				
Peso operativo*	t	52.8	68.7	76.4
Motor de rotación				
Par de rotación máx.	kNm	180	230	270
Cabrestante Kelly				
Tiro del cable efectivo	kN	160	180	210
Sistema de empuje por cable				
Fuerza de empuje/tiro	kN	200/200	300/300	320/320
Rotación con Kelly				
Diámetro de perforación máx. (sin entubar)	mm	1500	1500	1900
Profundidad de perforación máx.	m	34.5	52.6	64.6
Motor				
Modelo Liebherr		D 944 A7-04	D 936 A7-04	D 936 A7-04
Potencia controlada de acuerdo a ISO 9249	kW/cv a 1700 rpm	230/313	320/435	320/435

		LB 35	LB 45	LB 44 - 510
Peso				
Peso operativo*	t	101.1	116	155
Motor de rotación				
Par de rotación máx.	kNm	347	450	510
Cabrestante Kelly				
Tiro del cable efectivo	kN	300	420	500
Sistema de empuje por cable				
Fuerza de empuje/tiro	kN	400/400	400/400	560/560
Rotación con Kelly				
Diámetro de perforación máx. (sin entubar)	mm	4100	4500	3000
Profundidad de perforación máx.	m	77	95	120
Motor				
Modelo Liebherr		D 946 A7-05	D 946 A7-04 D 946 A7-05	D 9508 A7-04
Potencia controlada de acuerdo a ISO 9249	kW/cv a 1700 rpm	390/530	390/530	505/687

* Los pesos pueden variar según configuración de la máquina.

