

Máquinas de hinca y perforación

## Serie LRB

ES

	<b>LRB 16</b>	<b>LRB 18</b>	<b>LRB 23</b>	<b>LRB 355.1</b>
Peso operativo*	50.0 t	52.0 t	78.5 t	95 - 109 t
Recorrido de empuje máx.	16 m	18 m	23 m	27 m
Fuerza de tiro/empuje máx.	200/150 kN	200/150 kN	320/320 kN	400/400 kN
Mesa de rotación - Par máx.	120 kNm	120 kNm	300 kNm	450 kNm
Potencia de motor	390 kW/530 cv	390 kW/530 cv	600 kW/816 cv	600 kW/816 cv 750 kW/1020 cv

\* Los pesos pueden variar con la configuración final de la máquina.





Descarguen la ficha técnica



Por favor contáctenos.

Liebherr-Werk Nenzing GmbH · Dr. Hans Liebherr Str. 1 · 6710 Nenzing, Austria  
Phone +43 50809 41-473 · foundation.equipment@liebherr.com · www.liebherr.com  
facebook.com/LiebherrConstruction