


Серия LR Обзор

www.liebherr.com



LIEBHERR

Гусеничные краны





Серия LR дизельный двигатель

LR 1100.1 LR 1110



	LR 1100.1	LR 1110
Макс. грузоподъёмность	100 т	115.5 т
Лебёдка - тяговое усилие на канате	120 кН (7-ой слой)	120 кН (4-ый слой)
Дизельный двигатель		
Тип	Liebherr D 944 A7-05	Liebherr D 944 A7-04
Мощность по ИСО 9249	230 кВт (313 л.с.) при 1700 об/мин	230 кВт (313 л.с.) при 1700 об/мин
Сертификация по выхлопным газам	97/68 ЕС уровень IV; EPA/CARB Tier 4f 97/68 ЕС уровень V; EPA/CARB Tier 4f ECE-R.96 Power Band H несертифицированный стандарт на выбросы	97/68 ЕС уровень IV; EPA/CARB Tier 4f
Основная стрела	1512.21 макс. 62 м	1512.xx макс. 71 м
Жёсткомонтируемый удлинитель	0806.21 макс. 20 м	0806.xx макс. 32 м
Макс. комбинации основной стрелы + жёсткомонтируемого удлинителя	44 (1512.21) + 20 (0806.21) 64 м	53 (1512.xx) + 32 (0806.xx) 85 м
Управляемый удлинитель		1309.xx макс. 66.8 м
Макс. комбинации основной стрелы + управляемого удлинителя		38 (1512.xx) + 66.8 (1309.xx) 104.8 м 41 (1512.xx) + 57.8 (1309.xx) 98.8 м
Жёсткомонтируемый удлинитель для ветряков	-	-
Дerrick-оборудование	-	-
Загрузить проспект.		

LR 1130.1

LR 1160.1




	LR 1130.1		LR 1160.1	
Макс. грузоподъёмность	137.2 т		160 т	
Лебёдка - тяговое усилие на канате	120 кН (7-ой слой)		120 кН (7-ой слой)	
Дизельный двигатель				
Тип	Liebherr D 944 A7-04		Liebherr D 944 A7-04	
Мощность по ИСО 9249	230 кВт (313 л.с.) при 1700 об/мин		230 кВт (313 л.с.) при 1700 об/мин	
Сертификация по выхлопным газам	97/68 ЕС уровень IV; EPA/CARB Tier 4f 97/68 ЕС уровень V; EPA/CARB Tier 4f ECE-R.96 Power Band H несертифицированный стандарт на выбросы		97/68 ЕС уровень IV; EPA/CARB Tier 4f 97/68 ЕС уровень V; EPA/CARB Tier 4f ECE-R.96 Power Band H несертифицированный стандарт на выбросы	
Основная стрела	2017.xx	макс. 80 м	2018.xx	макс. 87.5 м
Жёсткомонтируемый удлинитель	0806.xx	макс. 32 м	1008.xx 0806.xx	макс. 26 м макс. 32 м
Макс. комбинации основной стрелы + жёсткомонтируемого удлинителя	65 (2017.xx) + 32 (0806.xx)	97 м	66.8 (2018.xx) + 26 (1008.xx)	92.8 м
	68 (2017.xx) + 23 (0806.xx)	91 м	69.8 (2018.xx) + 20 (1008.xx)	89.8 м
			75.5 (2018.xx) + 32 (0806.xx)	107.5 м
			78.5 (2018.xx) + 26 (0806.xx)	104.5 м
Управляемый удлинитель	1309.xx	макс. 78.5 м	1309.xx 1713.xx	макс. 78.5 м макс. 83 м
Макс. комбинации основной стрелы + управляемого удлинителя	47 (2017.xx) + 78.5 (1309.xx)	125.5 м	55.1 (2018.xx) + 78.5 (1309.xx)	133.6 м
	53 (2017.xx) + 49.1 (1309.xx)	102.1 м	58.1 (2018.xx) + 66.8 (1309.xx)	124.9 м
			52.1 (2018.xx) + 83 (1713.xx)	135.1 м
			55.1 (2018.xx) + 68 (1713.xx)	123.1 м
Жёсткомонтируемый удлинитель для ветряков	-		-	
Деррик-оборудование	-		-	
Загрузить проспект.				

LR 1200.1 LR 1250.1

	LR 1200.1		LR 1250.1	
Макс. грузоподъёмность	220 т		250 т	
Лебёдка - тяговое усилие на канате	120 кН (7-ой слой)		120 кН (7-ой слой)	
Дизельный двигатель				
Тип	Liebherr D 944 A7-04		Liebherr D 944 A7-04	
Мощность по ИСО 9249	230 кВт (313 л.с.) при 1700 об/мин		230 кВт (313 л.с.) при 1700 об/мин	
Сертификация по выхлопным газам	97/68 ЕС уровень IV; EPA/CARB Tier 4f 97/68 ЕС уровень V; EPA/CARB Tier 4f ECE-R.96 Power Band H несертифицированный стандарт на выбросы		97/68 ЕС уровень IV; EPA/CARB Tier 4f 97/68 ЕС уровень V; EPA/CARB Tier 4f ECE-R.96 Power Band H несертифицированный стандарт на выбросы	
Основная стрела	2320.xx	макс. 89 м	2320.xx	макс. 86 м
Жёсткомонтируемый удлинитель	0906.21	7 м	0906.21	7 м
	1008.xx	макс. 26 м	1008.xx	макс. 26 м
	0806.xx	макс. 32 м	0806.xx	макс. 32 м
Макс. комбинации основной стрелы + жёсткомонтируемого удлинителя	80 (2320.xx) + 7 (0906.21)	87 м	77 (2320.xx) + 7 (0906.21)	84 м
	71 (2320.xx) + 26 (1008.xx)	97 м	71 (2320.xx) + 26 (1008.xx)	97 м
	77 (2320.xx) + 17 (1008.xx)	94 м	74 (2320.xx) + 17 (1008.xx)	91 м
	80 (2320.xx) + 32 (0806.xx)	112 м	77 (2320.xx) + 32 (0806.xx)	109 м
	83 (2320.xx) + 23 (0806.xx)	106 м	80 (2320.xx) + 23 (0806.xx)	103 м
Управляемый удлинитель	1713.xx	макс. 83 м	1713.xx	макс. 83 м
	1916.xx	макс. 95 м	1916.xx	макс. 95 м
Макс. комбинации основной стрелы + управляемого удлинителя	59 (2320.xx) + 83 (1713.xx)	142 м	59 (2320.xx) + 83 (1713.xx)	142 м
	65 (2320.xx) + 53 (1713.xx)	118 м	65 (2320.xx) + 44 (1713.xx)	109 м
	53 (2320.xx) + 95 (1916.xx)	148 м	53 (2320.xx) + 95 (1916.xx)	148 м
	59 (2320.xx) + 62 (1916.xx)	121 м	59 (2320.xx) + 53 (1916.xx)	112 м
Жёсткомонтируемый удлинитель для ветряков	✓		✓	
Деррик-оборудование	-		-	
Загрузить проспект.				

LR 1300.1 SX



LR 1400 SX

	LR 1300.1 SX		LR 1400 SX	
Макс. грузоподъёмность	300.5 т		400 т	
Лебёдка - тяговое усилие на канате	150 кН (7-ой слой)		158.4 кН (9-ый слой)	
Дизельный двигатель				
Тип	Liebherr D 946 A7-04		Liebherr D 966 A7-05	
Мощность по ИСО 9249	390 кВт (530 л.с.) при 1700 об/мин		450 кВт (612 л.с.) при 1700 об/мин	
Сертификация по выхлопным газам	97/68 ЕС уровень IV; EPA/CARB Tier 4f		97/68 ЕС уровень V; EPA/CARB Tier 4f ECE-R.96 Power Band H несертифицированный стандарт на выбросы	
Основная стрела	2821.xx	макс. 92 м	2825.xx	макс. 95 м
Жёсткомонтируемый удлинитель	0906.21	7 м	1507.20	8 м
	1507.20	8 м	1713.xx	макс. 35 м
	1008.xx	макс. 26 м	1916.xx	макс. 50 м
	1713.xx	макс. 35 м		
Макс. комбинации основной стрелы + жёсткомонтируемого удлинителя	83 (2821.xx) + 7 (0906.21)	90 м	86 (2825.xx) + 8 (1507.20)	94 м
	83 (2821.xx) + 8 (1507.20)	91 м	80 (2825.xx) + 35 (1713.xx)	115 м
	80 (2821.xx) + 26 (1008.xx)	106 м	77 (2825.xx) + 50 (1916.xx)	127 м
	74 (2821.xx) + 35 (1713.xx)	109 м		
Управляемый удлинитель	1916.xx	макс. 95 м	2316.xx	макс. 113 м
	2316.xx	макс. 113 м	2421.xx	макс. 110 м
Макс. комбинации основной стрелы + управляемого удлинителя	65 (2821.xx) + 95 (1916.xx)	160 м	65 (2825.xx) + 113 (2316.xx)	178 м
	71 (2821.xx) + 44 (1916.xx)	115 м	74 (2825.xx) + 50 (2316.xx)	124 м
	56 (2821.xx) + 113 (2316.xx)	169 м	62 (2825.xx) + 110 (2421.xx)	172 м
	68 (2821.xx) + 38 (2316.xx)	106 м	71 (2825.xx) + 50 (2421.xx)	121 м
Жёсткомонтируемый удлинитель для ветряков	✓		✓	
Деррик-оборудование	✓		-	
Загрузить проспект.	 			



Серия LR Zero Emission аккумулятор / электродвигатель



LR 1130.1 unplugged LR 1160.1 unplugged

	LR 1130.1 unplugged		LR 1160.1 unplugged	
Макс. грузоподъёмность	137.2 т		160 т	
Лебёдка - тяговое усилие на канате	120 кН (7-ой слой)		120 кН (7-ой слой)	
Система привода				
Макс. мощность привода	255 кВт (температура охлаждающей воды 45 °С)		255 кВт (температура охлаждающей воды 45 °С)	
Тип аккумулятора	High Performance Battery System		High Performance Battery System	
Технология	Li-Ion NMC (никель-марганец-кобальт)		Li-Ion NMC (никель-марганец-кобальт)	
Общая ёмкость аккумулятора	165 кВтч		165 кВтч	
Макс. мощность зарядки	40 kW (розетка CEE 63 A / 400 VAC)		40 kW (розетка CEE 63 A / 400 VAC)	
Основная стрела	2017.xx	макс. 80 м	2018.xx	макс. 87.5 м
Жёсткомонтируемый удлинитель	0806.xx	макс. 32 м	1008.xx 0806.xx	макс. 26 м макс. 32 м
Макс. комбинации основной стрелы + жёсткомонтируемого удлинителя	65 (2017.xx) + 32 (0806.xx)	97 м	66.8 (2018.xx) + 26 (1008.xx)	92.8 м
	68 (2017.xx) + 23 (0806.xx)	91 м	69.8 (2018.xx) + 20 (1008.xx)	89.8 м
Макс. комбинации основной стрелы + управляемого удлинителя	47 (2017.xx) + 78.5 (1309.xx)	125.5 м	75.5 (2018.xx) + 32 (0806.xx)	107.5 м
	53 (2017.xx) + 49.1 (1309.xx)	102.1 м	78.5 (2018.xx) + 26 (0806.xx)	104.5 м
Управляемый удлинитель	1309.xx	макс. 78.5 м	1309.xx 1713.xx	макс. 78.5 м макс. 83 м
Макс. комбинации основной стрелы + управляемого удлинителя	47 (2017.xx) + 78.5 (1309.xx)	125.5 м	55.1 (2018.xx) + 78.5 (1309.xx)	133.6 м
	53 (2017.xx) + 49.1 (1309.xx)	102.1 м	58.1 (2018.xx) + 66.8 (1309.xx)	124.9 м
Макс. комбинации основной стрелы + управляемого удлинителя			52.1 (2018.xx) + 83 (1713.xx)	135.1 м
			55.1 (2018.xx) + 68 (1713.xx)	123.1 м
Жёсткомонтируемый удлинитель для ветряков	-		-	
Деррик-оборудование	-		-	
Загрузить проспект.				

LR 1200.1 unplugged LR 1250.1 unplugged

	LR 1200.1 unplugged	LR 1250.1 unplugged
Макс. грузоподъёмность	220 т	250 т
Лебёдка - тяговое усилие на канате	120 кН (7-ой слой)	120 кН (7-ой слой)
Система привода		
Макс. мощность привода	255 кВт (температура охлаждающей воды 45 °С)	255 кВт (температура охлаждающей воды 45 °С)
Тип аккумулятора	High Performance Battery System	High Performance Battery System
Технология	Li-Ion NMC (никель-марганец-кобальт)	Li-Ion NMC (никель-марганец-кобальт)
Общая ёмкость аккумулятора	196 кВтч	196 кВтч
Макс. мощность зарядки	40 kW (розетка CEE 63 A / 400 VAC)	40 kW (розетка CEE 63 A / 400 VAC)
Основная стрела	2320.xx макс. 89 м	2320.xx макс. 86 м
Жёсткомонтируемый удлинитель	0906.21 7 м 1008.xx макс. 26 м 0806.xx макс. 32 м	0906.21 7 м 1008.xx макс. 26 м 0806.xx макс. 32 м
Макс. комбинации основной стрелы + жёсткомонтируемого удлинителя	80 (2320.xx) + 7 (0906.21) 87 м 71 (2320.xx) + 26 (1008.xx) 97 м 77 (2320.xx) + 17 (1008.xx) 94 м 80 (2320.xx) + 32 (0806.xx) 112 м 83 (2320.xx) + 23 (0806.xx) 106 м	77 (2320.xx) + 7 (0906.21) 84 м 71 (2320.xx) + 26 (1008.xx) 97 м 74 (2320.xx) + 17 (1008.xx) 91 м 77 (2320.xx) + 32 (0806.xx) 109 м 80 (2320.xx) + 23 (0806.xx) 103 м
Управляемый удлинитель	1713.xx макс. 83 м 1916.xx макс. 95 м	1713.xx макс. 83 м 1916.xx макс. 95 м
Макс. комбинации основной стрелы + управляемого удлинителя	59 (2320.xx) + 83 (1713.xx) 142 м 65 (2320.xx) + 53 (1713.xx) 118 м 53 (2320.xx) + 95 (1916.xx) 148 м 59 (2320.xx) + 62 (1916.xx) 121 м	59 (2320.xx) + 83 (1713.xx) 142 м 65 (2320.xx) + 44 (1713.xx) 109 м 53 (2320.xx) + 95 (1916.xx) 148 м 59 (2320.xx) + 53 (1916.xx) 112 м
Жёсткомонтируемый удлинитель для ветряков	✓	✓
Деррик-оборудование	-	-
Загрузить проспект.		



Загрузить проспект.



Звяжитесь с нами.

Liebherr-Werk Nenzing GmbH · Dr. Hans Liebherr Str. 1 · 6710 Nenzing, Austria
Phone +43 50809 41-473 · crawler.crane@liebherr.com · www.liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction