

Seznam použitých strojů k prodeji

Kategorie stroje	Stroj	Rok výroby	Umístění	Výbava	MTH	Váha stroje cca
Kolové rypadlo	A309Li-1035/70126	2013	Postřizhín	Podepření štítem 2550 mm, podepření patkami, 8 x PNEU 9.00-20, SW 33, automatické centrální mazání, tankovací čerpadlo, hydraulicky přestavitelný výložník 2100 mm, násada 1850 mm, 2 podkopové lžice, pevná svahovací lžice	4664	12 t
Kolové rypadlo	A910Comp-1186/76799	2014	Popůvky	Automatické centrální mazání, zpětná kamera + kamera na pravé straně, podepření děleným štítem o šířce 2.550 mm vzadu, mezikruhy (MH 4), ochrana pístnic, ochrana pojezdu, tankovací čerpadlo, ochrana proti krádeži paliva, rádio „Comfort“, sedadlo strojníka „Premium“, LiDAT, maják na kabině, 2 halogenová světla vpředu na kabině, 2 halogenová světla vzadu na kabině, poziční brzda otoče, otočný hydraulicky přestavitelný výložník 2.100 mm, násada 1.850 mm, hydraulický rychlovýměnný systém SW 33 LIKUFIX, proporcionální ovládání středotlaku a vysokotlaku, drapákový okruh, ochrana vnitřní strany násady, 1 x podkopová lžice SW 33 LIKUFIX 500 mm	2.310	13 t
Kolové rypadlo	A910Comp-1186/82230	2015	Postřizhín	Plně automatické centrální mazání, zpětná kamera + kamera na pravé straně, podepření patkami vzadu, štít o šířce 2.550 mm vpředu, mezikruhy (MH 4), ochrana pístnic, ochrana pojezdu, zatáčení všemi koly – pouze přední náprava, všechna kola, „krabí chůze“, tankovací čerpadlo, předehřev paliva, rádio „Comfort“, sedadlo strojníka „Comfort“, LiDAT, maják na kabině, poziční brzda otoče, proporcionální řízení (vlevo/vpravo), varovný hlásič pojezdu, otočný hydraulicky přestavitelný výložník 2.100 mm, násada 1.850 mm, hydraulický rychlovýměnný systém SW 33 LIKUFIX, středotlak, vysokotlak s Tool Control, ochrana vnitřní strany násady, 1 x podkopová lžice SW33-LIKUFIX se zuby 500 mm, 1 x podkopová lžice SW33-LIKUFIX se zuby 950 mm, 1 x naklápěcí svahovací lžice SW33-LIKUFIX 1700 mm	2.205	13 t
Kolové rypadlo	A916-1177/82244	2015	Postřizhín	Podepření štítem 2.550 mm s ochranou pístnic, podepření patkami s ochranou pístnic, dvojmontáž Bridgestone Fast Grip, 10.00-20 PR 14, mezikruhy MH 2, SW48 Likufix, zpětná a boční kamera, automatické centrální mazání, tankovací čerpadlo, předehřev paliva, radio „Comfort“ s ovládaním na dotykovém displeji, sedadlo „Comfort“, akustický signál při couvání, proporcionální ovládání středotlakového a vysokotlakového okruhu, drapákový okruh, hydraulicky přestavitelný výložník 3.400 mm, násada 2.250 mm, hydraulický zámek přestavování výložníku, LIEBHERR motor, HD podkopová lžice se zuby 650 mm, 0,42 m3, HD podkopová lžice se zuby 1.250 mm, 0,95 m3, naklápěcí svahovací lžice 2.000 mm, 2x50°	1.565	19,9 t
Kolové rypadlo	A918-1178/72411	2014	Postřizhín	Podepření štítem 2.750 mm vpředu, podepření patkami vzadu, podkopová lžice se zuby 850 mm, 8 x PNEU 10.00-20, SW 48 Likufix, zpětná kamera, automatické centrální mazání, tankovací čerpadlo, hydraulicky přestavitelný výložník 3.600 mm, násada 2.650 mm, LIEBHERR motor	3.365	20,5 t
Kolové rypadlo	A918Comp-1192/75445	2014	Popůvky	Podepření štítem 2.550 mm, podkopová lžice, 8 x PNEU 10.00-20, SW 48 Likufix, zpětná kamera, automatické centrální mazání, tankovací čerpadlo, hydraulicky přestavitelný výložník 3.400 mm, násada 2.450 mm, středotlak, vysokotlak, LIEBHERR motor	4.500	20 t
Dvoucestné rypadlo	A922Rail-1190/76363	2015	Popůvky	Svahovací lžice, drapák GM7, plně automatické centrální mazání otočné nástavby a pracovního vybavení, zpětná kamera, omezení momentu zátěže, podpěrné patky, nárazník vzadu, odkládací rámy vpředu a vzadu, železniční vedení standard, rozchod 1.435 mm s brzdou žel. kola, profil železničního kola DB/ČD, výkyv žel. podvozku varianta B (30mm), pneumatiky Bridgestone 10-20 vnější šípové a vnitřní hladké, mezikruhy pneumatik (MH4), centrální mazání podvozku manuální - mazací místa sdružená do jednoho bodu, držák pro uchycení drapáku v průběhu jízdy, vlakové vzduchové brzdící zařízení - jednookruhové, vagonová tažná tyč s držákem vpravo, tankovací systém s tankovacím čerpadlem, nouzové ovládání a pojezd stroje - elektrické, příprava pro DPF s tlumičem hluku, drážní poziční návěstní světla DB/ČD 5ks halogen, pracovní světlomety na protizávaží 2 ks halogen, rádio ovládané přes dotykový displej, sedadlo Comfort, maják, elektronické omezení výškového dosahu a natočení otočné nástavby, elektronické přepnutí naklápění válce lopaty do režimu drapáku, ergonomické zvýšení úchytů joysticků pro ovládání minijoysticků, hydraulicky přestavitelný výložník 3.400 mm, násada lopaty 2.250 mm, SW33 Likufix, zásuvka na násadě 24 V/ 15 A/20A odpojitelná (ISO 1724), středotlaký hydraulický okruh, vysokotlaký hydraulický okruh s Tool Control, přepadové hydraulické vedení pro pracovní nářadí, alternativní připojení hadic pro středotlaký okruh na boku násady, pracovní světla na násadě s ochranou, hydraulický zámek válce vyklápění lžice, kompletní sada drážních návěstních pomůcek - povinná výbava, sada pro eliminaci ekologických škod - povinná výbava, kontrolní přetěžovací jeřábové zařízení dle normy EN 15746 se záznamovou pamětí a výstražným modrým světlem na kabině	4.904	23 t
Dvoucestné rypadlo	A922Rail-1190/77513	2014	Popůvky	Svahovací lžice, plně automatické centrální mazání otočné nástavby a pracovního vybavení, zpětná kamera, omezení momentu zátěže, podpěrné patky, nárazník vzadu, odkládací rámy vpředu a vzadu, železniční vedení standard, rozchod 1.435 mm s brzdou žel. kola, profil železničního kola DB/ČD, výkyv žel. podvozku varianta B (30mm), pneumatiky Bridgestone 10-20 vnější šípové a vnitřní hladké, mezikruhy pneumatik (MH4), centrální mazání podvozku manuální - mazací místa sdružená do jednoho bodu, držák pro uchycení drapáku v průběhu jízdy, vlakové vzduchové brzdící zařízení - jednookruhové, vagonová tažná tyč s držákem vpravo, tankovací systém s tankovacím čerpadlem, nouzové ovládání a pojezd stroje - elektrické, příprava pro DPF s tlumičem hluku, drážní poziční návěstní světla DB/ČD 5ks halogen, pracovní světlomety na protizávaží 2 ks halogen, rádio ovládané přes dotykový displej, sedadlo Comfort, maják, elektronické omezení výškového dosahu a natočení otočné nástavby, elektronické přepnutí naklápění válce lopaty do režimu drapáku, ergonomické zvýšení úchytů joysticků pro ovládání minijoysticků, hydraulicky přestavitelný výložník 3.400 mm, násada lopaty 2.250 mm, SW33 Likufix, zásuvka na násadě 24 V/ 15 A/20A odpojitelná (ISO 1724), středotlaký hydraulický okruh, vysokotlaký hydraulický okruh s Tool Control, přepadové hydraulické vedení pro pracovní nářadí, alternativní připojení hadic pro středotlaký okruh na boku násady, pracovní světla na násadě s ochranou, hydraulický zámek válce vyklápění lžice, kompletní sada drážních návěstních pomůcek - povinná výbava, sada pro eliminaci ekologických škod - povinná výbava, kontrolní přetěžovací jeřábové zařízení dle normy EN 15746 se záznamovou pamětí a výstražným modrým světlem na kabině	5.658	23 t
Kolový nakladač	L506-1577/37112	2014	Postřizhín	L 506 Compact IIIB, ocelová palivová nádrž, DPF, elektrická instalace pro zametač, sedadlo se vzduchovým odpružením Grammer, nastavitelný sloupek řízení, Lidat, rádio, maják, pracovní světla vpředu i vzadu, hydraulické rychloupínací zařízení, přídatný hydraulický okruh, akustický signál při couvání,	824	5,2 t
Kolový nakladač	L506-1577/37925	2015	Popůvky	Lopata 4v1 1.950 mm 0,7 m3 , paletizační vidle, L506 Compact - IIIB, pneu 340/80R18EM, přestavitelný sloupek řízení, DPF, ocelová palivová nádrž, mechanicky odpružené sedadlo, přední a zadní pracovní světla, maják, přídatný hydraulický okruh, bílá barva stroje	1.500	5,2 t

Kolový nakladač	L508-1261/35764	2014	Popůvky	Lopata s břitem 2.100 mm 1,0 m3 , paletizační vidle, L508 Compact - IIIA, pneumatiky 405/70R18EM, sedadlo "komfort" s vzduchovým odpružením Grammer, přední i zadní pracovní světla, rádio, maják, rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh	1.242	5,6 t
Kolový nakladač	L508-1261/36397	2014	Postřizín	L 508 Compact IIIA, nastavitelný sloupek řízení, ocelová palivová nádrž, centrální mazání, vzduchem odpružené sedadlo Grammer, rádio s funkcemi Tuner/USB/AUX IN, světlomety vzadu s automatickou aktivací při couvání, světlomety vpředu, extra hydraulické ovládání pro rychloupínací zařízení, výložník se Z-kinematikou - 2.300 mm, paletizační vidle FEM II 1245 1200x45x76, lopata 2.330 mm / 1,1 m3 , zuby	740	5,6 t
Kolový nakladač	L508ST-1111/33877	2013	Popůvky	Lopata 4v1 2.100 mm 0,9 m3 , paletizační vidle, L508 Stereo - IIIA, sedadlo "Komfort" s vzduchovým odpružením Grammer, přední a zadní pracovní světla, pneumatiky 405/70R18EM, přídavný hydraulický okruh, maják, rychloupínací zařízení, bílá barva stroje	2.350	5,6 t
Kolový nakladač	L508ST-778/18061	2007	Popůvky	Lopata 4v1 2.100 mm 0,9 m3 , motor Liebherr D404T, L508 Stereo - IIIA, přídavný hydraulický okruh, nastavitelný sloupek řízení, autorádio	5.116	5,6 t
Kolový nakladač	L510ST-782/20138	2008	Postřizín	Lopata 4v1 2.330 mm 1,1 m3 , paletizační vidle, motor Liebherr D405T, L510 Stereo IIIA, pneumatiky 405/70R20, nastavitelný sloupek řízení, odpružení výložníku, rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh, pracovní světla vpředu, bílá barva stroje	3675	6,4 t
Kolový nakladač	L514P-1115/26616	2011	Popůvky	Lopata s břitem 2.400 mm 1,4 m3 , L514P IIIA, motor John Deere 4045 HF288, pneumatiky 17,5R25EM, tankovací čerpadlo, reversibilní chod ventilátoru, Top-Air, automatické centrální mazání, klimatizace, akustická signalizace při couvání, přídavný hydraulický okruh, rychloupínací zařízení	5.503	8,5 t
Kolový nakladač	L514P-1265/35375	2014	Popůvky	Vysokovýklopná lopata s břitem 2.300 mm 1,8 m3 , L514 IIIB, tankovací čerpadlo, palivový předfiltr, předehřev paliva, reversibilní funkce větráku, DPF, Top-Air, centrální mazání, pneumatiky 17,5R25EM, sedadlo s vzduchovým odpružením Grammer, klimatizace, nastavitelný sloupek řízení, nouzové řízení, rádio, maják, pracovní světla vpředu, přídavný hydraulický okruh, rychloupínací zařízení, zpětná kamera, zvuková signalizace při couvání	4.200	8,5 t
Kolový nakladač	L524P-659/31272	2012	Postřizín	Vysokovýklopná lopata 2.500 mm 3 m3 podšroubovaný břit, L524P IIIA, motor Liebherr D 504TI, nové pneumatiky MTP 20,5R25 WB 01 L3, 3. hydraulický okruh ovládaný pákou, rychloupínací zařízení, nápravy pro recyklaci či industriální nasazení, klimatizace, reversibilní funkce ventilátoru, rádio, pracovní světla vpředu i vzadu (LED), sedadlo strojníka s vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, Lidat, rozšířené zadní blatníky, zadní kamera, akustická signalizace při couvání	5711	10,5 t
Kolový nakladač	L524Z-1266/39345	2015	Postřizín	Lopata s břitem 2.500 mm 2,38 m3 , Pneu Goodyear TL-3A L3 17.5R25EM, Hydraulický olej HVI, Klimatizace, Rádio v přípravě, pracovní světlomety přední dvojité, pracovní světlomety zadní jednoduché, Displej Premium - dotyková obrazovka, Sedadlo strojníka vzduchem odpružené a vyhřívané Grammer, nouzové řízení, Výstražný maják, Tlumení kmitů výložníku za jízdy, Partikelfiltr, automatické centrální mazání Z-kinematika, odlučovač Top-Air, reverzní chod ventilátoru, Lidat	1267	10,5 t
Kolový nakladač	L538P-1268/35152	2014	Popůvky	Standardní lopata 2.500 mm 2,4 m3 , L538P IIIB, tankovací čerpadlo, odpružení výložníku, ocelová nádrž, předehřev paliva, chladič se zvětšenými prostupy mezi žebrováním, reversibilní funkce ventilátoru, DPD, odlučovač Top-Air, automatické centrální mazání, pneumatiky Michelin XLD D2A L5 20,5R25EM, prémiový dotykový displej, sedadlo strojníka se vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, klimatizace, nastavitelný sloupek řízení, Lidat, nouzové řízení, maják, pracovní osvětlení vpředu - dvojité (halogen), hydraulické rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh, akustická signalizace při couvání, zadní kamera	5230	13,1 t
Kolový nakladač	L538P-1268/35378	2014	Postřizín	Lopata s břitem 2.500 mm, L538P IIIB, tankovací čerpadlo, odpružení výložníku, ocelová nádrž, předehřev paliva, chladič se zvětšenými prostupy mezi žebrováním, reversibilní funkce ventilátoru, DPD, odlučovač Top-Air, automatické centrální mazání, pneumatiky Michelin XLD D2A L5 20,5R25EM, prémiový dotykový displej, sedadlo strojníka se vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, klimatizace, nastavitelný sloupek řízení, Lidat, nouzové řízení, maják, pracovní osvětlení vpředu - dvojité (halogen), hydraulické rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh, akustická signalizace při couvání, zadní kamera	4976	13,1 t
Kolový nakladač	L542P-435/30281	2012	Popůvky	Lopata s břitem 2.650 mm, L542P IIIA, motor Liebherr D 934S AG, automatické vypínání v koncové poloze, navrácení lopaty do těžební polohy pomocí tlačítka, nové pneumatiky Triangle 20,5R25 TB-5166 E3/L3, třetí a čtvrtý přídavný hydraulický okruh, odpružení výložníku, klimatizace, reversibilní funkce ventilátoru, odlučovač Top-Air, automatické centrální mazání, rádio, nastavitelný sloupek řízení, sedadlo strojníka s vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, Lidat, maják, akustická signalizace při couvání, zadní kamera	4.600	13,6 t
Kolový nakladač	L542Z-435/28045	2011	Postřizín	Zemní lopata 2.500 mm 2,3 m3 , paletizační vidle, L542 Z IIIA, motor Liebherr D 934S AG, pneumatiky L5 20,5R25EM, hydraulické rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh, odpružení výložníku, klimatizace, reverzibilní chod ventilátoru, Top Spin, automatické centrální mazání, rádio, pracovní světla vzadu při couvání, sedadlo strojníka se vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, maják	8250	13,6 t
Kolový nakladač	L544Z-442/458	2000	Postřizín	Lopata s břitem 2.700 mm 3 m3 , L544Z IIIA, motor Liebherr D 924T-E A2, klimatizace, ocelová palivová nádrž, pneumatiky Starco 23,5R25, odpružené sedadlo strojníka	11.644	15,9 t
Kolový nakladač	L566-1168/36627	2014	Postřizín	L 566 IIIB, ocelová palivová nádrž, tlumení kmitů výložníku, palivový předfiltr, DPF, prémiový dotykový displej, sedadlo strojníka se vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, klimatizace, Lidat, nouzové řízení, rádio, maják, pracovní světla vpředu, kamera vzadu, lopata s břitem 4,5 m3	5.010	23,3 t
Kolový nakladač	L566-460/27676	2011	Postřizín	HD lopata se zuby a břitem 3.000 mm 4 m3 , L566 IIIA, motor Liebherr D 936L, klimatizace, 4 pracovní světla vpředu, 2 pracovní světla vzadu, pneumatiky 26,5R25 Triangle TB-598S E4, ovládání pro rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh, rozšířené blatníky vzadu, rádio, sedadlo strojníka se vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, Lidat	10.085	23,3 t
Kolový nakladač	L576-457/38315	2015	Postřizín	Expediční lopata s podbřitem 3.000 mm 4,5 m3 , L576 IIIB, odpružení výložníku, ocelová palivová nádrž, předehřev paliva, halogenová pracovní světla vpředu, pracovní světlo vzadu, DPF, odlučovač Top-Air, automatické centrální mazání, pneumatiky 26,5R25EM, dotykový prémiový displej, sedadlo strojníka se vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, klimatizace, stabilizátor řízení, Lidat, nouzové řízení, maják, akustická signalizace při couvání,	4.414	25,2 t
Buldozer	PR734L-724/9344	2007	Postřizín	Základní stroj 724, nový motor se zárukou 1.200 mth / rok, nová spojka, chladič chladící kapaliny, rozdělovací převodovka čerpadel (v záruce), řetězy D6H, jednožebrové pásy ES 610 mm, ochrana řetězů, vzduchový předfiltr, klimatizace, sedadlo Grammer Actimo XL, reversibilní funkce ventilátoru, podvozek L, FTB, jednodílné středové vedení řetězů, rádio, LIDAT, stěrač pravý, zadní pracovní světlomety, SEMI-U HD radlice s přepadovým štítem, inch pedál, teploměr hydraulického oleje, varovný akustický couvací signál, tankovací pumpa	11683	22 t

Buldozer	PR734XL-725/13261	2013	Postřih	Základní stroj 725, řetězy D6H, jednožebrové pásy 610 mm, klimatizace, sedadlo Grammer Actimo XL, podvozek XL, FTB, jednoduché středové vedení řetězů, rádio, LIDAT, stěrač pravý, zadní pracovní světlomety, SEMI- U radlice, přídatné protizávaží, varovný akustický couvací signál, tankovací čerpadlo	900	23 t
Pásové rypadlo	R 954 C SHD-784/22264	2007	Popůvky	R954 C SHD IIIA, klimatizace, volnoběžná automatika, automatické centrální mazání, pásy D8K 2-žebrové desky, vzduchově odpružené sedadlo řidiče, zvýšená kabina 800 mm, hasící přístroj, kabina s pancéřovým sklem vpředu a nahoře, rádio, 2 x přídatná světla vpředu na kabině, ochranná mříž nahoře, ochranná mříž vpředu, tankovací čerpadlo, pístnice se zámky, monoblok HD 6,7 m, násada HD 2,35 m s ochranou, ochrana pístnic násady, ochrana hlavních pístnic, přídatná hydraulická sada AHS 11, vedení hydrauliky pro kladivo, mechanická rychlovýměna SW 77, podkopová lžice Renomag XXHD 1.800 mm / 3m3 zuby Esco Ultralok 3811A-U60H 5ks , stop tlačítko pro vypnutí motoru v kabině	11.600	63 t
Pásové rypadlo	R906 Classic LC-1283/3151	2011	Postřih	Tankovací čerpadlo, plně automatické centrální mazání, monoblokový výložník 5.400 mm, vysokotlaký okruh AHS 11, 3-bodové plotny pásů 600 mm, násada 2.400 mm, SW 48 Likufix, lžice se zuby	3.676	24 t
Pásové rypadlo	R914Comp-1194/76808	2014	Postřih	Zpětná kamera, 3-bodové desky pásů, 700 mm, B4, 46 článků, tankovací čerpadlo, rádio Comfort, sedadlo strojníka „Comfort“, maják na kabině, varovná signalizace pojezdu, monoblokový výložník - 4.600 mm, násada 2.650 mm, vysokotlak s Tool Control, mechanické rychloupínací zařízení SW48, podkopová lžice se zuby	3.340	16 t
Pásové rypadlo	R924-1318/37953	2014	Popůvky	Podvozek „LC“, rozvor 2.380 mm, pásy B60 3-žebrové plotny o šířce 600 mm, klimatizace, tankovací čerpadlo, plně automatické centrální mazání, sedadlo strojníka „Premium“, rádio „Comfort“, ochrana proti krádeži paliva, světlomety vpředu (2 x), monoblokový výložník 5.700 mm, světlomet na výložníku, vpravo (Halogen, 1 x), zámek válců, násada 3.000 mm, ochrana vnitřní strany násady, rychloupínací zařízení SW 48 – hydraulické s Likufix, okruh pro kladivo/nůžky s Tool Control, zpětná kamera, akustický hlásič pojezdu (vypnutelný), DPF	4.465	26,5 t
Pásové rypadlo	R926LC-1026/34889	2012	Popůvky	Podvozek „LC“, pásy B60 3-žebrové plotny o šířce 600 mm, tankovací čerpadlo, motor LIEBHERR, zpětný filtr přídatného hydraulického okruhu, monoblokový výložník 5.900 mm, násada 2.700 mm, ochrana vnitřní strany násady, rychloupínací zařízení SW 48 – hydraulické s Likufix, okruh pro kladivo/nůžky s Tool Control, zpětná kamera, akustický hlásič pojezdu (vypnutelný), poziční brzda otoče, podpěrky nohou v kabině, podkopová lžice se zuby 1.250 mm	4.735	28 t
Teleskopický manipulátor	TL432-7-1483/14571	2016	Popůvky		3.303	
Teleskopický manipulátor	TL441-7-1234/14761	2015	Popůvky		2.005	