

### **Liebherr-Werk Biberach GmbH erhält Aufträge aus Australien und Neuseeland**

- Drei HC-L Nadelauslegerkrane für Morrow Equipment in Australien
- Einsatz bei renommiertem Bauprojekt in Darling Harbour, Sydney
- EC-H Obendreherkran und HC-L Nadelauslegerkran für Projekte in Neuseeland

**Biberach / Riss (Deutschland), August 2014 – Die Liebherr-Werk Biberach GmbH konnte mehrere Aufträge in Australien und Neuseeland gewinnen. So haben in den letzten Wochen vier Verstellauslegerkrane der Baureihe HC-L und ein Obendreherkran der Baureihe EC-H die Liebherr-Werk Biberach GmbH in Richtung Down Under verlassen.**

Der Liebherr-Werkshändler in Australien, Morrow Equipment Co. L.L.C. aus Caringbah, NSW in der Nähe von Sydney, erweitert seinen Kranpark. Mit dem Kauf von zwei neuen 542 HC-L 18/36 Litronic und einem gebrauchten 540 HC-L baut Morrow seine Mietflotte kontinuierlich aus. Die hohe Auslastung des vorhandenen Mietparks, positive Signale aus dem Markt sowie anstehende Großprojekte in den Metropolen Australiens gaben dazu Anlass.

Morrow hat die beiden fabrikneuen Verstellauslegerkrane 542 HC-L an die Lend Lease Corporation, eines der größten Bauunternehmen Australiens, vermietet. In Kürze setzt das Bauunternehmen die beiden Krane auf der Großbaustelle des neuen Convention Center in Darling Harbour, Sydney, ein. Bei diesem renommierten Projekt an Sydney's neuem Wahrzeichen können die beiden Krane ihre Leistungsfähigkeit beweisen.

### **EC-H Obendreherkran und HC-L Nadelauslegerkran für Bauprojekte in Neuseeland**

Ein Kran vom Typ 420 EC-H 16 Litronic befindet sich auf dem Seeweg nach Christchurch. Die Neuseeländische Regierung ist nach dem schweren Beben 2011 dabei, durch umfangreiche Investitionen die stark zerstörte Stadt sukzessive aufzubauen. Der Wiederaufbau wird und die anstehenden Bauvorhaben werden jedoch noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Eines der größten Bauprojekte auf der südlichen Insel Neuseelands ist der Neubau des Justizgebäudes in Christchurch. Hier kommt der 420 EC-H 16 Litronic zum Einsatz und unterstützt maßgeblich bei dessen Errichtung. Durch die hohe Ausladung von 75 m deckt der Kran die Baustelle optimal ab.

Der kürzlich ausgelieferte Verstellauslegerkran 357 HC-L ist bereits beim Bau eines Milchverarbeitungsbetriebes in der Nähe von Auckland im Einsatz. Der 357 HC-L wird überwiegend zur Montage von Betonfertigteilen eingesetzt. Für diese Anwendung ist der Feinpositioniermodus Micromove von besonderem Vorteil.

### **Bildunterschriften**

liebherr-tower-cranes-542-hc-l-darling-harbour-australia.jpg

Liebherr-Nadelauslegerkrane vom Typ 542 HC-L in Darling Harbour in Sydney

liebherr-tower-cranes-542-hc-l-assembly-darling-harbour-australia.jpg

Montage eines Liebherr-Nadelauslegerkrans 542 HC-L in Darling Harbour in Sydney

### **Ansprechpartner**

Hans-Martin Frech

Marketingleiter Turmdrehkrane

Telefon: +49 7351 41-2330

E-Mail: [hans-martin.frech@liebherr.com](mailto:hans-martin.frech@liebherr.com)

### **Veröffentlicht von**

Liebherr-Werk Biberach GmbH

Biberach, Riss / Deutschland

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)