

Maxikraft meistert Schwergutumschlag mit zwei großen Liebherr-Mobilkranen im Alberthafen Dresden

- LTM 1500-8.1 und LTM 1750-9.1 bewähren sich in Tandemeinsatz
- Dampfturbine mit 214 Tonnen schwerstes Teil
- Maxikraft bietet Kranarbeiten bis 1.000 Tonnen

Ehingen / Donau (Deutschland) August 2015 – Das Kran- und Schwerlastlogistik-Unternehmen Maxikraft setzte im Juli zwei große Liebherr Mobilkrane ein, um im Alberthafen Dresden zwei Kondensatoren und eine Turbine von Tiefladern in Schiffe umzuladen. Die Herausforderung dabei war, dass die riesigen Komponenten zwischen dem LTM 1500-8.1 und dem LTM 1750-9.1 in Tandemhüben hindurch bewegt werden mussten, um sie dann ins Hafenbecken absenken zu können.

Die Turbine war mit 214 Tonnen das schwerste Teil, wobei der LTM 1500-8.1 102 Tonnen und der LTM 1750-9.1 112 Tonnen am Haken hatten. Bei dem Tandemhub durften die Krane nur zu maximal 80 Prozent ausgelastet werden. Die Turbine wurde vom Siemens-Werk in Görlitz angeliefert, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz für das weltweite Dampfturbinengeschäft hat. Die beiden Kondensatoren kamen aus einem Werk im Görlitzer Ortsteil Hagenwerder. Auf dem Wasserweg werden die riesigen Anlagenteile nun nach Kopenhagen transportiert, wo sie bei einer neuen Müllverbrennungsanlage zum Einsatz kommen werden.

Maxikraft gehört zur inhabergeführten Firmengruppe „Kran- und Schwerlastlogistik“ und besteht aus vier Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitern an 19 Standorten in fünf Bundesländern: MaxiKraft, Maximum GmbH, Kranlogistik Sachsen GmbH und Kranlogistik Lausitz GmbH. Zu den Leistungen gehören Kranarbeiten bis 1000 Tonnen, Transporte bis 300 Tonnen Nutzlast, Maschinentransporte, Werkumzüge, Montagen in Stahl und Beton sowie der Transport und die Montage von Turmdrehkranen.

Bildunterschrift

liebherr-maxikraft-ltm-1500-8-1-ltm 1750-9-1-dresden1.jpg

Zwei Liebherr-Mobilkrane LTM 1500-8.1 und LTM 1750-9.1 beim Schwerlastumschlag im Alberthafen in Dresden.

liebherr-maxikraft-ltm-1500-8-1-ltm 1750-9-1-dresden2.jpg

Die große Last wird im Tandemhub zwischen den beiden Liebherr-Mobilkranen durchgeführt.

Ansprechpartner

Wolfgang Beringer

Telefon: +49 7391 502-3663

E-Mail: wolfgang.beringer@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Ehingen / Donau, Deutschland

www.liebherr.com