

„Be Part of Something Bigger“: Liebherr auf der Bauma 2016

- Aufbau in vollem Gange: Liebherr errichtet in München auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern einen der größten Messestände weltweit
- Mehr als 60 Exponate, darunter zahlreiche Weltneuheiten, werden auf dem Stand präsentiert

Biberach / Riß (Deutschland), Dezember 2015 – Technik zum Anfassen auf einem der größten Messestände der Welt, eine außergewöhnliche Vielfalt an Innovationen, gigantische Ausmaße einzelner Maschinen – unter dem Motto „Be Part of Something Bigger“ lädt die Firmengruppe Liebherr Besucher aus aller Welt ein, Teil ihres einzigartigen Auftritts bei der Bauma 2016 zu werden. Vom 11. bis 17. April werden auf der Messe in München zahlreiche Liebherr-Highlights aus den Bereichen Baumaschinen, Mining und Komponenten zu sehen sein.

Bereits ein halbes Jahr bevor die internationale Leitmesse für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und -geräte ihre Pforten öffnet, hat Liebherr auf dem Freigelände in München mit dem Aufbau seines Stands begonnen. Dieser ist mit einer Fläche von fast 14.000 m² so groß wie zwei Fußballfelder und bietet Platz für mehr als 60 Exponate. Darüber hinaus werden in der Messehalle A4 auf einer Fläche von fast 300 m² Komponenten der Steuerungs- und Antriebstechnik zu sehen sein.

Messeauftritt der Neuheiten und Superlative

Die PR 776 Litronic, die größte Planierraupe, die Liebherr je gefertigt hat, feiert auf der Bauma 2016 ihre Weltpremiere. Auch die LH 110 C High Rise Port Litronic, eine Maschine zum Materialumschlag in Häfen, stellt Liebherr zum ersten Mal internationalem Publikum vor. Eine weitere Neuheit ist ein Mining-Bagger, dessen Schaufel 12,5 m³ fasst – mit anderen Worten, den Inhalt von 16.500 Flaschen Mineralwasser. Er ist der größte Bagger, den Liebherr auf der Messe zeigt. Erstmals auf einer Ausstellung zu sehen ist auch der Raupenkran LR 1500, der mit einem Gewicht von 425 Tonnen die schwerste Maschine auf dem Stand ist. Das Gewicht

sämtlicher Liebherr-Exponate auf der Bauma 2016 summiert sich im Übrigen auf stolze 5.000 Tonnen.

Um die Spitze des Mobilkrans LTM 1750 9.1 sehen zu können, müssen die Besucher weit nach oben blicken: Sein Teleskop-Ausleger erreicht eine beachtliche Höhe von 110 m, wenn er vollständig ausgefahren ist. Somit ist dieser Mobilkran das höchste Exponat auf dem Messestand. Außerdem zeigt Liebherr seinen größten Verstellausleger-Kran, den 710 HC-L, der ein Gewicht von bis zu 64 Tonnen heben kann. Aufmerksamkeit wird ebenso der Muldenkipper T 264 erregen. Aufgrund seiner enormen Ausmaße wird er in Einzelteilen aus dem Liebherr-Werk im US-amerikanischen Newport News angeliefert und im Vorfeld der Messe direkt auf dem Stand zusammengebaut. Da seine Mulde ein Volumen von 130 m³ bietet, könnten darin etwa 13 Kompaktwagen Platz finden.

Die Bauma findet vom 11. bis 17. April 2016 auf dem Münchener Messegelände statt. Liebherr ist im Freigelände auf dem Stand 809-813 direkt am Eingang Ost sowie in Halle A4, Stand 213 zu finden. Darüber hinaus stellt sich das Unternehmen bei „Think Big!“, dem Karriere-Event für Schüler, in Halle B0 vor. Weitere Infos zur Bauma unter: www.bauma.de

Bildunterschriften

liebherr-bauma-2016-aufbau.jpg:

Bereits ein halbes Jahr vor Messebeginn hat Liebherr auf dem Freigelände in München mit dem Aufbau seines Stands begonnen.

liebherr-bauma-2013.jpg:

Zentraler Anlaufpunkt: Der Liebherr-Stand ist eines der Highlights auf der Bauma in München.

Ansprechpartner

Kristian Küppers

Unternehmenskommunikation

Telefon: 07351 / 41 2708

E-Mail: kristian.kueppers@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-International Deutschland GmbH

Biberach, Riss / Deutschland

www.liebherr.com