

### **Liebherr-Mobilbaukran MK 140 von Wiesbauer im Frankfurter Bankenviertel**

- Mehrtägiger Einsatz im Zuge von Dacharbeiten
- Dank Mobilbaukran MK 140 keine Vollsperrung erforderlich
- Neue Liftkabine für mehr Komfort

**Biberach / Riss (Deutschland), 05. Dezember 2016 – Der Liebherr-Mobilbaukran MK 140 der Wiesbauer GmbH & Co. KG war kürzlich im Frankfurter Bankenviertel bei Dacharbeiten im Einsatz. Dank seines geringen Platzbedarfs konnte eine Vollsperrung vermieden werden.**

In der Frankfurter Innenstadt entsteht gerade ein Bürogebäude mit drei Unter- und neun Obergeschossen. Zum Ein- und Ausheben von Stahlträgern wurde der Liebherr-Mobilbaukran MK 140 im Juli erstmals auf dieser Baustelle eingesetzt. Ende August und Anfang September folgten zwei mehrtägige Einsätze des MK 140 zum Versetzen von Dachmaterialien wie Gitterrosten.

Bereits bei der Montage des Krans zeigten sich die entscheidenden Vorteile des MK 140: Mit seinem geringen Platzbedarf konnte der Mobilbaukran in nur 9,5 m Abstand zum Gebäude montiert werden. So musste die Straße nur halb abgesperrt werden. Zum anderen sind aufgrund der neuen automatischen Rüstzustandserfassung Falscheingaben des Kranfahrers bei der Konfiguration ausgeschlossen. Das sorgt für mehr Sicherheit auf der Baustelle.

Beim Betrieb des Liebherr-Mobilkrans MK 140 ermöglicht das neue Auslegerkonzept VarioJib zwei Modi: den Standard-Katzfahrbetrieb (Katzmodus) und den Verstellauslegerbetrieb (Wippmodus). In Frankfurt war der Ausleger des MK 140 auf 45° gestellt und im Katzmodus im Einsatz – in dieser Konfiguration beträgt die Traglast an der Spitze bei maximaler Ausladung von 58,5 m 1,9 t. Um das Dachmaterial von bis zu 1,8 t auf das 50 m hohe Bürogebäude in Frankfurt zu heben, war eine Ausladung von 40 m notwendig.

Kranfahrer Günter Sliwa fährt aufgrund der stufenlos verstellbaren Liftkabine schon seit Jahren ausschließlich MK-Krane von Liebherr. Die neue Kabine des MK 140 übertreffe in seinen Augen sogar die alte in mehrerer Hinsicht: Sie biete eine deutlich bessere Umsicht, sei geräumiger und komfortabler. Der Kranfahrer ist voll und ganz zufrieden mit der Baureihe. „Und falls doch einmal etwas nicht auf Anhieb funktioniert, ist die Liebherr-Servicehotline sehr freundlich und hilfsbereit. Die Fehlerbehebung war bisher innerhalb von höchstens 30 Minuten erledigt“, erklärt Günter Sliwa.

Film zum Einsatz im Frankfurter Bankenviertel:

<https://www.youtube.com/watch?v=wIhK9a-B9s>

### Technische Daten

	<b>Wippmodus</b>	<b>Katzmodus</b>
Max. Tragfähigkeit	1.700 kg	8.000 kg
Tragfähigkeit bei max. Ausladung	1.700 kg	1.900 kg
Max. Ausladung(-en)	60,0 / 62,5 / 65 m	58,5 m
Max. Hakenhöhe(-n)	89,7 / 92,0 / 94,4 m	75,5 m

### Bildunterschriften

liebherr-mobile-construction-crane-mk140-wiesbauer.jpg

Der Liebherr-Mobilbaukran MK 140 bei Dacharbeiten im Frankfurter Bankenviertel.

### Ansprechpartner

Hans-Martin Frech

Marketing und Market Management

Telefon: +49 7351 41 23 30

E-Mail: [hans-martin.frech@liebherr.com](mailto:hans-martin.frech@liebherr.com)

### Veröffentlicht von

Liebherr-Werk Biberach GmbH

Biberach / Riss, Deutschland

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)