

Drei neue Liebherr-Mobilkrane LTM 1250-5.1 für Megalift

- Megalift übernimmt innerhalb von drei Monaten drei Liebherr LTM 1250-5.1
- LTM 1250-5.1 stärkster 5-Achs-Mobilkran im Markt
- Megalift wird Kranflotte mit Liebherr-Mobilkran LTM 11200-9.1 im Sommer 2017 erweitern.

Ehingen / Donau (Deutschland) März 2017 – Die Megalift GmbH erhält innerhalb von drei Monaten drei neue Liebherr-Mobilkrane vom Typ LTM 1250-5.1.

Firmeninhaber Bernd Preuße nennt den VarioBallast® bei diesem Krantyp als wichtiges Kaufkriterium. Die drei neuen 250-Tonner erweitern die Kranpalette von Megalift am Standort in Bremen und schließen die Lücke zwischen dem LTM 1200-5.1 und dem LTM 1350-6.1. Zusätzlich hat Megalift einen LTM 11200-9.1 bestellt, der im Sommer 2017 ausgeliefert werden soll.

Die LTM 1250-5.1 wurden mit Vollausrüstung geordert und werden im Bereich der Industriemontage eingesetzt. Bernd Preuße erklärt: "Im Tagesgeschäft ist eine hohe Flexibilität der Geräte wichtig. Der VarioBallast® von Liebherr bietet genau diese Flexibilität. Zudem wird die Anzahl an Ballasttransporten reduziert." Der LTM 1250-5.1 kann mit zwei verschiedenen Ballastradien betrieben werden: 5,58 m oder 4,78 m. Über serienmäßig mechanisch schwenkbare Ballastierzylinder wird der Ballastradius um 800 mm verkleinert.

Der LTM 1250-5.1 ist der stärkste Mobilkran auf 5 Achsen im Markt. Liebherr setzt bei diesem Krantyp auch auf sein innovatives Ein-Motor-Antriebskonzept. Außer einer multifunktionalen Klappspitze wird eine bis zu 50 m lange feste Spitze angeboten. Mit den Liebherr-Innovationen VarioBase® und ECOmode können Kranbetreiber den neuen LTM 1250-5.1 besonders sicher und effizient betreiben.

Das inhabergeführte Unternehmen Megalift GmbH wurde im Jahr 2002 gegründet und hat sich auf Kranvermietungen und Schwertransporte spezialisiert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 30 Mitarbeiter und hat 16 Mobilkrane von 35 Tonnen bis 750 Tonnen Traglast im Fuhrpark. Mit konsequenter Kundenorientierung und einer hohen Flexibilität hat sich das Unternehmen erfolgreich im Markt etabliert.

Bildunterschrift

liebherr-ltm-handover-megalift.jpg:

V.l.n.r.: Tobias Schafranski, Bernd Preuße, Bernd Bockmeyer

Ansprechpartner

Wolfgang Beringer

Telefon: +49 7391 502-3663

E-Mail: wolfgang.beringer@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Ehingen / Donau, Deutschland

www.liebherr.com