

Henneberger Schwerlast verstärkt Fuhrpark mit Liebherr-Mobilkran LTM 1250-5.1

- LTM 1250-5.1 ist der aktuell stärkste Mobilkran in der Flotte
- Hohe Tragkraft und große Einsatzflexibilität des LTM 1250-5.1 überzeugen Thüringer Kranvermieter

Ehingen / Donau (Deutschland), 25. Juli 2019 – Das Kran- und Logistikunternehmen Henneberger Schwerlast e.K. hat im Mai einen neuen Liebherr-Mobilkran LTM 1250-5.1 übernommen. Der 250-Tonner ist nun der stärkste Kran der Flotte des Thüringer Kranvermieters.

Mario Henneberger, Inhaber des Familienunternehmens in zweiter Generation, reiste persönlich zum Herstellerwerk nach Ehingen, um den neuen LTM 1250-5.1 abzuholen. Er erklärt: „Der LTM 1250-5.1 ist zurzeit der stärkste 5-Achser im Markt und bietet uns außer der extrem hohen Tragkraft größte Einsatzflexibilität. Dazu gehört unter anderem der modulare Aufbau der Gitterverlängerungen und Klappspitze sowie das verstellbare Gegengewicht VarioBallast®. Für uns war auch die variable Abstützbasis VarioBase® ein wichtiges Entscheidungskriterium, denn sie bietet eine deutlich höhere Flexibilität bei Einsätzen in beengten Umgebungen.“

Der neue LTM 1250-5.1 wird unter anderem für die Montage schwerer Maschinenteile in der Automobilindustrie, von Betonfertigteilen und den Auf- und Abbau von Turmdrehkränen eingesetzt werden. Die Region Thüringen hat zudem eine lange Tradition der Glasherstellung. So wird der LTM 1250-5.1 auch Jobs bei Bauarbeiten in dieser Industrie finden.

Henneberger Schwerlast hat bei Mobilkränen inzwischen einen reinen Liebherr-Fuhrpark: „Wir schätzen die einheitliche Kransteuerung vom kleinen bis zum großen Kran. So können wir unser Fahrpersonal in den Zeiten des Fachkräftemangels flexibel einsetzen,“ berichtet Mario Henneberger. „Des Weiteren ergeben sich Synergien durch die Bündelung von Aufwendungen für Wartung und Reparaturen innerhalb der Kranflotte. Dies reduziert sowohl Kosten als auch Standzeiten erheblich.“ Sein Vater

Hubert und Onkel Hartmut Otto hatten das Unternehmen kurz nach der deutschen Wiedervereinigung gegründet. Der erste Autokran war ein 3-achsiger LTM 1040-3. Heute betreibt das Unternehmen im Raum Thüringen und Nordbayern Mobilkrane vom Kompaktkran LTC 1045-3.1 bis zum starken 5-Achser LTM 1250-5.1, eine Flotte von Ladekränen sowie verschiedene Transportfahrzeuge für Spezial- und Schwertransporte.

Bildunterschrift

liebherr -ltm1250-5.1-henneberger.jpg

V.l.n.r.: Burkhardt Berndt (Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Mario Henneberger, René Rauschenberg, Timo Steitz, Tim Raumschüssel (alle Henneberger Schwerlast e.K.).

Ansprechpartner

Wolfgang Beringer

Telefon: +49 7391 502-3663

E-Mail: wolfgang.beringer@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Ehingen / Donau, Deutschland

www.liebherr.com