

Presseinformation

Perfekt für Baukran-Montagen: Schußmann übernimmt Liebherr-Mobilkran LTM 1230-5.1

- Schußmann setzt Mobilkrane hauptsächlich für eigene Baukranflotte ein
- LTM 1230-5.1 bietet 75 Meter langen Teleskopausleger
- Schußmann schätzt hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Liebherr-Produkte

Die Schußmann Kranservice GmbH hat im Liebherr-Werk Ehingen einen neuen LTM 1230-5.1 übernommen. Für den Liebherr-Baukranvermieter aus Oberbayern ist der 230-Tonner mit seinem 75 Meter langen Teleskopausleger der passende Kran für die Montage und Demontage seiner Turmdrehkrane. Neben der Teleskopausleger-Länge waren die variable Abstützbasis VarioBase® und der verstellbare Ballastradius VarioBallast® wichtige Entscheidungskriterien.

Ehingen (Donau), (Deutschland), 29. März 2021 – Mit dem neuen Liebherr-Mobilkran LTM 1230-5.1 erweitert Schußmann seinen Autokran-Fuhrpark im 5-Achsbereich. Der mit 75 Metern sehr lange Teleskopausleger des LTM 1230-5.1 war ein wichtiges Kriterium bei der Kaufentscheidung. Firmeninhaber Michael Schußmann erklärt: „Für Baukranmontagen sind lange Teleskopausleger enorm wichtig. Daher ist der LTM 1230-5.1 für uns als Baukranvermieter der perfekte Kran. Da es auf den Baustellen oft eng zugeht, waren für uns natürlich auch die VarioBase® und der VarioBallast® wichtige Pluspunkte bei der Entscheidung für Liebherr. Und schließlich passte auch das Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Der größte Mobilkran des Unternehmens ist ein Liebherr LTM 1450-8.1. Schußmann setzt seine Mobilkrane hauptsächlich für die Montage und Demontage seiner eigenen Baukranflotte ein, die ausschließlich aus Liebherr-Unten- und Obendreher besteht. Zusätzlich übernehmen sie aber auch die Montage fremder Turmdrehkrane und andere Hub- oder Montagearbeiten.

Die Schußmann Kranservice GmbH wurde 2008 gegründet und begann zunächst mit der Vermietung von Untendrehern. 2012 kamen Obendreher hinzu und 2015 beschaffte das Unternehmen den ersten eigenen Mobilkran. Schußmann beschäftigt inzwischen 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und bietet auch die Vermietung von LKW-Ladekranen sowie Transporte jeder Art an.

Die Baukranflotte besteht komplett aus Liebherr-Geräten, bei den Mobilkränen kommt der größte Teil aus dem Hause Liebherr. „Wir haben über die Jahre die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Liebherr-Produkte schätzen gelernt. Aus diesem Grund beabsichtigen wir auch künftig, unsere Autokranflotte mit Liebherr-Mobilkränen zu erweitern. Dabei bauen wir darauf, dass wir weiterhin mit dem Liebherr-Team in so engem Kontakt stehen und dass es uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht“, berichtet Michael Schußmann.

Über die Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkränen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom 2-achsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1.200 Tonnen Traglast und 9-achsigen Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 3.500 Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkrane. Im Jahr 2019 wurde ein Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.

Über die Firmengruppe Liebherr

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt, bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten, beschäftigt mehr als 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2019 einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 11,7 Milliarden Euro. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller verfolgt Liebherr das Ziel, seine Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

Bilder



liebherr-schussmann-ltm1230-5-1.jpg

V.l.n.r.: Wolfgang Sailer (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Michael Schußmann (Schußmann Kranservice GmbH), Florian Maier (Liebherr-Werk Ehingen GmbH).

Ansprechpartner

Wolfgang Beringer

Marketing and Communication

Telefon: +49 7391 / 502 - 3663

E-Mail: wolfgang.beringer@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Ehingen (Donau) / Deutschland

www.liebherr.com