

Presseinformation

## **Klema erweitert Kranflotte mit Liebherr-Mobilkran LTM 1110-5.1**

---

- LTM 1110-5.1 schließt Lücke zwischen 100 und 130 Tonnen
- Hohe Einsatzflexibilität des Liebherr-110-Tonnens war kaufentscheidend
- Klema und Liebherr verbindet langjährige gute Partnerschaft

Die Klema Kranverleih GmbH aus Oberschleißheim bei München hat einen neuen Liebherr-Mobilkran LTM 1110-5.1 übernommen. Der neue 110-Tonner erweitert den Fuhrpark des bayerischen Unternehmens. Die hohe Leistung und große Variabilität hinsichtlich Achslasten und Transportgewicht des LTM 1110-5.1 waren wichtige Entscheidungskriterien.

Ehingen (Donau), (Deutschland), 30. Juni 2021 – Geschäftsführer Henry Lewin erklärt: „Wir sehen den neuen LTM 1110-5.1 als sinnvolle Erweiterung unserer Flotte und schließen nun die Lücke zwischen 100 und 130 Tonnen. Wir haben uns für den Liebherr-110-Tonner entschieden, weil er aufgrund seiner Bauart mit 13,4 Tonnen Ballast auf öffentlichen Straßen sehr flexibel einsetzbar ist.“

### **Langer und starker Ausleger sowie hohe Mobilität**

Das Konzept des LTM 1110-5.1 ist sowohl auf hohe Leistung mit langem Teleskopausleger als auch auf hohe Mobilität ausgelegt. Er ist so leicht gebaut, dass er ein Gesamtgewicht von nur 48 Tonnen bei Achslasten unter 10 Tonnen erreicht. Selbst in Ländern, wo Mobilkrane mit 12 Tonnen Achslast zugelassen werden, fordern Kranbetreiber seit längerem Krane, die durch den einfachen Abbau des Ballastes mit 10 Tonnen pro Achse fahren können. Diese Variante bringt deutliche Vorteile bei Zulassungen und Streckengenehmigungen und erhöht so die Flexibilität bei der Einsatzplanung. Trotz seiner gewichtssparenden Konstruktion übertrifft der LTM 1110-5.1 mit seinem 60 Meter langen Teleskopausleger die Leistung vergleichbarer Mobilkrane im Markt.

### **Ersteinsatz mit Vollballast und Doppelklappspitze**

Bereits beim ersten Einsatz musste der neue LTM 1110-5.1 von Klema zeigen, was in ihm steckt: Zum Wechsel von Filteranlagen im Kraftwerk Zolling rund 50 Kilometer nördlich von München war der maximale Ballast von 29 Tonnen gefordert und der Kran musste mit seiner 19 Meter langen Doppelklappspitze aufgebaut werden.

Kranfahrer Thomas Feder ist voll des Lobes für sein neues Arbeitsgerät: „Ein toller Kran, feines Handling, prima Verarbeitung. Der Kran ist schnell zu rüsten und hat nur einen geringen Platzbedarf. Die nächsten Herausforderungen können kommen“.

## Jahrelange gute Partnerschaft

Liebherr und Klema verbindet eine langjährige Partnerschaft. „Liebherr steht für Qualität und Service, aber auch das jahrelange gute Verhältnis im geschäftlichen Miteinander erleichtert uns unsere Kaufentscheidungen ungemein“, so Lewin.

Die Klema Kranverleih GmbH wurde 1965 mit der Anschaffung eines 6-Tonnen-Autokrans und eines Staplers gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der kleine Betrieb zu einem modernen Unternehmen mit inzwischen über 80 Fahrzeugen entwickelt und ist ein starker Partner, wenn es um schwere Lasten geht. Das Unternehmen betreibt mehrere Niederlassungen im süddeutschen Raum.

## Über die Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkränen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom 2-achsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1.200 Tonnen Traglast und 9-achsigem Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 3.600 Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkrane. Im Jahr 2020 wurde ein Umsatz von 2 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.

## Über die Firmengruppe Liebherr

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt, bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten, beschäftigt rund 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2020 einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 10,3 Milliarden Euro. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller verfolgt Liebherr das Ziel, seine Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

## Bilder



liebherr-ltm1110-5-1-klema-handover.jpg

Kranübergabe in Ehingen (v.l.n.r.): Wolfgang Sailer (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Christine Klenner (Klema-Kranverleih GmbH), Florian Maier (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Thomas Feder, Henry Lewin (beide Klema-Kranverleih GmbH).



liebherr-ltm1110-5-1-klema-power-plant.jpg  
Ersteinsatz mit Maximalballast und Doppelklappspitze im Kraftwerk Zolling.

### **Ansprechpartner**

Wolfgang Beringer  
Marketing and Communication  
Telefon: +49 7391/502-3663  
E-Mail: [wolfgang.beringer@liebherr.com](mailto:wolfgang.beringer@liebherr.com)

### **Veröffentlicht von**

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Ehingen (Donau) / Deutschland  
[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)