

Presseinformation

## **Im Ersteinsatz bewährt: BKL montiert mit LTM 1110-5.2 Betonplatten millimetergenau**

---

- Erste Serienkrane LTM 1110-5.2 mit neuer Steuerung LICCON3 ausgeliefert
- LTM 1110-5.2 bewährt sich im Ersteinsatz bei Betonfertigteile-Montage
- BKL legt großen Wert auf modernen Fuhrpark mit neuester Technik

Liebherr hat die ersten zehn LTM 1110-5.2 mit der neuen Kransteuerung LICCON3 an Kunden in Europa ausgeliefert. Einer davon ging an die BKL Baukran Logistik GmbH. Der Ersteinsatz wurde inzwischen erfolgreich absolviert: Beim Neubau eines Bauhofs im oberbayerischen Freilassing montierte der 110-Tonner mit der neuen Steuerung feinfühlig und millimetergenau Sichtbeton-Fassadenplatten.

Ehingen (Donau) (Deutschland), 28. November 2023 – Nach intensiven Erprobungen mehrerer Prototypen hat Liebherr die ersten zehn LTM 1110-5.2 mit der neuen Kransteuerung LICCON3 an Kunden in Europa – vom kalten Norden bis in den heißen Süden – ausgeliefert.

BKL hat mit dem neuen Kran bereits den ersten Einsatz erfolgreich beendet. Mit 13,4 Tonnen Ballast an Bord fuhr er mit 12 Tonnen Achslast nach Freilassing in Oberbayern unweit von Salzburg. Für die Montage von bis zu fünf Tonnen schweren Beton-Fertigteilen auf bis zu 27 Meter Hakenhöhe und Ausladungen bis 24 Meter war ein zusätzliches Fahrzeug für den Transport von Zusatzballast nicht notwendig.

Kranfahrer Rolf ist begeistert von seinem neuen Arbeitsgerät, das er bei BKL ab sofort steuern darf: „In die Bedienung der LICCON3-Steuerung habe ich mich nach der Einweisung bei Liebherr problemlos eingearbeitet. Sie ist schnell zu verstehen, leicht zu bedienen und sehr praktisch im Arbeitsalltag. Auf dem Monitor hat man viele Informationen auf einen Blick. Die Kranbewegungen sind sehr feinfühlig. So konnte ich die Sichtbeton-Fassadenplatten mit dem LTM 1110-5.2 millimetergenau zwischen zwei Betonwänden einfädeln. Die Auslegerkamera war dabei von großem Vorteil.“

Der LTM 1110-5.2 erweitert die 130 Autokrane umfassende Flotte von BKL. Geschäftsführer Jörg Hegestweiler erklärt die Entscheidung für den neuen Kran: „Wir möchten sowohl unseren Kunden als auch unserem Team modernste Technik, perfekten Komfort sowie höchste Sicherheit und herausragende Leistung bieten. Neben den guten Leistungsdaten haben uns vor allem die neue Kransteuerung und die neue Kabine überzeugt. Der LTM 1110-5.2 trägt dazu bei, unserem Bestreben gerecht zu werden, unseren Kunden an neun Standorten einen der modernsten Mietparks Europas anzubieten zu können – vom wendigen 30-Tonner bis hin zum 700-Tonnen-Giganten.“

BKL Rosenheim, wo der Kran derzeit im Einsatz ist, plant den LTM 1110-5.2 für ein sehr breites Spektrum an Hebeaufgaben ein. Das Haupteinsatzgebiet wird in der Nutzung als Taxikran liegen. Mit 60 Meter Ausleger, dem mitgeführten Teilballast sowie den kompakten Abmessungen ist der Autokran ideal für Einsätze in Innenstädten, aber auch im Bereich Industrie und auf engen Baustellen geeignet.

Von den 130 Mobilkränen ist der größte Teil von Liebherr. Hegestweiler erklärt: „Außer leistungsstarken und innovativen Produkten bietet uns Liebherr einen sehr guten Service in allen Bereichen. Mit Liebherr verbindet uns eine langjährige solide Partnerschaft“.

## **Über die BKL Baukran Logistik GmbH.**

Die BKL Baukran Logistik GmbH ist auf den Verkauf und die Vermietung von Kranen sowie Serviceleistungen spezialisiert. Mit über 50 Jahren Erfahrung und bald mehr als 360 Mitarbeitern in München, Ingolstadt, Rosenheim, Frankfurt am Main, Aschaffenburg, Hannover, Hildesheim und demnächst Nürnberg und Ansbach zählt das Unternehmen zu den größten herstellerunabhängigen Komplettanbietern für Kranlösungen in Europa. Der BKL Kranpark umfasst ab dem 1. Dezember über 500 Baukrane mit einer Ausladung von 22 bis 90 Metern, mehr als 130 Autokrane von 30 bis 700 Tonnen sowie 25 Mobilbaukrane mit bis zu 65 Meter Ausladung. BKL Kunden profitieren zudem von dem nach DIN EN ISO 9001 und SCC<sup>P</sup> zertifizierten Komplettangebot, das von der Planung über die Logistik und den Transport bis hin zum 24-Stunden-Notdienst reicht. Zu den Referenzprojekten von BKL zählen die Allianz Arena, die BMW Welt, die Europäische Zentralbank und das Terminal 3 am Flughafen Frankfurt.

## **Über die Liebherr-Werk Ehingen GmbH**

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkränen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom 2-achsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1.200 Tonnen Traglast und 9-achsigem Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 4.300 Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkrane. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von 2,37 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.

## **Über die Firmengruppe Liebherr**

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Es bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten. In 2022 beschäftigte sie über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 12,5 Milliarden Euro. Gegründet wurde Liebherr im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller. Seither verfolgen die Mitarbeitenden das Ziel, ihre Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

## Bilder



liebherr-ltm1110-5.2-bkl-01.jpg

Ersteinsatz: Der Liebherr LTM 1110-5.2 von BKL montiert feinfühlig Beton-Fertigteile.



liebherr-ltm1110-5.2-bkl-02.jpg

Ballasttransport eingespart: Für die Montage der bis zu 5 Tonnen schweren Elemente waren lediglich 13,4 Tonnen Gegengewicht erforderlich.



liebherr-ltm1110-5.2-bkl-03.jpg  
Alles im Blick: LICCON3-Display mit Touch-Funktion. Diverse Kameras sind optional erhältlich.



liebherr-ltm1110-5.2-bkl-04.jpg  
Neuer Look: LICCON3-Krane von Liebherr sind am neuen Kabinendesign erkennbar.



liebherr-ltm1110-5.2-bkl-05.jpg  
Lieblingsplatz: Kranfahrer Rolf fühlt sich wohl in seinem neuen Arbeitsgerät.

## **Kontakt**

Wolfgang Beringer  
Marketing and Communication  
Telefon: +49 7391/502 - 3663  
E-Mail: [wolfgang.beringer@liebherr.com](mailto:wolfgang.beringer@liebherr.com)

## **Veröffentlicht von**

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Ehingen (Donau) / Deutschland  
[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)