

Serienbaureihe 380 bar

Anfragedatenblatt

Allgemeine Informationen zur Anfrage

Anfragedatum:	Telefon:
Firma:	E-Mail:
Ansprechpartner:	
Straße:	Benötigte Stückzahl:
PLZ, Ort:	Losgröße:
Land:	Wunschliefertermin:

Größen [mm]

Kolben-Ø	Stangen-Ø	Kolben-Ø	Stangen-Ø
100	65	150	95
	70		105
105	70	155	100
	75		110
110	70	160	105
	75		110
115	75	165	105
	80		115
120	80	170	110
	85		120
125	80	180	115
	85		125
130	85	190	125
	95		140
135	85	200	125
	95		140
140	90	210	140
	100		150
145	95	220	140
	100		150


Kolbenstangenbeschichtung

Doppelchrombeschichtung (50µm Cr) 96h AASS Rating 10

Nickelchrombeschichtung (20µm Ni 30µm Cr) 240h AASS Rating 10

Nickelchrombeschichtung (50µm Ni 30µm Cr) 500h AASS Rating 10



Hub



Lackierung

Lackierung in Liebherr Grau (Standard)

maritime Lackierung RAL:



LIEBHERR


Components

Serienbaureihe 380 bar

Auswahlteile und Sensorik

3. Ausstattungsoptionen – Kolben und Kolbenstange


3.1 Endlagendämpfung



bodenseitig

stangenseitig

4. Ausstattungsoptionen – Sensorik



LiView®
Wegmesssystem

Weitere Informationen

Genauere Informationen zur Befestigungsart und dem Ölanschluss können Sie der **Produktbroschüre** entnehmen.

Bei Rückfragen stehen wir zur Verfügung!

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular zurück an: